



Philips Signage Solutions
Skjerm i Q-serien

65"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

65BDL3050Q

Vis mer

Enkel, smart og skarp skjerm.

Få alle til å stoppe opp med UHD Android-skjermen i Q-serien med høy oppløsning. Dra nytte av rask, maskinvarrefri installasjon og enestående bildekvalitet. Vis nettbasert og lokalt innhold på en enkel måte.

Enestående bilde. Jevn ytelse

- Ultra-HD. Rike bilder. Overlegen kontrast
- Android SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- CMND: Fjernstyring av systemet
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt
- CMND & Control. Styr, overvåk, vedlikehold
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.

Kostnadseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- Integrert mediaspiller. Planlegg enkelt avspilling av USB-innhold.
- Integrert HTML5-leser. Spill av og kontroller Internett-innhold
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.

PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android

Styr skjermen via en Internett-forbindelse. Android-drevne profesjonelle Philips-skjermer er optimalisert for opprinnelige Android-apper, og du kan også installere webapper direkte på skjermen. En innebygd planlegger gjør det enkelt å starte apper og innhold basert på tidspunkt på dagen.

CMND

Ta kontroll over de profesjonelle skjermene dine fra Philips. Med CMND kan du styre, oppdatere, vedlikeholde og spille av innhold via ett brukervennlig grensesnitt. Fra installasjon til daglig drift.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Deploy

Installer og start en hvilken som helst app raskt – selv når ikke er på arbeidsplassen og jobber eksternt. Med CMND & Deploy kan du legge til og oppdatere dine egne apper, i tillegg til apper fra Philips Professional Display App Store. Skann ganske enkelt QR-koden, logg inn på butikken og klikk på appen du vil installere. Appen lastes ned og startes automatisk.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 64,5 tommer / 163,9 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Sideforhold: 16:9
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Pikselavstand: 0,372 x 0,372 mm
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Progressive scan, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Fargeforbedring, Fargetemperaturjustering, De-interlacer, Støyreduksjon, Smart Picture
- Operativsystem: Android 5.0.1
- Panelteknologi: AMVA

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
3840 x 2160	30, 60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	30, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz

Tilkoblingsmuligheter

- Videoingang: VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (type A) (x2)
- Lydingang: 3,5 mm jack
- Lydutgang: Lyd venstre/høyre (RCA)

- Fjernstyring: RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack, RJ45
- Andre tilkoblinger: AC-utgang, Analog (D-sub-inngang), Analog audio venstre/høyre ut, Display Port, HDMI, IR ut, micro SD, OPS, PC-lyd inn, RS232 seriell, USB 2.0, USB-strømkilde (5 V, 2 A)

Anvendelighet

- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Tastaturkontroll: Låsbar
- Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45), RS232, Kort OPS RS232, HDMI (én ledning)
- Signalløsefjennomgang: RS232, IR-søylefjennomgang
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Plassering: Liggende (18/7), Stående (12/7)
- Fjernkontrollsignal: Låsbar
- Matrise: Opptil 10 x 15
- Enkel installering: Smart utstyr, AC-utgang
- Minne: 8 GB eMMC

Mål

- Rammens bredde: 13,9 (øverst/venstre/høyre) 14,9 (nederst) mm
- Mål på apparat (B x H x D): 1458,7 x 834,7 x 81,6 millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 57,43 x 32,86 x 3,21 tommer
- Produktvekt: 24,8 kg
- Vekt på produkt (pund): 54,7 lb
- VESA-montering: 400 x 400 mm, M6

Driftsforhold

- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20~80 (drift), 10~90 % (oppbevaring) %
- MTBF: 50 000 time(r)

Drift

- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (på-modus): 110 W
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømsparingsfunksjoner: Smart Power

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 10 W RMS

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, RS232-kabel, Batterier til fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Ekstra utstyr: Bordstativ
- Vedlagt tilbehør: RS232-kabel til seriekobling, USB-deksel og skrue x1
- Stativ: BM05922

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TRP, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA


Diverse

- Garanti: Tre års garanti
- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Japansk, Tsjekisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Juridiske godkjenninger: BSMI, CB, CCC, CE, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, FCC, klasse B, PSB, UL/cUL

Intern spiller

- Lagring: 8 GB eMMC
- CPU: Quad Core Full HD
- Minne: 2 GB DDR3

Philips 65BDL3050Q
Version 1.1
Revisjon Dato: 01/10/2019



Utgivelsesdato
2019-11-07

Versjon: 12.1.1

12 NC: 8670 001 42306
EAN: 87 12581 74358 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com