

Philips Signage Solutions
Zaslon z večkratnim
dotikom

165 cm

S sistemom Android
Večkratni dotik

SignageSolutions

65BDL3051T



Odkrijte novo raven interakcije

z močjo Androida

Še bolj se približajte občinstvu. Ta visokozmogljivi zaslon je odziven, natančen in izredno trpežen, pa tudi izjemno zanesljiv in uporaben.

Odllično sodelovanje z občinstvom

- Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom
- 10-točkovni dotik
- Steklo proti bleščanju z nizko optično paralakso

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- Vgrajen WiFi
- Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša.
- Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom
- Izboljšajte povezljivost z vgrajeno režo mPCIe.

Okrepite vtis svojega sporočila

- CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo

- SmartPower za varčevanje z energijo
- Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference

PHILIPS

Značilnosti

Funkcija večkratnega dotika in tehnologija "Plug & Play"



Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživate v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zasloni z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.

10-točkovni dotik

10-točkovni dotik

S sistemom Android


Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android in vam tako omogoča, da uporabljate najboljše razvit operacijski sistem na svetu ter svojo aplikacijo shranite neposredno na zaslon. To pomeni tudi, da lahko vgrajene aplikacije, kot je brskalnik, že takoj začnete uporabljati. Zaslon samo priključite in interaktivne funkcije so vam takoj na voljo. Z vgrajenim razporejevalnikom lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede

na del dneva. S funkcijo samodejne usmerjenosti pa lahko povsem enostavno obrnete zaslon in vsebino predvajate pokončno ali ležeče.

WiFi

Vgrajen WiFi

Notranji pomnilnik




Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

Steklo proti bleščanju

S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko uživate v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je povsem ali skoraj odpravljen in odsev je zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane kristalno jasno in v živahnih barvah.

CMND



Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodablajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

FailOver za sejne sobe

S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz zelenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.

Reža PCI

Z vgrajeno mrežo PCI lahko povežete modul za povezavo WiFi/Bluetooth ali 4G LTE za še boljšo komunikacijo z zaslonom. Izboljšana je tudi komunikacija med dvema napravama in strankam so na voljo številne konfiguracije, kot je možnost razširitve funkcij izdelka ali možnost obdelave signalov.

