



Philips Signage Solutions
Pantalla multitáctil

65"

Funciona con Android
Multitoque

SignageSolutions

65BDL3052T

Proporciona interacciones de alto nivel

gracias a la pantalla multitáctil en 4K UHD

Acercate a tu audiencia mucho más que antes. El alto rendimiento de nuestras pantallas multitáctiles, que son rápidas, precisas y muy resistentes, combina con su excelente confiabilidad y funcionalidad.

Interacción de primer nivel con la audiencia

- Disfrutá una asombrosa interactividad con verdadero multitoque
- 20 puntos multitoque
- Cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo

Ideal para lugares públicos

- 4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

Soluciones innovadoras para cualquier aplicación de señalización

- Android: Ejecute su propia aplicación o elija su favorita
- Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna
- CMND: controlá tus pantallas

Preocupate de vos, tu negocio y tu público

- SmartPower para ahorrar energía

PHILIPS

Destacados

Multitáctil Plug & Play



Ya está disponible un nuevo nivel de interactividad gracias a la tecnología táctil integrada. El desempeño flexible y óptimo del toque simultáneo, junto con las excelentes oportunidades de operación te dan lo último en interacción con el usuario. Las pantallas multitáctiles vienen equipadas con reconocimiento táctil automático. El conector USB es compatible con HID, lo que permite una verdadera operación Plug & Play.

Funciona con Android

Con Android integrado en la pantalla táctil, podés trabajar con el sistema operativo más avanzado del planeta y guardar tu propia aplicación directamente en la pantalla. Esto también significa que, al igual que el navegador, las aplicaciones integradas son táctiles de fábrica. Solo conectá el dispositivo y tendrás interactividad inmediata. También podés usar el programador integrado para distribuir aplicaciones y contenido según la hora del día. Además, con la función de orientación automática, cambiar las vistas horizontal y vertical del contenido es tan simple como girar la pantalla.


Resolución Ultra HD de 4K

Disfruta de Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

Cristal antideslumbramiento

En esta pantalla táctil integrada, el cristal antideslumbramiento con paralaje óptico bajo permite disfrutar la experiencia táctil más envolvente. Con un deslumbramiento mínimo o inexistente, y bajo reflejo en la pantalla, las imágenes se muestran cristalinas, con colores puros y una gran claridad.

SmartPower




La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

Memoria interna



Guarde y reproduzca contenido con la memoria interna. Carga sus archivos multimedia en la pantalla y reproduzca contenido de forma inmediata. También funciona como memoria caché del navegador interno cuando transmite contenido en línea. Si la red falla, la memoria interna permite seguir transmitiendo el contenido, ya que reproduce una versión almacenada en caché, lo que garantiza que pueda seguir disfrutando de sus archivos multimedia incluso cuando no hay conexión de red.

CMND



La sólida plataforma de administración de contenido, CMND, devuelve el poder a tus manos. Actualizá y administrá contenido con CMND & Create, o controlá tu configuración con CMND & Control. Todo es posible con CMND.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla: 64,5 pulgadas / 163,9 cm
- Resolución de panel: 3840 x 2160
- Resolución óptima: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Relación de contraste (estándar): 4000:1
- Tratamiento de superficie: Revestimiento antirreflejante
- Relación de aspecto: 16:9
- Tiempo de respuesta (estándar): 8 ms
- Píxeles: 0,372 x 0,372 mm
- Colores de pantalla: 1.070 millones de colores
- Ángulo de visualización (h / v): 178 / 178 grado
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Desentrelazado de compensación de movimiento, Escaneo progresivo, Desentrelazado 3D MA, Optimización de contraste dinámico
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tecnología del panel: VA
- Sistema operativo: Android 5.0.1

Interactividad

- Tecnología multitáctil: Toque infrarrojo
- Puntos de contacto: 20 puntos de contacto simultáneos
- Plug & Play: Compatible con HID
- Cristal protector: Cristal de seguridad templado de 5 mm, Antideslumbramiento, Antirreflejos

Conectividad

- Entrada de vídeo: HDMI (x4), VGA (D-Sub analógica), DisplayPort
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm
- Salida de audio: Izquierda/derecha de audio (RCA)
- Control externo: RJ45, Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm, RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm.
- Otras conexiones: USB, Micro SD, Micro USB, OPS, Toma de alimentación USB (5 V, 2 A), mPCIe

Resolución de pantalla compatible

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
1920 x 1080	60 Hz
1360 x 768	60Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75Hz
800 x 600	60, 75Hz

Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30Hz
720p	50, 60Hz
576i	25, 50 Hz
480i	30, 60 Hz
2160p	30,50, 60 Hz

480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Comodidad

- Ubicación: Horizontal (18/7)
- Señal de bucle intermedio: Bucle intermedio IR
- Con control de red: RS232, RJ45, Un cable (HDMI-CEC), HDMI (solo un cable)
- Rendimiento de la imagen: Control de color avanzado
- Funciones de protección de pantalla: Conversión de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Escondido, Con bloqueo
- Señal del control remoto: Con bloqueo
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Otras funcionalidades: Manijas de transporte
- Instalación simplificada: Conector inteligente
- Memoria: DDR3 de 2 GB/eMMC de 8 GB
- Picture in Picture: PIP

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1475,4 x 850,4 x 101 mm
- Peso del producto: 40,58 kg
- Montaje VESA: 400 (H) x 400 (V), M6
- Ancho del marco: 21,0 mm
- Peso del producto (libras): 89,46 lb
- Dimensiones del aparato en pulgadas (An x Al x Pr): 58,09 x 33,48 x 3,98 pulgadas
- Montaje de inserción inteligente: 100 x 200 mm

Sonido

- Parlantes integrados: RMS de 2 x 10W

Condiciones de funcionamiento

- Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 ~ 40 °C
- Humedad relativa: 20 ~ 80% (funcionamiento), 10 - 90%(almacenamiento) %
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Alimentación

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <0,5W
- Consumo (modo encendido): 186 W
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Consumo (normal): 165 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Control remoto, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Cable HDMI, Cable sensor de infrarrojos (1,8 m)
- Soporte: BM05922 (opcional)
- Accesorios incluidos: Cable para conexión en cadena RS232, Tapa de USB y tornillo x1

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Árabe, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Polaco, Español, Turco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional,

Danés, Holandés, Finlandés, Noruego, Portugués, Sueco

- Aprobaciones regulatorias: CE, FCC Clase B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- Garantía: 3 años de garantía

Aplicaciones multimedia

- Imagen de reproducción USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Audio de reproducción USB: AAC, M4A, MP3, WMA
- Reproducción de vídeo USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM

Reproductor interno

- CPU: Quad Core Cortex A9 de 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core de 533 MHz
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: eMMC de 8 GB



Fecha de publicación
2018-09-28

Versión: 3.0.1

12 NC: 8670 001 47276
EAN: 87 12581 74761 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com