



Philips Signage Solutions
Multi-Touch-näyttö

65"

Android-järjestelmällä
Multi-touch

SignageSolutions

65BDL3052T

Houkuta osallistumaan

20 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö.

Innosta yhteistyöhön. Anna tietoa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Philips Multi-Touch 4K UHD -kosketusnäyttö sopii monen käyttäjän sovelluksiin opastamista tai esittelyä varten. Aktiivisena voi olla samaan aikaan jopa 20 kosketuskohtaa.

Erinomainen kuvanlaatu. Kosketusnäyttö.

- 4K UHD. Täyteläiset, vaikuttavat kuvat. Huippuluokan kontrasti
- Plug-and-play 20 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö
- Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
- CMND & Control. Käytä, tarkkaile, ylläpidä
- CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

Monikäyttöinen järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- OPS-paikka. Liitä täysitehoinen tietokone ilman johtoja
- Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

PHILIPS

Kohokohdat

Android-järjestelmällä

Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Kiinteän ajastimen avulla voit käynnistää sovelluksia ja sisältöä kellonajan mukaan.

CMND & Deploy


Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtiä tai sataa näyttöä.


CMND & Create



Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista.

Esiladattujen mallien ja widgettien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

OPS-paikka



Integroitu täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Sisäinen muisti

Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 64,5 tuumaa / 163,9 cm
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160, 60Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 4000:1
- Pintakäsittely: Heijastusta estävä pinnoitus
- Kuvasuhde: 16:9
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Kuvapistetiheys: 0,372 x 0,372 mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Liikekompensoitu lomituksen poisto, Progressive Scan -toiminto, 3D MA - lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Paneelitekniikka: VA
- Käyttöjärjestelmä: Android 5.0.1

Vuorovaikutteisuus

- Monikosketustekniikka: Infrapunakosketusnäyttö
- Kosketuskohdat: 20 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
- Plug and Play: HID-yhteensopiva
- Suojalasi: 5 mm:n karkaistu turvalasi, Häikäisemätön, Heijastamaton

Liitännät

- Videotulo: HDMI x 4, VGA (analoginen D-Sub), DisplayPort
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Äänilähtö: Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
- Muut liitännät: USB, micro SD, micro USB, OPS, USB-virtaliitäntä (5 V, 2 A), mPCE

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatiit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1920 x 1080	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
3 840 x 2 160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 75Hz

Videoformaatit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480i	30, 60 Hz
2160p	30,50, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaakasunta (18/7)

- Signaalin takaisinkytkentä: Infrapunatakaisinkytkentä
- Ohjattavissa verkon kautta: RS232, RJ45, Yksi johto (HDMI-CEC), HDMI (yksi johto)
- Kuvanlaatu: Kehittynyt värienhallinta
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Kaukosäätimen signaali: Lukittava
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kantokahvat
- Helppo asennus: Smart Insert
- Muisti: 2 Gt:n DDR3 / 8 Gt:n eMMC
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto: PIP

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 1 475,4 x 850,4 x 101,0 mm
- Laitteen paino: 40,58 kg
- VESA-kiinnitys: 400 (L) x 400 (K), M6
- Näytön reunan leveys: 21,0 mm
- Laitteen paino (lb): 89,46 lb
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 58,09 x 33,48 x 3,98 tuumaa
- Smart Insert -kiinnitys: 100 x 200 mm

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W RMS

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Suhteellinen kosteus: 20–80 % (käyttö), 10–90 % (säilytys) %
- MTBF: 50 000 tuntia
- Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m
- Varastointilämpötila: –20...60 °C

Virta

- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Virrankulutus (käynnissä): 186 W
- Virransäästöominaisuudet: Smart Power
- Virrankulutus (tav.): 165 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RS232-johto, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Pikaopas, HDMI-kaapeli, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m)
- Teline: BM05922 (lisävaruste)
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: RS232- ketjutusjärjestelmän kaapeli, USB-suojus ja ruuvi 1 kpl

Yleistä

- Näyttökielek: arabia, englantia, ranska, saksa, italia, japani, puola, espanja, turkki, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC-luokka B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- Takuu: 3 vuoden takuu



Julkaisupäivä 2020-08-31

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 47276
EAN: 87 12581 74761 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com