



Philips Signage Solutions
Višedodirni zaslon

65 inča

Sa sustavom Android
Višestruki dodir

SignageSolutions

65BDL3052T

Osigurajte novu razinu interakcije

uz istinski višestruki dodir u 4K UHD

Približite se svojoj publici više nego ikad prije. Osim brzine, preciznosti i izuzetne izdržljivosti, odlične radne značajke naših višedodirnih zaslona idu ruku pod ruku s pouzdanošću i funkcionalnošću.

Vrhunska interakcija publike

- Iskusite nevjerojatnu interaktivnost uz istinski višedodirni zaslon
- Dodir u 20 točaka
- Staklo koje sprječava odbljesak s malom optičkom paralaksom

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- 4K Ultra HD: rezolucija kakvu još niste vidjeli

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- Android: pokrenite vlastitu aplikaciju ili odaberite omiljenu aplikaciju za pokretanje
- Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju
- CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- SmartPower za uštedu energije

PHILIPS

Istaknute znač.

Plug & Play višedodirni zaslon



Sada je dostupna nova razina interaktivnosti zahvaljujući integriranoj tehnologiji za dodir. Veća prilagodljivost i optimalan rad za istovremeno višestruko dodirivanje u kombinaciji s odličnim mogućnostima rukovanja pružaju vrhunsku korisničku interakciju. Višedodirni zasloni imaju automatsko prepoznavanje dodira. USB priključak podržava HID, što omogućava istinsku plug-and-play uporabu.

Sa sustavom Android

Budući da je sustav Android integriran u dodirni zaslon, to znači da možete raditi s najrazvijenijim operativnim sustavom na svijetu i spremati vlastite aplikacije izravno na zaslonu. To znači i da su ugrađene aplikacije, kao što je preglednik, dostupne za upravljanje dodiranjem odmah po raspakiravanju. Samo priključite napajanje i na raspolaganju će vam biti neposredna interaktivnost. Možete i upotrijebiti zakazivanje vremena kako biste zakazali aplikacije i sadržaj na temelju vremena. Osim toga, zahvaljujući značajci automatskog okretanja, prebacivanje s portretnog sadržaja

na pejzažni jednostavno je poput okretanja zaslona.


4K Ultra HD rezolucija

Gledajte zaslon za prikaz u javnim prostorima kao nikada prije zahvaljujući rezoluciji četiri puta većoj od one konvencionalnih Full HD zaslona. 3840 x 2160 piksela pruža sliku tako profinjenu, tako realističnu, poput prozora u novi svijet.

Staklo koje sprječava odblijesak

Kod ovog integriranog dodirnog zaslona staklo koje sprječava odblijesak s malom optičkom paralaksom omogućava najzujbudljiviji doživljaj dodira zaslona. Uz malo do nimalo odsjaja na zaslonu koji ne zrcali okolinu slika je kristalno čista s izraženim bojama i odličnom jasnoćom.

SmartPower




Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Interna memorija



Spremajte i reproducirajte sadržaj uz internu memoriju. Prenesite multimedijske sadržaje na zaslon i odmah ih reproducirajte. Radeći u sprezi s internim preglednikom, zaslon služi i kao predmemorija prilikom usmjeravanja mrežnog sadržaja. Ako se ikada dogodi da mreža zakaže, interna memorija omogućit će nastavak reprodukcije sadržaja tako da reproducira verziju sadržaja iz predmemorije, što znači da će se vaši multimedijski sadržaji nastaviti reproducirati čak i ako se prekine veza s mrežom.

CMND



Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 64,5 inča / 163,9 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000:1
- Premaz površine: Premaz za sprječavanje odsjaja
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Razmak piksela: 0,372 x 0,372 mm
- Boje zaslona: 1,07 milijardi
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Tehnologija zaslona: VA
- Operativni sustav: Android 5.0.1

Interaktivnost

- Tehnologija više dodira: Infracrveni dodirni
- Dodirne točke: 20 dodirnih točaka u isto vrijeme
- Plug and play: Sukladnost HID standardu
- Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 5 mm, Sprječava odbljesak, Sprječava refleksiju

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: HDMI (x4), VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
- Audio izlaz: Audio lijevi/desni (RCA)
- Vanjska kontrola: RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm
- Ostali priključci: USB, mikro SD, micro USB, OPS, USB izlaz (5 V, 2 A), mPCIe

Podržana rezolucija zaslona

Formati računala

| Rezolucija | Brzina osvježavanja |
|-------------|---------------------|
| 1920 x 1080 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 800 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 720 x 400 | 70 Hz |
| 1024 x 768 | 60, 75 Hz |
| 3840 x 2160 | 60 Hz |
| 640 x 480 | 60, 72, 75 Hz |
| 800 x 600 | 60, 75 Hz |

Video formati

| Rezolucija | Brzina osvježavanja |
|------------|---------------------|
| 1080p | 50, 60 Hz |
| 1080i | 25, 30 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 576i | 25, 50 Hz |
| 480i | 30, 60 Hz |
| 2160p | 30, 50, 60 Hz |
| 480p | 30, 60 Hz |
| 576p | 25, 50 Hz |

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (18/7)
- Prijenos signala (petlja): IR prijenos signala (petlja)
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45, One Wire (HDMI-CEC), HDMI (One Wire)
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Jednostavna instalacija: Smart Insert
- Memorija: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC
- Slika u slici: PIP

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1475,4 x 850,4 x 101,0 mm
- Masa proizvoda: 40,58 kg
- VESA postolje: 400 (V) x 400 (O), M6
- Širina prednje ploče: 21,0 mm
- Masa proizvoda (lb): 89,46 lb
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 58,09 x 33,48 x 3,98 inča
- Nosač za Smart Insert: 100 x 200 mm

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 % (u uporabi), 10 ~ 90 % (pohrana) %
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Napajanje

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja (dok je uključen): 186 W
- Značajke za uštedu energije: Smart Power
- Potrošnja (uobičajena): 165 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, HDMI kabel, Kabel IR senzora (1,8 m)
- Postavljen uz zid: BM05922 (dodatno)
- Isporučena dodatna oprema: Kabel za lančanu vezu RS232, Poklopac otvora za USB i vijak x1

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
- Odobrenja prema propisima: CE, FCC, klasa B, UL/cUL, RoHS, CB, C oznaka, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- Jamstvo: 3 godine jamstva



Datum izdavanja
2018-09-28

Verzija: 3.0.1

12 NC: 8670 001 47276
EAN: 87 12581 74761 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com