



Philips Signage Solutions
Multi-Touch kijelző

65"-es,
Android rendszerrel
Multi-touch

SignageSolutions

65BDL3052T

Vonja be őket

20-pontos Multi-Touch kijelző.

Ösztönözze az együttműködést. Szolgáltson információval. Ez az érzékeny Philips Multi-Touch professzionális 4K UHD kijelző ideális a többbujjas, több felhasználó általi alkalmazásokhoz – az útbaigazítástól kezdve a prezentációig. Egyszerre akár 20 érintési pont is aktív lehet.

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- 4K UHD. Színgazdag, mély képek. Lenyűgöző kontraszt
- Plug&Play 20-pontos Multi-Touch kijelző
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- CMND & Control. Üzemeltetés, nyomon követés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

Sokoldalú rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- OPS foglalat. Beépített teljes értékű számítógép. Nincs szükség kábelezésre.
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. A beépített időzítő megkönnyíti a napszaktól függő alkalmazások és tartalmak indítását.

CMND & Deploy

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.


CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt

üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 64,5 hüvelyk / 163,9 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Felületkezelés: Csillagvédő bevonat
- Képfarmátum: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képpont-osztásköz: 0,372 x 0,372 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Paneltechnológia: VA
- Operációs rendszer: Android 5.0.1

Interaktivitás

- Multi-touch technológia: Infravörös érintőképernyő
- Érintőpontok: 20 egyszerre használható érintőpont
- Plug & Play: HID-kompatibilis
- Védőüveg: 5 mm-es temperált biztonsági üveg, Csillagvédelemmel ellátott, Tükröződésmentes

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: 4 db HDMI, VGA (Analog D-Sub), DisplayPort
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: Audió bal/jobb (RCA)
- Külső vezérlés: RJ45, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: USB-vel, micro SD, micro USB, OPS, USB fali aljzat (5 V, 2 A), mPCIe

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok	
Felbontás	Frissítési sebesség
1920 x 1080	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
Videofarmátumok	
Felbontás	Frissítési sebesség
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480i	30, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7)

- Jel áthurkolása: IR áthurkolás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45, Egyetlen vezeték (HDMI-CEC), HDMI (Egyetlen kábel)
- Képteljesítmény: Fejlett színabályozás
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Egyéb kényelmi jellemzők: Fogantyúk
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Memória: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC
- Kép a képen funkció: PIP

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1475,4 x 850,4 x 101,0 mm
- Termék tömege: 40,58 kg
- VESA tartó: 400 (H) x 400 (V), M6
- Keretvastagság: 21,0 mm
- Termék tömege (fontban): 89,46 lb
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 58,09 x 33,48 x 3,98 hüvelyk
- Smart Insert szerelvény: 100 x 200 mm

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80% (üzemi), 10~90% (tárolási) %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Energiellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Fogyasztás (bekapcsolva): 186 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Fogyasztás (tipikus): 165 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, HDMI kábel, IR érzékelő kábele (1,8 m)
- Állvány: BM05922 (opcionális)
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- Jótállás: 3 év garancia



Kiadás dátuma
2020-08-31

Verzió: 4.0.1

12 NC: 8670 001 47276
EAN: 87 12581 74761 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com