



Philips Signage Solutions
Zaslon z večkratnim
dotikom

165 cm

S sistemom Android
Večkratni dotik

SignageSolutions

65BDL3052T

Zagotavljajte novo raven interakcije

z zaslonom z večkratnim dotikom v ločljivosti 4K UHD

Še bolj se približajte občinstvu. Naši visokozmogljivi zasloni z večkratnim dotikom so izjemno odzivni, natančni in izredno trpežni, ponašajo pa se tudi z vrhunsko zanesljivostjo in uporabnostjo.

Odlično sodelovanje z občinstvom

- Zagotovite si izjemno interaktivnost z večkratnim dotikom
- 20-točkovni dotik
- Steklo proti bleščanju z nizko optično paralakso

Optimirano za javno predvajanje

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli

Inovativne rešitve za vse načine predvajanja

- Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša.
- Shranjevanje in predvajanje vsebine z notranjim pomnilnikom
- CMND: prevzemite nadzor nad zasloni

Poskrbite zase, svoje poslovanje in občinstvo

- SmartPower za varčevanje z energijo

PHILIPS

Značilnosti

Funkcija večkratnega dotika in tehnologija "Plug & Play"



Vgrajena tehnologija na dotik prinaša povsem novo stopnjo interaktivnosti. Uživate v izjemni interakciji, ki jo prinašajo večja prilagodljivost, optimalna tehnologija večkratnega dotika in odlične možnosti uporabe. Zaslone z večkratnim dotikom so omogočeni s samodejno prepoznavo na dotik. Priključek USB je skladen s HID in omogoča takojšnjo pripravljenost na uporabo.

S sistemom Android

Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android in vam tako omogoča, da uporabljate najboljše razvit operacijski sistem na svetu ter svojo aplikacijo shranite neposredno na zaslon. To pomeni tudi, da lahko vgrajene aplikacije, kot je brskalnik, že takoj začnete uporabljati. Zaslon samo priključite in interaktivne funkcije so vam takoj na voljo. Z vgrajenim razporejevalnikom lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede

na del dneva. S funkcijo samodejne usmerjenosti pa lahko povsem enostavno obrnete zaslon in vsebino predvajate pokončno ali ležeče.

Ločljivost 4K Ultra HD

S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri zaslonih Full HD vsebine predvajate s sliko nove generacije. Ločljivost 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja neverjetno prefinjeno in pristno sliko, ki predstavlja okno v novi svet.

Steklo proti bleščanju


S tem vgrajenim zaslonom na dotik s steklom proti bleščanju z nizko optično paralakso lahko uživate v pristni izkušnji dotika. Bleščanje je povsem ali skoraj odpravljeno in odsev je zmanjšan, zato so slike na zaslonu prikazane kristalno jasno in v živahnih barvah.

SmartPower




Sistem lahko nadzira in prednastavi intenzivnost osvetlitve iz ozadja ter tako zmanjša porabo energije za do 50 %, kar pomeni bistveno nižje stroške.

Notranji pomnilnik



Shranite in predvajajte vsebino z notranjim pomnilnikom. Svoj medij naložite v zaslon in takoj predvajajte vsebino. Zaslon skupaj z notranjim brskalnikom pri predvajanju spletne vsebine deluje tudi kot predpomnilnik. Če mreža kdaj ne deluje, notranji pomnilnik omogoča predvajanje vsebine tako, da predvaja predpomnjeno vsebino, ter tako poskrbi za neprekinjeno delovanje vašega medija tudi brez vzpostavljene mrežne povezave.

CMND



Z robustno platformo za upravljanje zaslonov CMND bo nadzor spet v vaših rokah. Posodablajte in upravljajte vsebino s CMND & Create ali nadzirajte nastavitve s CMND & Control. Vse to je na voljo v programski opremi CMND.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 64,5 palec / 163,9 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 350 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000:1
- Premaz na površini: Protiodsevni premaz
- Razmerje stranic: 16:9
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Razmik med točkami: 0,372 x 0,372 mm
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Tehnologija plošče: VA
- Operacijski sistem: Android 5.0.1

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Infrardeča tehnologija na dotik
- Točke na dotik: 20 sočasnih točk na dotik
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo: Skladno s HID
- Projicirno steklo: 5-mm kaljeno varnostno steklo, Proti bleščanju, Proti odsevu

Povezljivost

- Video vhod: HDMI (x4), VGA (analogni D-Sub), DisplayPort
- Zvočni vhod: 3,5 mm vtikač
- Avdio izhod: Zvok levo/desno (RCA)
- Zunanji nadzor: RJ45, IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtikač, RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtikač
- Ostali priključki: USB, micro SD, Mikro USB, OPS, Vtičnica USB (5 V, 2 A), mPcLe

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1920 x 1080	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
720 x 400	70 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Video formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
720p	50, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
480i	30, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (18/7)

- Signalna zanka: Zanka IR
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45, En kabel (HDMI-CEC), HDMI (en kabel)
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Enotavna namestitev: Smart Insert
- Pomnilnik: 2 GB DDR3/8 GB eMMC
- Slika v sliki: PIP

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1475,4 x 850,4 x 101,0 mm
- Teža izdelka: 40,58 kg
- Podstavek VESA: 400 (V) x 400 (N), M6
- Širina obrobe: 21,0 mm
- Teža izdelka (lb): 89,46 lb
- Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 58,09 x 33,48 x 3,98 palec
- Nosilec Smart Insert: 100 x 200 mm

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 10 W RMS

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 10–90 % (med shranjevanjem) %
- MTBF: 50.000 ur
- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba (delovanje): 186 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power
- Poraba (običajna): 165 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel RS232, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, kabel HDMI, Kabel senzorja IR (1,8 m)
- Stojalo: BM05922 (izbirno)
- Priložena dodatna oprema: Kabel za verižno povezavo RS232, Pokrovček za USB in vijak x 1

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Slovenščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poliranje, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Danščina, Nizozemščina, Finščina, Norveščina, Portugalsščina, Švedščina
- Zakonske odobritve: CE, FCC, razreda B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3, WMA
- Predvajanje videa z USB-ja: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM

Notranji predvajalnik

- CPE: Štirijedrnik Cortex A9 1,8 GHz
- Grafična kartica: Štirijedrna ARM Mali400 533 MHz
- Pomnilnik: 2 GB DDR3
- Shranjevanje: 8 GB eMMC



Datum izdaje 2022-04-21

Različica: 3.0.1

12 NC: 8670 001 47276
EAN: 87 12581 74761 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com