

Philips Signage Solutions  
多點觸控螢幕

65 吋

採用 Android 系統  
多點式

Signage Solutions

65BDL3052T



## 讓人刮目相看

20 點多點觸控顯示器。

激發合作，提供資訊。這款響應式 Philips Multi-Touch 專業 4K 超高清顯示器最適合多指、多用戶應用，無論是尋找路線還是進行簡報，都能輕鬆勝任。活躍的觸控點一次可多達 20 個。

### 超卓畫質，反應靈敏的觸控屏幕。

- 4K 超高清、豐富、深刻的影像、精彩對比
- 即插即用 20 點多點觸控顯示器
- Android SoC 處理器。原始的網頁應用程式

### 輕鬆設定、完全掌控。

- CMND 及應用。遙距安裝及啟動應用程式
- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

### 多功能系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 內置記憶體，上載內容以即時播放

PHILIPS

多點觸控螢幕  
65 吋 採用 Android 系統, 多點式

## 產品特點

### 採用 Android 系統

透過互聯網連接控制顯示器。Android 系統 Philips 專業顯示器經優化，適合原始的 Android 應用程式，您亦可直接於顯示器安裝網頁應用程式。全新 Android 作業系統既可保證軟件安全同時讓軟件在更長時間內保持最新規格。

### CMND 及應用

即使您不在現場，並在遙距工作，均可迅速安裝及啟動所有應用程式。CMND 及應用讓您新增及更新您的應用程式，以及 Philips 專業顯示器 App Store 的應用程式。只需掃描 QR 碼、登入店舖，並點按您想安裝的應用程式。應用程式將自動下載及啟動。

### CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

### CMND 及建立




使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使

65BDL3052T/00

用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

### OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

### 內置記憶體

儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸: 64.5 吋 / 163.9 厘米
- 螢幕解像度: 3840 x 2160
- 最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度: 350 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 4000:1
- 螢幕保護處理: 防反光螢幕保護
- 螢幕比例: 16:9
- 響應時間 (常規): 8 毫秒
- 像素點距: 0.372 x 0.372 毫米
- 顯示色彩: 10.7 億
- 視角 (水平 / 垂直): 178 / 178 度
- 影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強
- 動態對比: 500,000:1
- 面板技術: VA
- 操作系統: Android 5.0.1

## 互動性

- 多觸控技術: 紅外線觸控
- 觸控點: 20 個同時觸控點
- 隨插即用: 兼容 HID 讀頭
- 保護玻璃: 5 毫米纖薄安全玻璃, 防反光, 防反射

## 連接

- 影像輸入: HDMI (x4), VGA (Analog D-Sub), DisplayPort
- 音效輸入: 3.5 毫米插座
- 音訊輸出: 音效左 / 右 (RCA)
- 外置控制: RJ45, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔
- 其他連接: USB, Micro SD, micro USB, OPS, USB 電源插座 (5 V, 2 安培), mPCIe

## 支援的顯示解像度

### 電腦格式

| 解像度         | 刷新率          |
|-------------|--------------|
| 1920 x 1080 | 60Hz         |
| 1360 x 768  | 60Hz         |
| 1280 x 768  | 60Hz         |
| 1280 x 800  | 60Hz         |
| 1280 x 1024 | 60Hz         |
| 720 x 400   | 70Hz         |
| 1024 x 768  | 60, 75Hz     |
| 3840 x 2160 | 60Hz         |
| 640 x 480   | 60, 72, 75Hz |
| 800 x 600   | 60, 75Hz     |

### 視訊格式

| 解像度   | 刷新率          |
|-------|--------------|
| 1080p | 50, 60Hz     |
| 1080i | 25, 30Hz     |
| 720p  | 50, 60Hz     |
| 576i  | 25, 50Hz     |
| 480i  | 30, 60Hz     |
| 2160p | 30, 50, 60Hz |
| 480p  | 30, 60Hz     |
| 576p  | 25, 50Hz     |

## 舒適

- 擺放: 橫向 (18/7)
- 訊號穿環: IR 穿環
- 可控網絡: RS232, RJ45, 單一電線 (HDMI-CEC),

- HDMI (單一電線)
- 畫質: 進階色彩控制
- 螢幕保護功能: 像素轉換, 低亮
- 鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定
- 遙控器訊號: 可鎖定
- 節能功能: Smart Power
- 其他便捷功能: 手柄
- 安裝方便: 智能嵌槽
- 記憶體: 2GB DDR3 / 8GB eMMC
- 畫中畫: 畫中畫

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 1475.4 x 850.4 x 101.0 毫米
- 產品重量: 40.58 千克
- 掛牆: 400 (水平) x 400 (垂直), M6
- 邊框寬度: 21.0 毫米
- 產品重量 (lb): 89.46 磅
- 機器尺寸, 以吋計算 (闊 x 高 x 深): 58.09 x 33.48 x 3.98 吋
- 智能嵌槽安裝: 100 x 200 毫米

## 聲音

- 內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

## 操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0 ~ 40 ° C
- 相對濕度: 20~80% (操作), 10~90% (儲存) %
- MTBF: 50,000 小時
- 地勢高度: 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 (儲藏): -20 ~ 60 ° C

## 電源

- 電源: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- 備用模式耗電量: <0.5 瓦
- 耗電量 (開啟模式): 186 瓦
- 省電功能: Smart Power
- 耗電量 (典型值): 165 瓦
- 能源標籤級別: G

## 配件

- 附配件: AC 電源線, RS232 線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南, HDMI 線, IR 傳感器線纜 (1.8 米)
- 直立: BM05922 (選購)
- 附配件: RS232 相互聯繫的纜線, USB 護蓋和螺絲 x1

## 其他

- 螢幕顯示語言: 阿拉伯文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 光, 西班牙文, 土耳其文, 俄語, 簡體中文, 繁體中文, 丹麥文, 荷蘭文, 芬蘭文, 挪威文, 葡萄牙文, 瑞典文
- 法令認可: CE, FCC Class B, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI, CCC, CECP, EPEAT, EUP
- 保用: 3 年保養

## 多媒體應用程式

- USB 播放相片: BMP, JPEG, .jpg, PNG
- USB 播放音訊: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB 播放影片: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM



出版日期 2022-07-15

版本: 5.0.1

12 NC: 8670 001 47276  
EAN: 87 12581 74761 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)