

Philips Signage Solutions
Afișaj cu atingeri multiple

65"

Dotat cu Android
Cu atingeri multiple

SignageSolutions



65BDL3552T

Afișaj interactiv pentru sala de clasă

Cu tehnologie multi-touch

Crește la maximum implicarea și inspiră colaborarea cu un afișaj interactiv Philips T-Line. Disponând de sticlă securizată antireflexie, aceste afișaje cu Android sunt concepute pentru a rezista la utilizarea zilnică intensă și au până la 20 de puncte tactile.

Interactiv și colaborativ

- Tehnologie Multi-touch, capabilă de 20 de puncte tactile
- Tehnologie tactilă HE IR avansată cu rame mai mici, mai puțin adânci
- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control

Inteligent și puternic

- Sticlă securizată antireflexie
- Procesor Android SoC. Aplicații native și web
- Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
- Modul tablă interactivă încorporat
- Partajare wireless a ecranului și colaborare avansată

PHILIPS

Repere


Tehnologie Multi-touch

Creează o experiență interactivă memorabilă cu până la 20 de puncte tactile în același timp. Perfect pentru aplicațiile de colaborare și competitive, acest afișaj îți conectează publicul la orice conținut – fiind ideal pentru educație, spații publice, companii, industria hotelieră și puncte de vânzare cu amănuntul. Panoul tactil este conform HID, oferind cu adevărat o funcționare plug-and-play.

Dotat cu Android


Controlează-ți afișajul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Noul sistem de operare Android menține software-ul în siguranță și conform celor mai recente specificații mai mult timp.

Slot OPS



Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afișajul profesional Philips. Slotul OPS conține toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluția, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Modul tablă interactivă încorporat

Inspiră colaborarea agilă cu modul tablă interactivă. Activează pur și simplu această caracteristică pentru a transforma afișajul într-o pânză albă pe care pot desena mai mulți utilizatori manual sau cu markere pentru afișaj dedicate. Totul de pe ecran poate fi capturat pentru imprimare ușoară sau pentru partajarea fișierelor.

Partajare wireless a ecranului

Afișează patru transmisii pe un ecran. Partajarea wireless a ecranului îți permite să conectezi până la 32 de dispozitive în același timp pentru comutarea rapidă a conținutului atunci când ai nevoie. Utilizează rețeaua Wi-Fi existentă pentru a conecta instantaneu și sigur dispozitive sau utilizează cheile noastre hardware opționale HDMI CastTo pentru a proiecta direct pe ecran, fără a fi nevoie să te conectezi la rețeaua ta securizată/protejată.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 64,5 inch / 163,9 cm
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
- Luminositate: 500 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1300:1
- Tratamente al suprafeței: Strat antireflexie
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Distanță între pixeli: 0,372 x 0,372 mm
- Culori afișaj: 1,07 miliarde
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mișcare, Scanare progresivă, Deinterlacing 3D MA, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Picture-in-Picture
- Rată dinamică de contrast: 500.000:1
- Tehnologie panou: IPS
- Sistem de operare: Android 9

Interactivitate

- Tehnologie Multi-touch: Tactil infraroșu
- Puncte tactile: Atingeri simultane în 20 puncte
- Plug and play: Compatibilitate HID
- Sticlă de protecție: Sticlă securizată câlită, Antireflex, Anti-reflectorizant

Conectivitate

- Intrare video: Display Port 1.2x1, DVI-I x 1, HDMI 2.0 x4, USB 2.0 (tip A) (x2), USB 3.0 (tip A) x2
- Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Control extern: RJ45, Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm
- Alte conexiuni: micro SD, OPS
- USB: USB-B pentru conexiune tactilă (x1)
- Ieșire video: DisplayPort 1.2 x 1, DVI - D x1

Rezoluție de afișare acceptată

- **Formate pentru calculator**
- | Rezoluție | Rată de reîmprospătare |
|------------|------------------------|
| 1024 x 768 | 60, 70 Hz |
| 1152 x 864 | 60, 70, 75 Hz |
| 1152 x 900 | 66 Hz |
| 1280 x 720 | 60,70 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz, 75 Hz |
| 1280 x 800 | 60, 75 Hz |

1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	24, 25, 30, 60 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
848 x 480	60 Hz
960 x 720	75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
4K x 2K	
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
720p	60 Hz

Confort

- Poziționare: Peisaj (18/7)
- Retransmitere a semnalului: IR Loophrough, DisplayPort, RS232
- Controlare în rețea: RS232, RJ45
- Performanță imagine: Control avansat culori
- Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminositate scăzută
- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Semnal telecomandă: Blocabil
- Funcții de economisire a energiei: Smart Power
- Alte avantaje: Mânere pentru transport
- Ușor de instalat: Inserare inteligentă

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A):
1494,30 x 869,40 x 80,2 mm (A la suportul de perete)/106,8 mm (A la capacul difuzorului) mm

- Greutate produs: 43,6 kg
- Suport VESA: 400 (H)x400 (V), M8
- Lățime ramă: 16,30 mm (egal)
- Greutate produs (lb): 96,12 lb
- Dimensiuni set în inch (L x Î x A):
58,83 x 34,23 x 3,16 mm (A la suportul de perete)/
4,20 mm (A la capacul difuzorului) inch
- Suport cu inserare inteligentă: 300 mm x 150 mm

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 20 W RMS

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
- Umiditate relativă: 20 ~ 80 % (în funcționare), 5 - 95% (la depozitare) %
- MTBF: 50.000 ore
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
- Consum în standby: <0,5 W
- Funcții economisire energie: Smart Power
- Consum (nominal): 175 W
- Consum (max.): 350 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Cablu RS232, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Cablu HDMI, Cablu senzor IR (1,8 m)
- Accesorii incluse: Cablu RS232 pentru conectare în serie, Lavetă de curățare x1, Cablu DVI-D (1,8 m), 2 șuruburi M2, 2 șuruburi M3, Sigla Philips, Stilou tactil x2, USB tactil x1, Capac USB
- Accesorii opționale: Cheie hardware CastTo

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză
- Reglementări și standarde: CE, CB, BSMI, CU, ETL, FCC, clasa B, RCM, RoHS, WEEE
- Garanție: 3 ani garanție


Aplicații multimedia

- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA
- Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Player intern

- Procesor: MTK5680
- Stocare: eMMC de 32 GB
- Wifi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)
- GPU: DDR4 de 4 GB
- Memorie: 4 GB de RAM

Philips 65BDL3552T
Version: 1.1
Release Date: 2019/12/20



Data apariției 2020-09-11

Versiune: 3.0.1

12 NC: 8670 001 66454
EAN: 87 12581 76594 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com