



Philips Signage Solutions  
Layar D-Line

65"

Didukung Android  
450cd/m<sup>2</sup>

**Signage**Solutions

65BDL4050D

## Informasi Tampil Praktis

Layar 24/7 hebat yang cepat.

Sampaikan informasi dengan jelas berkat layar FHD D-Line profesional ini. Solusi yang responsif ini menawarkan gambar memukau, kontrol mudah, dan konektivitas hebat.

Bahkan di area yang sulit dijangkau jaringan.

### **Gambar cemerlang. Prosesor super cepat.**

- Full HD. Gambar jernih. Kontras terang
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web
- Posisikan pada orientasi lanskap atau potret

### **Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.**

- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Bukti Pemutaran untuk konten Android. Ketahui apa yang sedang diputar
- Slot mPCIe terintegrasi untuk 4G/modul LTE opsional

### **Solusi sistem yang hemat biaya**

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online
- FailOver memastikan konten selalu diputar

# PHILIPS

Layar D-Line  
65" Didukung Android, 450cd/m<sup>2</sup>

# Kelebihan Utama

## Didukung Android


Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

## CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

## CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan

penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

## CMND & Deploy


Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

## Slot mPCIe terintegrasi

Hubungkan modul 4G/LTE dengan mudah ke Layar Philips Profesional Anda. Slot mPCIe terintegrasi memungkinkan layar berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan nirkabel yang sama. Sangat praktis jika layar diinstal di lokasi seperti bank atau bangunan pemerintahan, di mana akses ke jaringan lokal tidak dimungkinkan.

65BDL4050D/00

## FailOver



Selamat tinggal layar kosong. FailOver memastikan Layar Philips Profesional Anda berganti antara input primer dan sekunder, sehingga konten selalu ditayangkan bahkan ketika sumber input primer mati. Cukup buat daftar input alternatif untuk menjalankannya.

## Bukti Pemutaran

Pastikan Layar Profesional Philips bersistem operasi Android Anda menampilkan konten yang benar-bahkan ketika Anda tidak ada. Saat memutar konten melalui pemutar media yang tertanam, Anda dapat menyetel layar untuk mengambil cuplikan layar otomatis secara berkala. Cuplikan layar ini disimpan pada memori internal layar, dan bisa dikirimkan melalui email.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 65,5 inci / 166,37 cm
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Kecerahan: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Rasio kontras (tipikal): 1100:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Rasio Aspek: 16:9
- Waktu respons (tipikal): 12 md
- Pitch piksel: 0,744 x 0,744 mm
- Warna tampilan: 16,7 juta
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Progressive scan
- Sistem operasi: Android 4.4.4

## Konektivitas

- Input video: DisplayPort (1.2), HDMI (x2), DVI-D, USB, VGA (melalui DVI)
- Keluaran video: DisplayPort, DVI-I, VGA (melalui DVI-D)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Kontrol speaker ext. (aud. out)
- Koneksi lain: mPCIe, micro SD, micro USB, Stopkontak USB (5 V. 2 amp)
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

## Resolusi Layar yang Didukung

### Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
1920 x 1080	60Hz
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 768	60Hz
1024 x 768	60Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz

### Format video

Resolusi	Laju pembaruan
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz

480p	60Hz
480i	60Hz

## Dimensi

- Ukuran paket (L x T x D): 1452,0 x 833,1 x 63,5 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 57,17 x 32,80 x 2,50 inci
- Lebar bezel: 9,5 (T/L/R) 15,6 (B)
- Berat produk (lb): 65,7 lb
- Berat produk: 29,8 kg
- Pemasangan di dinding: 400 x 400, M6
- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

## Nyaman

- Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)
- Matriks Kotak: Hingga 15 x 15
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232, IR Loophrough, DisplayPort
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RJ45, RS232, Satu Kabel (HDMI-CEC), HDMI (Satu Kabel)
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Gambar dalam gambar: PIP

## Daya

- Penggunaan daya siaga: <0,4 W
- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (EPA 6.0): 99 W
- Konsumsi (Khas): 103 W

## Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 jam

## Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

## Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Kabel RS232, Kabel Daya AC
- Dudukan: Dudukan Universal (L) (BM05922)

(Opsional)

- Aksesori opsional: ColourCalibrationKit (CCK4602)

## Aplikasi Multimedia


- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, ASF, LPCM, M3U, MP4
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

## Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Spanyol, Polandia, Turki, Rusia, Italia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Arab, Jepang, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Persetujuan peraturan: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Jaminan: Garansi 3 tahun

## Pemutar Internal

- CPU: Quad Core Cortex A9 1.8GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core 533MHz
- Memori: 2GB DDR3
- Penyimpanan: 16GB EMMC



Tanggal dikeluarkan  
2022-07-15

Versi: 5.0.1

12 NC: 8670 001 37396  
EAN: 87 12581 73999 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)