



Philips Signage Solutions
Дисплей E-Line

65"

На базе ОС Android
Multi-touch

SignageSolutions



65BDL4052E

Интерактивный дисплей для обучения

С мультисенсорной технологией

Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.

Взаимодействие и совместная работа

- Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений
- Усовершенствованная ИК-технология и тонкие рамки
- Революционные результаты с технологией Wave

Интеллектуальный и производительный

- Слот OPS для встраивания в ПК без проводов
- Встроенный режим маркерной доски
- Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа
- ОС Android: используйте свое собственное приложение
- Сенсор без рамки
- Закаленное стекло с защитой от бликов 7 MOHS


PHILIPS

Особенности

Технология Multi-Touch

Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

Слот OPS



Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

Встроенный режим маркерной доски

Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

Беспроводная передача изображения

Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

На базе ОС Android

Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем —

позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

PPDS Wave

Откройте для себя мощь, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips E-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 64,5 (дюймы) / 163,9 см
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Оптимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Динамическая контрастность: 500 000:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Шаг пикселей: 0,372 x 0,372 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D МА деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности
- Технология панели: ADS
- Коэф. контрастности (типич.): 1200:1
- Операционная система: Android 10
- Разрешение UI ОС: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Яркость (за стеклом): 360 кд/м²
- Яркость (перед стеклом): 390 кд/м²

Поддерживаемое разрешение дисплея

| Компьютерные форматы | |
|----------------------|--------------------|
| Разрешение | Частота обновления |
| 640 x 350 | 70 Гц |
| 640 x 480 | 60, 67, 72, 75 Гц |
| 800 x 600 | 56, 60, 72, 75 Гц |
| 832 x 624 | 75 Гц |
| 848 x 480 | 60 Гц |
| 960x720 | 75 Гц |
| 1024x768 | 60,70 Гц |
| 1152 x 864 | 60, 70, 75 Гц |
| 1152 x 900 | 66 Гц |
| 1280 x 720 | 60, 70 Гц |
| 1280 x 768 | 60 Гц, 75 Гц |
| 1280 x 800 | 60, 75 Гц |
| 1280 x 960 | 60 Гц |
| 1280x1024 | 60,67,75 Гц |
| 1360 x 768 | 60 Гц |
| 1366 x 768 | 60 Гц |
| 1400 x 1050 | 60, 75 Гц |
| 1600 x 900 | 60 Гц |
| 1600 x 1200 | 60 Гц |
| 1680 x 1050 | 60 Гц |
| 1920 x 1080 | 60 Гц |
| 1920 x 1200 | 60 Гц |
| 3840 x 2160 | 24,25,30,60 Гц |
| 1440 x 900 | 60 Гц |
| 720 x 400 | 70 Гц |

Видеоформаты

| Разрешение | Частота обновления |
|------------|--------------------|
| 480p | 60 Гц |
| 720p | 50, 60 Гц |
| 1080i | 50, 60 Гц |
| 1080p | 50, 60 Гц |
| 2160p | 50, 60 Гц |
| 480i | 60 Гц |

Подключения

- Видеовход: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0

- (x3), USB 3.0 (x3), USB-C (до 65 Вт)
- Аудиовход: Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
- Видеовыход: HDMI 2.0 (x1)
- Цифровой аудиовыход: Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
- Внешнее управление: Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, RJ45, Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
- Другие подключения: OPS, micro SD, USB-B (x3)

Комфорт

- Ориентация: Альбомный режим (18/7)
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Сквозной канал сигнала: RS232, Проходной вход IR
- Простая установка: Специальная подставка, Выход AC
- Возможность сетевого управления: RS232, RJ45
- Управление с клавиатуры: Блокируемый
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Другие удобства: Ручки для переноски

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0–40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
- Высота: 0–3000 м
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Относительная влажность (во время работы): 20–80 % (без конденсации)
- Относительная влажность (во время хранения): 5–95 % (без конденсации)

Мощность

- Потребляемая мощность (типич.): 170 Вт
- Потребление (макс.): 430 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Электропитание: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Функции энергосбережения: Smart Power
- Маркировка класса энергоэффективности: G

Звук

- Встроенные AC: 2 x15 Вт

Аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Ткань для очистки (x1), Шнур питания сети переменного тока, Крышка выключателя AC, Зажим для кабеля (x3), Кабель DVI-I (1,8 м, 1 шт.), Кабель HDMI (3 м, 1 шт.), Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.), Логотип Philips (x1), Краткое руководство (x1), Пульт ДУ и батареи типа AAA, Кабель RS232, Кабель шлейфового соединения RS232 (x1), Стилус (x2), Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.), Крышка для USB и винты
- Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

Прочее

- Языки экранного меню: Арабский, Голландский, Датский, Английский, Французский, Финский,

- Немецкий, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Упрощенный китайский, Турецкий, Традиционный китайский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класса A, RoHS, CB, EAC, ЭМП, ETL
- Гарантия: Гарантия — 5 лет

Мультимедийные приложения

- USB — воспроизведение видео: H.263, H.264, H.265, MPEG1/2, MPEG4, VP8, VP9
- USB — воспроизведение изображений: BMP, JPEG, PNG
- USB — воспроизведение аудио: AAC, HEAAC, MPEG

Характеристики

- Технология Multi-Touch: Безинтервальный ИК-сенсор
- Точки касания: 20 одновременно активных точек касания
- Plug & Play: Поддержка стандарта HID
- Защитное стекло: Без бликов, Закаленное защитное стекло 7MOHS, Фильтр синего света

Встроенный плеер

- ЦП/процессор: MTK 9970A
- Память: 4 Гб ОЗУ
- Память: 32 Гб eMMc
- Wi-Fi: 2G/5G/6G 2T2R

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1494,3 x 883,2 x 99,5 (макс. глубина) / 78,5 (глубина с настенным креплением) миллиметра
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 58,83 x 34,77 x 3,92 (макс. глубина) / 3,09 (глубина с настенным креплением) (дюймы)
- Настенное крепление: 400 x 400 мм, M8
- Ширина рамки: 17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)
- Крепление для специальной подставки: 100x100 мм, 6xM4L6
- Вес: 44,26 кг

Вес

- Изделие с упаковкой (кг): 53,8 кг
- Изделие с упаковкой (фунты): 118,61 фунта
- Изделие без подставки (кг): 44,26 кг
- Изделие без подставки (фунты): 97,58 фунта



Дата выпуска 2023-05-19

Версия: 4.0.1

12 NC: 8670 001 81432
EAN: 87 12581 78534 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com