



Philips Signage Solutions  
D-Line-scherm

65 inch

UHD (3840 x 2160)  
500 cd/m<sup>2</sup>



65BDL4511D

## Zeg meer

Slim, snel 24/7-scherm.

Val op met een snel professioneel Philips D-Line 4K UHD-display. De fantastische beeldkwaliteit van Philips zorgt voor waarheidsgetrouwe kleuren en een intens contrast. U kunt eenvoudig inhoud van verschillende bronnen op één enkel scherm weergeven.

### **Fantastisch beeld. Geweldige processorsnelheid.**

- Kies voor een liggende of staande weergave
- 4K UHD. Levendige, diepe beelden. Schitterend contrast
- ADS-breedbeeldmonitor

### **Flexibele werking**

- Optionele OPS-sleuf
- SmartPower voor energiebesparing

### **Kosteneffectieve systeemoplossing**

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

### **Moeiteloze installatie. Totale controle.**

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

# PHILIPS

D-Line-scherm  
65 inch UHD (3840 x 2160), 500 cd/m²

# Kenmerken


## 4K UHD. Levendige, diepe beelden

4K UHD. Levendige, diepe beelden.  
Schitterend contrast

## ADS-breedbeeldmonitor

Goed zicht vanuit elke hoek met ADS-breedbeeldtechnologie. Advanced Super Dimension Switch biedt snellere beeldverwerking op het scherm voor vloeiendere contentovergangen, opmerkelijke beeldnauwkeurigheid en superieure kleurreproductie met een weergavehoek van 180 graden.

## CMND & Control




Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

## Energiebesparend


Energiebesparende automatische achtergrondverlichting

## FailOver



Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

## SmartPower



De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u

65BDL4511D/00

het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

## Kies voor een liggende weergave

Kies voor een liggende of staande weergave

## SmartPlayer



Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

## Optionele OPS-sleuf

Open Pluggable Specification is een industriestandaard sleuf waarop u een OPS-compatibele mediaspeler kunt aansluiten. Dit geeft u de mogelijkheid om uw hardware te upgraden of te wijzigen wanneer u dat wilt. U maakt van uw scherm in een handomdraai een alles-in-één oplossing voor digitale signalering.

SmartPower

SmartPlayer



4K  
Ultra HD



# Specificaties

## Connectiviteit

- Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
- Video-ingang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x 1), USB 2.0 (x2), HDMI 2.0 (x3)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Andere aansluitingen: OPS
- Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (centimeters): 163,8 cm
- Schermdiagonaal (inch): 64,5 inch
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 3840 x 2160
- Pixelpitch: 0,372 x 0,372 mm
- Optimale resolutie: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Schermkleuren: 1,07 miljard
- Contrastverhouding (normaal): 1200:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Panel-technologie: ADS
- Nevel: 25%

## Comfort

- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar
- Signaal is doorlusbaar: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-doorlus
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

## Vermogen

- Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Verbruik (normaal): 136 W
- Verbruik (max.): 281 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- Energieklasse: G

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840

- x 2160, 30, 60Hz
- Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50,60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60Hz

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1462,3 mm
- Gewicht van het product: 27,8 kg
- Hoogte van het apparaat: 837,3 mm
- Diepte van het apparaat: 68,9 (bij wandmontage) / 89,9 (met standaard) mm
- Breedte van het apparaat (inch): 57,57 inch
- Hoogte van het apparaat (inch): 32,96 inch
- Geschikt voor wandmontage: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
- Diepte van het apparaat (inch): 2,71 inch (bij wandmontage) / 3,54 (met standaard) inch
- Randbreedte: 14,9 mm (gelijkmatige rand)
- Gewicht van het product (lb): 61,29 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20–80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5–95% RV (zonder condensvorming)

## Multimediatoepassingen

- Video afspelen via USB: H.263, H.264, H.265, MPEG
- Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, MPEG, HEAAC

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Klep van de netstroomschakelaar, Philips-logo (x1), RS232 daisy-chain-kabel, AC-netsnoer, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-kabel, USB-deksel en -schroef x1, Kabelklemmen (x3)

## Diversen

- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Nederlands, Deens, Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
- Garantie: 3 jaar garantie
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMV, VCCI, PSB, EnergyStar 8.0, ETL, CECP, EAC



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 2.0.1

EAN: 87 12581 77867 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)