



Philips Signage Solutions
Display video wall

65"

Retroilluminazione LED diretta
Ultra HD
500 cd/m²

SignageSolutions



65BDL6005X

Guarda in grande

Monitoraggio, gestione e controllo

Assicurati che ogni dettaglio sia sotto controllo. Il display videowall X-Line Philips è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può essere personalizzato per soddisfare tutte le esigenze di contenuto. Visualizza contenuti in tempo reale e provenienti da più sorgenti, con immagini di qualità superiore.

Configurazione semplice. Controllo totale.

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control
- Aggiungi la potenza di elaborazione di Android con un modulo CRD50 opzionale

Soluzione economica

- FailOver garantisce la riproduzione continua dei contenuti

Immagini nitide. Infinite possibilità.

- Pannello IPS: profondità del colore inalterata da ogni angolazione
- Monitor Ultra HD: immagini nitide e contrasto chiaro
- Cornici ultra sottili. Per immagini senza distrazioni

Sistema potente

- Controllo della retroilluminazione automatico per il risparmio energetico
- Lo slot OPS consente l'integrazione del PC senza cavi
- Modalità affiancata: affianca più monitor 4K per creare videowall di qualsiasi dimensione

PHILIPS

Display video wall
65" Retroilluminazione LED diretta, Ultra HD, 500 cd/m²

Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo: 64,5 pollici / 164 cm
- Risoluzione del display: 3840 x 2160
- Risoluzione ottimale: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Luminosità: 500 cd/m²
- Rapporto di contrasto dinamico: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Formato: 16:9
- Angolo visuale (o / v): 178 / 178 gradi
- Pixel Pitch: 0,372 x 0,372 mm
- Colori display: 1,07 B
- Fattore di contrasto (tipico): 1300:1
- Foschia: 25%

Risoluzione del display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
3840 x 2160	60 Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
720p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	60 Hz
2160p	50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Connettività

- Ingresso video: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), VGA (Analog D-Sub) (x1)
- Ingresso audio: Mini jack da 3,5 mm (x1)
- Video output (Uscita video): DisplayPort 1.2 (x1)
- Uscita audio: Mini jack da 3,5 mm (x1)
- Controllo esterno: Jack da 3,5 mm (ingresso) IR, IR (ingresso/uscita) RJ45, LAN RJ45 (x2), RS232 (ingresso/uscita) RJ45
- Altri collegamenti: OPS, USB 2.0 (x1)

Funzioni utili

- Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)
- Matrice affiancata: Fino a 10 x 10
- Loop through del segnale: DisplayPort, IR e RS232 tramite RJ45, LAN

- Facilità di installazione: Impugnatura per il trasporto, Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Smart Power
- Controllabile via rete: LAN (RJ45)
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità

Condizioni atmosferiche

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 ore
- Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 - 80% (senza condensa)
- Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 - 95% (senza condensa)

Assorbimento

- Consumo: 210 W
- Consumo (max): 400 W
- Consumo energetico in standby: 0,5 W
- Consumo (durante l'accensione): 150 W
- Classe energetica: G

Audio

- Altoparlanti incorporati: 2 x 10 W (RMS)

Accessori

- Accessori inclusi: Copertura interruttore CA, Kit allineamento margine, 3 gap pad, Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Convertitore RJ45 / RS232, Morsetto raccogli-cavi (x3), Cavo alimentazione, Cavo DP (x1), Cavo RJ45 (x1)

Varie

- Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo, Spagnolo, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale
- Omologazioni: CE, FCC, Classe A, RoHS, CB, ETL
- Garanzia: Garanzia di 3 anni

Dimensioni (LxpxA)

- Dimensioni set (L x A x P):
1432,6 x 807,6 x 88,8 mm (P con montaggio a parete)/91,7 mm (P con impugnatura) mm
- Dimensioni set in pollici (L x A x P):
56,40 x 31,80 x 3,50 (P con montaggio a parete)/3,61 (P con impugnatura) pollici
- Ampiezza della cornice: 2,3 mm + 1,2 mm
- Supporto a parete: 400 x 400 mm, M6
- Peso del prodotto: 29,2 Kg

65BDL6005X/00


In evidenza

CMND & Control




Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

FailOver



Dalle sale d'attesa alle sale riunioni, non mostrare mai uno schermo nero. FailOver consente al display Philips Professional di passare automaticamente da ingressi primari a secondari, garantendo una riproduzione ininterrotta dei contenuti anche in caso di disattivazione della sorgente primaria. È sufficiente impostare un elenco sequenziale di ingressi per assicurarsi che la riproduzione non venga mai interrotta.

Slot OPS



Integra un PC completo o un modulo CRD50 con Android direttamente al display Philips Professional. Lo slot OPS è provvisto di tutti i collegamenti necessari per supportare la tua soluzione basata su slot, compresa l'alimentazione.

Modulo CRD50 opzionale

Integra una soluzione Android System-on-Chip (SoC) nel tuo display Philips Professional. Il modulo opzionale CRD50 è un dispositivo OPS che consente di sfruttare la potenza di elaborazione di Android senza la necessità di cavi. Basterà effettuare l'inserimento nello slot OPS, che contiene tutti i collegamenti necessari per eseguire il modulo (inclusa l'alimentazione).

Modalità affiancata

Collega due o più display professionali Philips per creare un videowall senza dover ricorrere a dispositivi esterni. Sia che si utilizzino 4 monitor o 40, sarà necessario un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti. La risoluzione 4K è perfettamente supportata e utilizzando quattro schermi otterrai la migliore risoluzione dot-by-dot possibile.

Pure Color Pro

Migliora la qualità dell'immagine con Pure Color Pro. Grazie alla maggiore luminanza offerta dalle impostazioni personalizzate per la temperatura colore e dalla calibrazione avanzata della gamma cromatica, i contenuti risultano più nitidi e luminosi per un realismo straordinario dall'aspetto vivace.



Data di rilascio
2023-12-29

Versione: 3.1.1

12 NC: 8670 001 81966
EAN: 87 12581 78577 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com