



Philips Signage Solutions  
C-sorozatú kijelző

65"-es

Android rendszerrel  
350 cd/m<sup>2</sup>

**SignageSolutions**



65BDL6051C

## Interaktív tárgyalótermi kijelző

csúcskategóriás kapacitív többérintéses technológia

Az interaktív Philips C-Line kijelzővel maximalizálhatja az elkötelezettséget, és ösztönözheti az együttműködést. Az Android rendszerű, akár 10 érintőpontot tartalmazó kijelzők a kialakításuknak köszönhetően képesek megfelelni a jelentős napi szintű igénybevételnek. Továbbá szélíg terjedő üveggel és süllyesztett kialakítással rendelkeznek.

### Interaktív és együttműködést segítő

- Vezeték nélküli képernyőmegosztás és fejlett együttműködés
- HID kapacitív érintőképernyő USB Plug & Play opcióval
- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

### Intelligens és hatékony

- Tükröződésmentes edzett üveg
- Telepítse és használja a kívánt alkalmazásokat és funkciókat
- Beépített tábla-üzemmód
- Gyors és egyszerű videokonferencia-kezelés
- Crestron Connected tanúsítvány
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

**PHILIPS**

# Fénypontok

## Vezeték nélküli képernyőmegosztás

Jelenítsen meg egy képernyőn egyszerre négy képet. A vezeték nélküli képernyőmegosztás lehetővé teszi egyidejűleg több eszköz csatlakoztatását, hogy szükség esetén gyorsan lehessen váltani a különböző tartalmak között. Használja a meglévő Wi-Fi hálózatot az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, vagy a választható HDMI Interact dongle segítségével vetítsen közvetlenül a képernyőre, anélkül, hogy csatlakoznia kellene a biztonságos/védett hálózathoz.

## HID kapacitív érintőképernyő

A kapacitív érintőképernyő a keret nélküli üveg csúcstechnológiás megjelenését biztosítja, hiszen a keret mindössze 1,5 mm széles! Hozzon létre emlékezetes interaktív élményt akár egyszerre 10 érintési ponttal. A kijelző tökéletes megoldás az együttműködésen alapuló és versenyszellemet erősítő alkalmazásokhoz, hiszen segítségével Ön bármilyen tartalmat a közönsége elé tárhat. Így ideális eszköz oktatási eseményekhez, nyilvános helyszínekhez vagy vállalati, vendéglátási és kiskereskedelmi helyzetekhez.

## CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

## Beépített tábla-üzemmód

Használja a tábla-üzemmódot az agilis együttműködés ösztönzésére. A funkció aktiválásával a kijelzőt üres vászonná tudja alakítani, amelyre egyszerre több felhasználó rajzolhat akár kézzel, akár az erre szolgáló tollakkal. A képernyőn látható összes kép elmenthető a könnyű nyomtatás vagy fájlmegosztás érdekében.

## Gyors és egyszerű videokonferencia


A használatra kész videokonferencia-szoftver minden eddiginél egyszerűbbé teszi a négyesemközti és a csoportos videohívásokat. Egyszerűen használja saját kameráját, vagy adja hozzá az opcionális Logitech Meetup csomagot egy többfunkciós ConferenceCam megoldás létrehozásához.

## Crestron Connected tanúsítvány

Csatlakoztassa ezt a Philips professzionális kijelzőt a Crestron-hálózathoz, és teljes körű

távvezérlésre lesz képes a laptopján, asztali számítógépén vagy mobil eszközén keresztül. Kapcsolja be és ki a kijelzőt, ütemezzen be tartalmakat, kezelje a beállításokat, és csatlakoztasson egyszerűen külső eszközöket. A Crestron Connected® gyors, megbízható és biztonságos vállalati szintű megoldást kínál a rendszervezelés terén.

## OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

## Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 64,5 hüvelyk / 163,83 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 1300:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Képfarmátum: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 9 ms
- Képpont-osztásköz: 0,372 (H) x 0,372 (V) mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Mozgáskompenzált deinterlész, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás
- Operációs rendszer: Android 9

## Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: HDMI 2.0 (4 db), Display Port 1.2 (1 db), DVI-I (1 db), USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db), USB-C
- Videokimenet: DisplayPort 1.2 (1 db), DVI-D (1 db), HDMI 2.0 (2 db)
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: 3,5 mm-es jack csatlakozó (2 db)
- Egyéb csatlakozások: OPS, micro SD
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

## Támogatott képernyőfelbontás

### Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1024 x 768	60, 70 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1152 x 900	66 Hz
1280 x 720	60,70 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 800	60,75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz

1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
848 x 480	60 Hz
960 x 720	75 Hz
• UHD formátumok: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz	
• Videofarmátumok	
Felbontás	Frissítési sebesség
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz
480p	60 Hz
4K x 2K	50, 60 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1485,1 x 860,10 x 86,2 mm (mélység a fal rögzítésnél)/97,4 mm (mélység a hangszóróborításnál) mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 58,47 x 33,86 x 3,39 mm (mélység a fal rögzítésnél)/ 3,83 mm (mélység a hangszóróborításnál) hüvelyk
- Keretvastagság: 1,50 mm (egyenletes)
- Termék tömege (fontban): 100,97 lb
- Termék tömege: 45,8 kg
- VESA tartó: 400 (H) x 400 (V) mm, M8
- Smart Insert szerelvény: 6\*M4\*L6, 100 mm-es távolság, Max. méret: 150 mm x 300 mm

## Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő, Fekvő (18/7), Álló (12/7)
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Jel áthurkolása: RS232, IR áthurkolás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RJ45, RS232
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, csökkentett fényerő
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- DPMS energiatakarékos rendszer

## Energiellátás

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (tipikus): 190 W
- Fogyasztás (max.): 320 W

## Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Relatív páratartalom: 20~80% (üzemi), 5~95% (tárolási) %
- Tengersizint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

## Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 20 W RMS

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Philips logó (1 db), Tisztítókendő (1 db), DVI - I kábel (1,8 m) (1 db), HDMI kábel (3 m) (1 db), IR érzékelő kábele (1,8 m) (1 db), Tápkábel, 3 db, RS232 soros összefűzőkábel (1 db), Érintőceruza (2 db), USB A-B kábel (3 m) (1 db), USB-fedél (1 db), AAA elem (1 db), Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db), Távvezérlő (1 db), RS232 kábel (3 m) (1 db)

## Multimédiás alkalmazások

- USB audiolejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB videolejátszás: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

## Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, spanyol, lengyel, török, orosz, olasz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, arab, japán, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Előírt jóváhagyások: CE, RoHS, VCCI, CB, CU, EMF, EPA, ETL, FCC, A osztály
- Jótállás: 3 év garancia


## Belső lejárás

- CPU: MTK5680
- Tárhely: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)
- Micro SD kártya: Támogatás 1 TB-ig
- RAM: DDR4 4GB

## Interaktivitás a Multi-touch technológiával

- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont

Philips 65BDL6051C  
Model C  
Model Date: 20200814



Kiadás dátuma  
2021-09-30

Verzió: 5.1.1

12 NC: 8670 001 70214  
EAN: 87 12581 77086 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com