



Philips Signage Solutions
C-Line-näyttö

65"

Windows-järjestelmä
350 cd/m²

SignageSolutions



65BDL8051C

Vuorovaikutteinen kokousnäyttö

huippulaatuinen kapasitiivinen monikosketustekniikka

Maksimoi osallistuminen ja inspiroi yhteistyöhön Philipsin vuorovaikutteisella C-Line-näytöllä. Nämä Windows-näytöt kestävät kovaa päivittäistä käyttöä. Niissä on enintään 10 kosketuspistettä, saumaton lasinäyttö ja upotusmuotoilu.

Vuorovaikutteinen, tukee yhteistyötä

- Langaton näytön jakaminen ja edistyksellinen yhteistyö
- iOS-, Android-, Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmille
- HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö ja USB Plug & Play
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

Älykäs ja tehokas

- Häikäisemätön vahvistettu lasi
- Windows 10 -järjestelmä
- Lataa ja käytä haluamiasi sovelluksia ja ominaisuuksia
- Valkotaulutila sisäänrakennettuna
- Liitä mihin tahansa lähteeseen ja tallenna näyttökuvia
- Nopeaa ja helppoa videoneuvottelua
- Crestron Connected -sertifiointi

PHILIPS

Kohokohdat

Langaton näytön jakaminen

Näytä neljä syötettä samassa näytössä. Voit yhdistää laitteita nopeasti ja suojatusti nykyisen Wi-Fi-verkon kautta tai käyttää kahta mukana tulevaa HDMI-sovitinta. Voit näyttää sisältöä suoraan näytössä ilman yhteyttä suojattuun verkkoon.

HID-kapasitiivinen kosketusnäyttö

Kapasitiivisen kosketusnäytön ansiosta saat uudenlaisen näkymän saumattomaan lasinäyttöön, jonka reuna on vain 1,5 millimetrin levyinen. Luo elämyksellinen vuorovaikutteinen kokemus jopa 10 kosketuspisteellä samanaikaisesti. Täydellinen niin ryhmätyöhön kuin kilpailuihin. Voit näyttää kaikenlaista sisältöä, joten näyttö sopii ihanteellisesti esimerkiksi koulutukseen, julkisiin tiloihin, yrityksiin, hotelleihin ja kauppoihin.

Windows 10 -järjestelmä

Tehokas Core i7 -suoritin ja nVidia GPU. Toimii kaikissa suosikkisovelluksissasi, kuten Zoomissa, Skypeä (mukana) sekä MS Teams- ja MS Office -sovelluksissa (ei mukana)

CMND & Control



Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitä yhtä tai sataa näyttöä.

Valkotaulutila sisäänrakennettuna

Inspiroi ketterään yhteistyöhön valkotaulutilalla. Aktivoimalla ominaisuuden näyttö muuttuu tyhjäksi kankaaksi, jolle moni käyttäjä voi piirtää käsin tai erityisillä

näyttötusseilla. Kaiken näytössä näkyvän voi tallentaa helposti tulostettavaksi tai tiedostonjakoa varten.

Nopea ja helppo videoneuvottelu

Käyttövalmis videoneuvotteluohjelma sujuvoittaa kahdenkeskisiä puheluita ja ryhmäpuheluita entisestään. Käytä joko omaa kameraasi tai Logitech Meetup -kameraa, joka on kattava videoneuvottelukameraratkaisu.

Crestron Connected -sertifiointi

Integroimalla tämän Philipsin ammattilaisnäytön Crestron-verkkoosi voit etähallita sitä kannettavasta, pöytäietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit käynnistää ja sammuttaa näytön, ajastaa sisältöä, hallita asetuksia ja liittää helposti ulkoisia laitteita. Crestron Connected® on nopea, luotettava ja turvallinen yritystason ratkaisu sisällön hallintaan.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 64,5 tuumaa / 163,83 cm
- Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160
- Erinomainen tarkkuus: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhte (tav.): 1 300:1
- Dynaaminen kontrastisuhte: 500 000:1
- Kuvasuhde: 16:9
- Vasteaika (tyypillinen): 9 ms
- Kuvapistetiheys: 0,372 (vaaka) x 0,372 (pysty) mm
- Näyttövärit: 1,07 miljardia
- Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, Liikekompensoitu lomituksen poisto, 3D MA - lomituksen poisto, Dynaaminen kontrastisäätö, Progressive Scan -toiminto
- Käyttöjärjestelmä: Windows 10

Liitännät

- Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Äänitulo: 3,5 mm:n liitin
- Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin (x2)
- Muut liitännät: OPS, micro SD
- Ulkoinen ohjaus: RJ45, RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä, IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatiit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60, 75 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024 x 768	60, 70 Hz
960 x 720	75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
640 x 350	70 Hz


Videoformaatiit

Resoluutio	Virkistystaajuus
1080p	50, 60 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
4K x 2K	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

- UHD-formaatiit: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 1485,1 x 860,10 x 86,2 mm (seinäkiinnike) / 97,4 mm (kaiuttimen suojus) mm
- Laitteen mitat tuumina (L x K x S): 58,47 x 33,86 x 3,39 (seinäkiinnike) / 3,83 (kaiuttimen suojus) tuumaa
- Näytön reunan leveys: 1,50 mm (tasan)
- Laitteen paino (lb): 104,34 lb
- Laitteen paino: 47,33 kg



- VESA-kiinnitys: 400 (L) x 400 (K) mm, M8
- Smart Insert -kiinnitys: 6*M4*L6 (100 mm x100 mm)

Käyttömukavuus

- Sijoittaminen: Vaaka, Vaakasuuunta (18/7)
- Näppäimistön ohjain: Piilotettu, Lukittava
- Signaalin takaisinkytkentä: RS232, Infrapunatakaisinkytkentä
- Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, RS232
- Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power
- Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
- Helppo asennus: Smart Insert
- DPMS-virransäätöjärjestelmä

Virta

- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W
- Verkkovirta: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Virrankulutus (tav.): 190 W
- Kulutus (enintään): 320 W
- Energiatohokkuusluokka: G

Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0...40 °C
- Varastointilämpötila: -20...60 °C
- Suhteellinen kosteus: 20-80 % (käyttö), 5-95 % (säilytys) %
- Korkeus merenpinnasta: 0 - 3 000 m
- MTBF: 50 000 tuntia

Ääni

- Sisäiset kaiuttimet: 2 x 20 W RMS

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Philips-logo (x1), RS232-ketjutuskaapeli (x1), Puhdistusliina (x1), DVI-I-kaapeli (1,8 m) (x1), HDMI-kaapeli (3 m) (x1), HDMI-lähetin (x1), Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), M2-ruuvi (x2), M3-ruuvi (x2), Virtajohto (x3), Kosketuskynä (x2), USB-A-B-kaapeli (3 m) (x1), USB-suojaus (x1), AAA-paristo (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin (x1), RS232-johto (3 m) (x1)

Multimediasovellukset

- USB-toisto, ääni: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB-toisto, kuva: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-toisto, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Yleistä

- Näyttökielek: englanti, ranska, saksa, espanja, puola, turkki, venäjä, italia, kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.), arabia, japani, tanska, hollanti, suomi, norja, portugali, ruotsi
- Säännöstenmukaiset hyväksynnot: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, luokka A, ETL, PSB
- Takuu: 3 vuoden takuu

Sisäinen mediasoitin

- Keskusyksikkö: Intel Core i7
- Tallennustila: 256 Gt eMMC
- Grafiikkasuoritin: Nvidia GT730
- RAM: 8 Gt DDR4

Interaktiivinen monikosketustoiminto

- Kosketuskohdat: 10 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa



Julkaisupäivä 2021-10-05

Versio: 7.1.1

12 NC: 8670 001 67645
EAN: 87 12581 76739 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com