

Philips
Profesionalni TV

65-inčni Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Razveselite svoje goste

čistim ukusom

Pokažite svojim gostima koliko vam je stalo uz ovaj cijenom pristupačni profesionalni televizor. Moći ćete uživati u namjenskim značajkama za hotele kao što su posebna stranica dobrodošlice, USB instalacija, izbornik i kontrolno zaključavanje.

Odličan doživljaj gledanja i udobnost za goste

- 4K Ultra HD: rezolucija kakvu do sada niste vidjeli
- Mala potrošnja energije
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Pozdravite goste uz prilagodljivu stranicu dobrodošlice
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- Uređivač kanala izvan mreže za uređivanje kanala na računalu
- Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Spriječite neovlaštenu uporabu blokadom lokalnog upravljanja
- Napredna kontrola glasnoće sprječava ometanje gostiju

PHILIPS

Istaknute značajke

4K Ultra HD rezolucija


Gledajte televiziju kao nikada prije zahvaljujući rezoluciji četiri puta većoj od one konvencionalnih Full HD televizora. 3840 x 2160 piksela pruža sliku tako profinjenu, tako realističnu, poput prozora u novi svijet.

Stranica dobrodošlice



Stranica dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja televizora. Stranica dobrodošlice može nositi oznaku branda, a može se i lako prilagoditi prilikom instalacije jednostavnom slikom dobrodošlice u .png formatu.

USB kloniranje



Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparati, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i analogne kanale. To gostima omogućava lako prebacivanje između analognih i digitalnih kanala.

Napredna kontrola glasnoće

Napredna kontrola glasnoće omogućava postavljanje glasnoće koju će televizor imati prilikom uključivanja i prethodno određivanje raspona glasnoće pri kojoj televizor smije raditi, čime se sprječava postavljanje prevelike glasnoće i ometanje gostiju u susjednoj sobi.

Blokada lokalnog upravljanja

Onemogućavanjem ili omogućavanjem blokade lokalnog upravljanja, administrator može spriječiti neovlaštenu uporabu televizora putem gumba za upravljanje i tako smanjiti hotelijerske troškove.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlaštenu pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovne instalacije.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Zaslona: 4K Ultra HD LED
- Veličina dijagonale zaslona: 65 inča / 164 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160p
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 4000
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 16 (2 x 8) W
- Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
- Značajke za zvuk: Ekvilibrator, Balans, automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas, Dolby MS10

Dizajn

- Boja: Crna

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do 2160p60)
- Analogni TV prijemnik: PAL, SECAM

Priključci na stražnjoj strani

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponentni: YPbPr + L/R cinch
- AV ulaz: CVBS zajedno s YPbPr
- USB1: USB 2.0

Priključci na bočnoj strani

- Utor Common Interface: CI+ 1.3
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- USB2: USB 2.0

Gumb za povezivanje

- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Digitalni audioizlaz: Optički
- VGA ulaz: 15 pinski D-sub

Napredne mogućnosti povezivanja

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcijska jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala

Značajke

- Digitalne usluge: Titl, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG

- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka
- Lokalno upravljanje: Tipkovnica (6 regulatora)

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Blokada lokalnog upravljanja, Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće (uklj. slušalice)
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
- Vaš brand: Logotip za stranicu dobrodošlice
- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: putem USB veze, Trenutno početno kloniranje
- Upravljanje uključivanjem: Kabel/izvor, Stil slike, Glasnoća (uklj. slušalice)
- Mjerača vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje
- Kanali: Kombinirani popis, Uređivač kanala izvan mreže
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala
- Kontrola snage: Ekološko i brzo pokretanje
- Daljinski upravljač: Podrška za traku za kabel, Zaključavanje poklopca odjeljka za bateriju daljinskog upravljača
- Zaštita od krađe: Kensington brava

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Multimedija

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Podrška za reprodukciju videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podržani formati titlova: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podržani slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 30 Hz

Podržana rezolucija zaslona

- HDMI: Do 3840x2160p pri 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz, Ostali: do 1920x1080p pri 60 Hz
- USB: HEVC: do 3840x2160 pri 60 Hz, Ostali: do 1920x1080 pri 60 Hz

Dotatna oprema



- U kompletu: Daljinski upravljač 22AV1407A/12, 2 x AAA baterije, Postolje, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
- Optimalno: Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 118 W
- Godišnja potrošnja energije: 172 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Temperatura okoline: 5 °C do 45 °C

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1460 x 838 x 50 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 1460 x 903 x 345 mm
- Masa proizvoda: 36,9 kg
- Masa uređaja (+ postolje): 37,5 kg
- Kompatibilan s VESA nosačem za montažu na zid: M6, 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2017-04-09

Verzija: 2.0.1

12 NC: 8670 001 38218
EAN: 87 18863 00945 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
* Uobičajena potrošnja energije uključene uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.