

Philips
TV profesional

Studio de 65"

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Deleita a tus huéspedes

con una elegancia absoluta

Muestra a tus huéspedes lo mucho que te importan con este asequible TV profesional. Disfrutarás funciones específicas para hotelería, como una página de bienvenida corporativa, instalación mediante USB y bloqueo de menús y controles.

Excelente visualización y comodidad para los huéspedes

- 4K Ultra HD: resolución nunca antes vista
- Bajo consumo de energía
- USB para reproducción multimedia

Avanzadas funciones de hotelería con garantía de futuro

- Acoge a tus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
- Clonación USB de todos los ajustes para una instalación rápida
- Editor de canales sin conexión para editar la lista de canales en una computadora
- Una lista combinada de canales analógicos y digitales
- Bloqueo del menú de instalación
- Evita el uso sin autorización con el bloqueo mediante control local
- Control de volumen avanzado para evitar molestar a los huéspedes

PHILIPS

Destacados

Resolución 4K Ultra HD


Disfruta la televisión como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de un TV Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

Página de bienvenida



Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente durante la instalación a través de una imagen de bienvenida en formato .png.

Clonación USB



Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

USB (fotos, música, video)



Comparte la diversión. Conecta tu Memory Stick USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música mediante el explorador de contenidos en pantalla fácil de usar.

Una lista combinada de canales

Una lista integrada de canales digitales y analógicos que permite a los huéspedes alternar entre ellos sin problemas.

Control de volumen avanzado

Con el control de volumen avanzado puedes configurar el volumen de inicio del televisor y predefinir el intervalo de volumen en el que podrá funcionar, lo que impide que se ajuste demasiado alto y así se evita molestar a los huéspedes de habitaciones contiguas.

Bloqueo mediante control local

Si activas o desactivas el bloqueo mediante control local, el administrador puede impedir el uso sin autorización del televisor mediante los botones de control, con lo que el propietario del hotel ahorra en gastos generales.

Bloqueo del menú de instalación

Impide el acceso no autorizado a los ajustes de configuración e instalación, lo que garantiza la máxima comodidad para el huésped y evita costos de reinstalación innecesarios.

Bajo consumo de energía

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Pantalla: LED 4K Ultra HD
- Tamaño diagonal de pantalla: 65 pulgadas / 164 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 3840 x 2160p
- Brillo: 350 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 4.000
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V)

Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 x 8) W
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de audio: Ecuador, Balance, AVL, Increíble Surround, Graves dinámicos, Dolby MS10

Diseño

- Color: Negro

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (hasta 2160p/60)
- TV analógica: PAL, SECAM

Conectividad posterior

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Componente: YPbPr + cinch I/D
- entrada AV: CVBS compartida con YPbPr
- USB1: USB 2.0

Conectividad lateral

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3
- Salida de audífonos: Miniconector
- HDMI2: HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC
- USB2: USB 2.0

Conectividad en la parte inferior

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0, HDCP 2.2
- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada VGA: 15 pines D-sub

Optimizaciones de conectividad

- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante control remoto

Funciones

- Servicios digitales: Subtítulos, Teletexto, MHEG, Now&Next, 8d EPG

- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido
- Control local: Teclado (6 perillas)

Aplicaciones de hostelería

- Modo hotel: Bloqueo mediante control local, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen (incl. HP)
- Prison Mode: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Tu marca: Logotipo de bienvenida
- Clonación y actualización de firmware: mediante USB, Clonación inicial al instante
- Control de encendido: Fuente/canal, Estilo de imagen, Volumen (incl. HP)
- Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador
- Canales: Lista combinada, Editor de canales sin conexión
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal
- Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
- Control remoto: Compatible con banda para el cable, Bloqueo de tapa de pila del control remoto
- Antirrobo: Seguro Kensington

Funciones para el sector del cuidado de la salud

- Control: Control remoto múltiple
- Comodidad: Salida de audífonos

Multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Reproducción de video compatible: Contenedores: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, SSA, SUB, ASS, SMI, TXT
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG
- Resolución de video compatible en USB: hasta 1920 x 1080p a 30 Hz

Resolución de pantalla soportada

- HDMI: Hasta 3840 x 2160p a 60 Hz
- Sintonizador: T2 HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
- USB: HEVC: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz, Otros: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz

Accesorios



- Incluidos: Control remoto 22AV1407A/12, 2 pilas AAA, Soporte con bordes, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Opcional: Control remoto de configuración 22AV9573A

Energía

- Alimentación: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Clase de consumo energético: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 118 W
- Consumo de energía anual: 172 kWh
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico
- Temperatura ambiente: 5° C a 45° C

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 1460 x 838 x 50 mm
- Dimensiones del aparato con soporte (An x Al x Pr): 1460 x 903 x 345 mm
- Peso del producto: 36,9 kg
- Peso del producto (+ soporte): 37,5 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: M6, 400 x 400 mm



Fecha de publicación
2017-04-21

Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 001 38218
EAN: 87 18863 00945 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa, de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.