

Philips
Profesionalni televizor

165-cm Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2859T



Navdušite goste

s prefinjenim okusom

Pokažite gostom, da skrbite za njihovo počutje, z ugodnim profesionalnim televizorjem. Navdušeni boste nad posebnimi hotelskimi funkcijami, kot so prilagojena pozdravna stran, namestitev prek povezave USB in zaklepanje funkcij.

Privlačna slika in prijetno počutje

- 4K Ultra HD: ločljivost, kakršne še niste videli
- Nizka poraba energije
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Kloniranje vseh nastavitev prek povezave USB za hitro namestitev
- Urejevalnik kanalov za urejanje seznama kanalov prek osebnega računalnika
- Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale
- Zaklepanje menija za namestitev
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom lokalnega upravljanja
- Napredna nastavitve glasnosti, ki preprečuje motenje gostov

PHILIPS

Značilnosti

Ločljivost 4K Ultra HD


S štirikrat višjo ločljivostjo kot pri televizorjih Full HD uživajte v sliki, kakršne še niste videli. 3840 x 2160 slikovnih pik zagotavlja tako prefinjeno in realistično sliko, da predstavlja okno v novi svet.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

Kloniranje prek povezave USB



Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Enoten kombinirani seznam kanalov

Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

Napredna nastavitvev glasnosti

Napredna nastavitvev glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnik prepreči, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.

Zaklep lokalnega upravljanja

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči lokalno upravljanje, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja prek gumbov za upravljanje in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

Zaklepanje menija za namestitvev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitvev in konfiguracijskih nastavitvev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitvev.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 65 palec / 164 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik
- Svetlost: 350 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 4000
- Kot gledanja: 178° (vodoravno) / 178° (navpično)

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: Izenačevalnik, Balance, AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

Zasnova

- Barva: Črna

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 2160p 60)
- Analogna televizija: PAL, SECAM

Zadnji priključki

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Komponentni: YPbPr + L/D, činč
- AV vhod: CVBS v skupni rabi z YPbPr
- USB1: USB 2.0

Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- HDMI2: HDMI 2,0, HDCP 2.2, ARC
- USB2: USB 2.0

Dno s priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2,0, HDCP 2.2
- Digitalni avdio izhod: Optični
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub

Izboljšave povezljivosti

- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC

Značilnosti

- Digitalne storitve: Podnapisi, Teletekst, MHEG, Zdaj in sledi, 8-dnevni elektronski programski vodnik

- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka
- Lokalno upravljanje: Tipkovnica (6 gumbov)

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep lokalnega upravljanja, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitvev, Omejitev glasnosti (tudi za slušalke)
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- Vaša blagovna znamka: Pozdravni logotip
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: prek USB, Takojsnja začetno kloniranje
- Upravljanje vklopa: Kanal/vir, Slog slike, Glasnost (tudi za slušalke)
- Časovnik: Izklopni časovnik, Alarm za bujenje
- Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
- Regulator moči: Okolju prijazen/hiter zagon
- Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku
- Proti kraji: Zaščita proti kraji Kensington

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik
- Priročnost: Izhod za slušalke

Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Datoteke: AVI, MKV, Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Podprti formati podnapisov: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 30 Hz

Podprta ločljivost zaslona

- HDMI: Do 3840 x 2160p pri 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz, Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- USB: HEVC: do 3840 x 2160 pri 60 Hz, Drugo: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema



- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1407A/12, 2 x baterija AAA, Stojalo z nogami, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirno: Nastavitev RC 22AV9573A

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 118 W
- Letna poraba energije: 172 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 5 °C do 45 °C

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1460 x 838 x 50 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1460 x 903 x 345 mm
- Teža izdelka: 36,9 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 37,5 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M6, 400 x 400 mm



Datum izdaje 2017-04-08

Različica: 2.0.1

12 NC: 8670 001 38218
EAN: 87 18863 00945 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.

* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.