

Philips  
Professional TV

164 cm (65") Studio

4K Ultra HD  
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2879T



## Erfreuen Sie Ihre Gäste

mit elegantem Design

Zeigen Sie Ihren Gästen mit diesem preiswerten Professional TV, wie sehr sie Ihnen am Herzen liegen. Genießen Sie die spezielle Hotelausstattung wie eine Willkommenseite mit Begrüßungsbild, Installation über USB sowie das Sperren des Menüs und der Bedienelemente.

### **Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort**

- 4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung
- Niedriger Stromverbrauch
- USB zur Multimedia-Wiedergabe

### **Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher**

- Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommenseite
- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Offline-Sender-Editor zum Bearbeiten der Senderliste auf einem PC
- Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender
- Sperre für Installationsmenü
- Verhindern Sie unbefugte Nutzung durch die lokale Steuerungssperre
- Erweiterte Lautstärkeregelung, um Störung der Gäste zu vermeiden

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 4K Ultra HD-Auflösung


Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher sehen Sie fern wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.

## Willkommenseite



Eine Willkommenseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommenseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.

## USB-Klonen



Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

## USB (Fotos, Musik, Video)



Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

## Eine kombinierte Senderliste

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

## Erweiterte Lautstärkeregelung

Mit der erweiterten Lautstärkeregelung können Sie die Lautstärke des Fernsehers beim Einschalten einstellen und den Lautstärkebereich festlegen, in dem der Fernseher betrieben werden darf, um hohe Lautstärken und somit eine Störung der Zimmernachbarn zu vermeiden.

## Lokale Steuerungssperre

Durch Aktivieren oder Deaktivieren der lokalen Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über die Steuerungstasten verhindern und so entsprechend Kosten sparen.

## Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.

## Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Anzeige: 4K Ultra HD LED
- Bildschirmgröße diagonal: 65 Zoll / 164 cm
- Bildformat: 16:9
- Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160p
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastverhältnis (normal): 4.000
- Betrachtungswinkel: 178° (H)/178° (V)

## Audio

- Soundausgabeleistung: 16 (2 x 8) W
- Lautsprecher: 2,0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: Equalizer, Balance, AVL, Incredible Surround, Dynamischer Bass, Dolby MS10

## Design

- Farbe: Schwarz

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (bis zu 2.160p60)
- Analoges Fernsehen: PAL, Secam

## Rückseitige Anschlüsse

- Scart: FBAS, RGB, SVHS
- Antenne: IEC-75
- Digitaler Audio-Ausgang: Optisch
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2, ARC
- VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig

## Seitliche Anschlüsse

- CI-Steckplatz: CI+ 1.3
- Kopfhörer-Ausgang: Mini-Buchse
- AV-Eingang: CVBS + L/R (Cinch)
- USB1: USB 2.0

## bessere Anschlussmöglichkeiten

- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen

## Eigenschaften

- Digitale Dienste: Untertitel, Videotext, MHEG, Aktuell & Folgend, 8d EPG
- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung
- Lokale Steuerung: Joystick

## Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Menüsperrung

- Installationsmenüsperrung, Lautstärkebegrenzung (inkl. HP), Sperrung der Joystick-Steuerung
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Ihre Marke: Willkommensticker
- Klone und Firmware-Aktualisierung: über USB, Instant Initial Cloning
- Einschaltsteuerung: Sender/Quelle, Bildeinstellung, Lautstärke (inkl. HP)
- Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion
- Programme: Kombinierte Liste, Offline-Sender-Editor
- Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
- Leistungsregelung: Grün/Schnelle Inbetriebnahme
- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
- Diebstahlsicherung: Kensington-Sicherung

## Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control
- Komfort: Kopfhörer-Ausgang

## Multimedia

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Unterstützte Video-Wiedergabe: Dateien: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: bis zu 1.920 x 1.080 p bei 30 Hz

## Unterstützte Display-Auflösung

- HDMI: Bis zu 3.840 x 2.160p bei 60 Hz
- Tuner: T2 HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz, Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz
- USB: HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz, Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz

## Zubehör

- Inklusive: Fernbedienung 22AV1407A/12, 2 x AAA-Batterien, Edge-Standfuß, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
- Optional: Konfiguration RC 22AV9573A




## Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

- Energieeffizienzklasse: A++
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 82 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 119 kWh
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Energiesparfunktionen: Eco mode (Ökomodus)
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 45 °C

## Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 1.459 x 841 x 73,5 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 1.459 x 902 x 345 mm
- Produktgewicht: 23,5 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 24,1 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: M6, 400 x 400 mm



Ausstellungsdatum  
2022-04-26

Version: 2.1.2

12 NC: 8670 001 47633  
EAN: 87 18863 01383 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.  
\* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.  
\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.