

Philips
Профессиональные ТВ

65", Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

65HFL2879T



Истинное наслаждение

для ваших гостей

Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели профессионального телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- 4K Ultra HD: непревзойденное качество изображения в высоком разрешении
- Низкое энергопотребление
- USB для воспроизведения мультимедийного контента

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Редактор для изменения списка каналов на ПК в офлайн-режиме
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Блокировка меню установки
- Защита от несанкционированного использования с помощью внешней блокировки управления
- Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

PHILIPS

Особенности

Разрешение 4K Ultra HD


Невероятные впечатления от просмотра благодаря разрешению, которое в 4 раза превосходит Full HD. Разрешение 3840 x 2160 пикселей создает четкое и реалистичное изображение, открывая окно в новый мир.

Страница приветствия



Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

Клонир-е через USB



Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

USB (фото, музыка, видео)



Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро

переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

Усовершенствованная регулировка громкости

Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

Внешняя блокировка управления

Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Диагональ экрана: 65 (дюймы) / 164 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 3840x2160p
- Яркость: 350 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 4000
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы, Dolby MS10

Дизайн

- Цвет: Черный

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)
- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

Подключения (задняя панель)

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антенна: IEC-75
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2, ARC
- Вход VGA: 15-контактный D-sub

Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)
- USB 1: Порт USB 2.0

Расширенные возможности подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ

Особенности

- Цифровые сервисы: Субтитры, Телетекст, MHEG, Сейчас и далее, Электронный гид телепередач на 8 дней
- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Внешние элементы управления: Джойстик

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP), Блокировка джойстика
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Настройка экрана запуска: Канал/источник, Стиль изображения, Громкость (в том числе для кнопки HP)
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/быстрый запуск
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
- Защита от краж: Замок Kensington

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

Мультимедиа

- Мультимедийные подключения: USB
- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI, TXT
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц

Поддерживаемое разрешение дисплея

- HDMI: До 3840 x 2160p при 60 Гц
- Тюнер: T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц,

- Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
- USB: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц, Другие: до 1920 x 1080 при 60 Гц

Аксессуары


- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Подставка с угловыми ножками, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A

Питание

- Электропитание: 220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 82 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 119 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1459 x 841 x 73,5 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1459 x 902 x 345 миллиметра
- Вес продукта: 23,5 кг
- Вес изделия с подставкой: 24,1 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: M6, 400 x 400 мм



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.1.2

12 NC: 8670 001 47633
EAN: 87 18863 01383 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.