




飞利浦 6900 series
4K UHD LED 智能电视

164 厘米 (65 英寸)
4K 超高清 LED 电视
DTMB



65HUF6936

4K 高清智能 LED 电视

精密工程符合多功能设计。飞利浦 7200 电视将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。

高清画质引人入胜

- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

观看电视，随心所欲

- USB 连接让您可以欣赏多媒体内容

清晰逼真的画面，始终如一

- 鲜艳缤纷的色彩无损眼睛的舒适度

饱满音效。更多畅想。

- Dolby Vision 和 Dolby Atmos。影院级画质和音效。

纤薄电视。清晰音质。

- 飞利浦声音处理技术，带来精细音质。

PHILIPS

4K UHD LED 智能电视
164 厘米 (65 英寸) 4K 超高清 LED 电视, DTMB

65HUF6936/T3

产品亮点

USB (照片、音乐、视频)

分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口, 便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

人工智能语音控制

使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发, 只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在, 您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

4K 超高清



满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。

Dolby Vision 和 Dolby Atmos



支持杜比出色音效和视频格式, 这意味着您观看的 HDR 内容逼真且生动。无论是最

新的流媒体系列节目还是蓝光光盘套装, 您将尽享可反映导演原意图的对比度、亮度和色彩。体验宽广、清晰、呈现细节和层次感的音效。

DTS HD

DTS HD 通过保留原始声音内容来优化声音处理, 因此, 您可以尽享扬声器出色的音效, 水晶般清晰的对话。

SoftBlue 舒视蓝护眼技术

研究显示, LED 显示屏发出的紫外线以及蓝光射线会造成眼睛损伤, 长期以往将影响视力。我们的 SoftBlue LED 技术采用的智能技术在不影响显示屏的颜色或图像情况下, 可减少这种有害蓝光, 同时还能呵护您的眼睛。

规格

图片 / 显示

- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 宽高比: 16:9
- 画面效果增强: HDR10, Micro Dimming Pro

智能电视功能

- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 适应屏幕, 缩放、拉伸
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视

便利性

- 定时关机
- 图文电视: EPG

声音

- 音效增强: 加宽环绕立体声, 自动音量调节器, 低音控制
- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦

连接

- HDMI 接口数: 3
- USB 数量: 2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, CVBS + 音频 L / R 输入, AV 输出, AV 输入, 数字音频输出 (光纤)
- 无线连接: 蓝牙 4.2, 是, Wi-Fi 802.11n, 2x2, 单频段
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机
- AV 接口数: 1

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI, MKV, MPEG-1

- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 4K 高清 3840x2160@30 赫兹
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 视频播放: NTSC, PAL
- 电视节目指南*: 8 天电视节目指导
- HEVC 支持

功率

- 主电源: 220V ~ / 50Hz
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 待机功耗: <=0.5 瓦
- 功耗: 120 瓦

尺寸

- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)): 1240 x 800 x 160 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 1113 x 654 x 87 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1113 x 720 x 2269 毫米
- 产品重量: 11.1 千克
- 产品重量 (含桌架): 11.4 千克
- 兼容壁装: 200 x 200 毫米

附件

- 随附的附件: 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 保修单, 2 节 AAA 电池, 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

Connections

Side



天线 / 有线电视



Rear



HDMI 1

HDMI 2



发行日期 2022-07-21

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 79933
EAN: 69 59033 89153 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com



* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。