



Philips OLED 8 series
Izcili plāns 4K UHD OLED
Android televizors ar 3-
plakņu Ambilight
tehnoloģiju

164 cm (65 collu) Ambilight TV

4100 attēla veiktspējas indekss
HDR Perfect WCG 99%
P5 Perfect Picture dzinis



65OLED873

Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV ar 3 plakņu Ambilight

Godalgotais Philips 55 collu OLED TV tagad iznāk 65 collu izmērā. Papildiniet savu izklaides pieredzi ar šī televizora jaudīgo P5 apstrādes dzini, kas nodrošina perfektu avota atveidi, asumu, krāsu, kontrastu un kustību.

Saredzams vieglums

- Ambilight. Izbaudiet spēcīgas un īstas emocijas ārpus TV ekrāna.
- Īpaši rūpīgi izstrādātas proporcijas, īsta metāla dizains

Tieši tā, kā iecerējis režisors

- 4K UHD OLED televizors. Tādai jābūt reālistiskai imitācijai.
- Philips P5 dzinis. Ideāls rezultāts neatkarīgi no avota.
- Sertificēts UHD Premium. Izbaudiet skatu.
- Vislabākais kontrasts, krāsas un asums ar HDR Perfect
- Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV Perfect Contrast

Aizraujoši. Bez robežām. Darbina Android

- Google Play Store un Philips aplikāciju galerija. Vēl vairāk iespēju.

Aplūkojiet skaņas pievilcību

- Dzirdiet katru niansi ar DTS Premium Sound
- Philips Triple Ring tehnoloģija uzlabotai, spēcīgai skaņai

PHILIPS

Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV
164 cm (65 collu) Ambilight TV 4100 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis

65OLED873/12

Izceltie produkti

OLED TV

Ar Philips OLED televizoru ikviena ekrānā redzamā aina šķiet neticami īsta. Šī tehnoloģija samazina atsevišķu pikseļu spilgtumu vai izslēdz tos, ļaujot atveidot intensīvākus melnos toņus, iegūt dzidrākas krāsas un pārsteidzošu kontrastu. Precīzi tiek atveidotas pat noēnotas un pārmērīgi izgaismotas detaļas. Jūs iegūstat arī plašāku skata leņķi, savukārt Philips apstrādes dzinis nodrošina plūstošu un vienmērīgu kustības atveidi.

P5 Perfect Picture dzinis

Philips P5 Perfect Picture dzinis nodrošina perfekti dzidrus attēlus, kas ir tikpat izcili, kā jūsu iecienītais saturs. Ievērojami lielāks detalizācijas dziļums, izteiksmīgas krāsas un dabiski ādas toņi. Nepārspējami dzidrais kontrasts ļauj jums izbaudīt ikvienu attēla detaļu. Videoattēls ir vienmērīgs, ļaujot jums nezaudēt bumbu skatienam, neatkarīgi no spēles straujuma un intensitātes.

Ultra HD Premium

Jūsu Philips OLED televizora Ultra HD Premium sertifikācija garantē nepārspējami reālistisku jūsu iecienītākā satura atveidi 4K UHD kvalitātē. Jūs pārsteigs lielāks spilgtums un kontrasts, kā arī plašāka krāsu gamma, kas atsedz miljoniem liegu nokrāsu. Jūsu skatītais HDR saturs atdzīvojas vēl reālistiskākā intensitātē un detalizētībā.

High Dynamic Range Perfect

High Dynamic Range Perfect sniedz sajūtu pieredzi, kas atspoguļo satura sākotnējo bagātību un dzīvīgumu. Baudiet spilgtākus akcentus, izcilu kontrastu un reālistiskas krāsas, tieši tā kā iecerējis režisors.

Perfekts kontrasts

Ienirstiet tumšajos toņos kopā ar OLED TV. Organiskie, pašemitējošie pikseli rada nebijušus melnos toņus, jo tiem piemīt unikāla spēja pilnībā izslēgties - pikselis neemitē un nelaiž cauri gaismu. Tādējādi ekrānā palielinās kontrasta diapazons, iedzīvinot ēnas un krāsas tā, kā to nespēj LED TV tehnoloģija.

TV saturs

Ar Google Play Store un Philips aplikāciju galeriju jūs varat iegūt vairāk, nekā piedāvā tradicionālās TV programmas. Piekļūstiet tiešsaistē neierobežotam filmu, televīzijas raidījumu, mūzikas, aplikāciju un spēļu klāstam. Vēl vairāk iespēju.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite nodrošina modernāko audio apstrādi, uzlabojot skaņas kvalitāti no skaļruņiem. Jūs varat baudīt iespaidīgu skanējumu, dziļus zemos toņus un skaidrus dialogus bez svārstībām, izrāvumiem vai kropļojumiem, saglabājot oriģinālā satura tīrību.

Triple Ring tehnoloģija

Ar uzlaboto Philips Triple Ring tehnoloģiju tagad zemfrekvences skaļruņos ir vēl labāka skaļruņu kustība. Lielāka kustība rada lielāku jaudu. Tā jūs varat izbaudīt spēcīgu skaņu pat plānajā Philips televizora dizainā.



Īpaši plāns 4K UHD OLED Android TV
164 cm (65 collu) Ambilight TV 4100 attēla veiktspējas indekss, HDR Perfect WCG 99%, P5 Perfect Picture dzinis

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight versija: 3 plakņu
- Ambilight funkcijas: Iebūvēts Ambilight+Hue, Ambilight Music, Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsai, Lounge režīms

Attēls/displejs

- Displejs: 4K Ultra HD OLED
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 collas
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 65 colla / 164 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Malu attiecība: 16:9
- Pixel dzinis: P5 Perfect Picture dzinis
- Attēla uzlabošana: Ultra Resolution, Micro Dimming Perfect, 4100 ppi, HDR Perfect

Android

- OS: Android™ 8.0 (Oreo)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, YouTube
- Atmiņas lielums: 16 GB, paplaš., izmantojot USB atmiņu

Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: MultiRoom klients un serveris, SimplyShare
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- SmartTV programmas*: Tiešsaistes video veikali, Interneta pārlūkprogrammas atvēršana, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Iestatīšanas ērtums: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdnis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma
- Tālvadības pults: ar tastatūru, 1x Easy Remote

Apstrāde

- Apstrādes jauda: Četrkodolu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 50 W
- Skaņas dati: Triple Ring tehnoloģija
- Skaņas pastiprinājums: Clear Sound, Smart Sound, DTS HD Premium Sound
- Skaļrunu konfigurācija: 2 x 10 W vidējo un augsto frekvenču skaļruņi, 30 W zemfrekvenču skaļrunis

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- USB portu skaits: 2
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- Bezvadu savienojumi: Divjoslu, Integrēts Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Satelīta savienotājs, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (optiskā), Ethernet-LAN RJ-45, Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- HDCP 2.2: jā, HDMI1, jā, HDMI2

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Subtitru formāta atbalsts: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Video ievades visiem HDMI: līdz 4K UHD 3840x2160 pie 60 Hz
- Datora ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/HLG
- Video ievades HDMI1/2: HDR atbalsts, HDR10/HLG

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- HEVC atbalsts
- Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teletekst: 1000 lapu hiperteksts

65OLED873/12

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Mainstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,3 W
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 176 W
- Gada enerģijas patēriņš: 257 kWh
- Dzīvudraba saturs: 0 mg
- Satur svinu: jā*

Izmēri


- Kastes izmēri (W x H x D): 1640 x 995 x 200 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 1452,7 x 839,5 x 47,5 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 1452,7 x 891,9 x 280,2 mm
- TV statņa platuma attālums: 766,1 mm
- Saderīgs ar VESA sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm
- Produkta svars: 23,5 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 24,1 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 32,3 kg

Piederumi

- Baterijas ietvertas komplektā: 4 x AAA baterijas
- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Mini spraudnis L/R kabeļa pievienošanai, Mini spraudnis YPbPr kabeļa pievienošanai, Strāvas vads, Galda virsmas statīvs, 2 tālvadības pultis



Connections



Izlaides datums
2020-08-19

Versija: 8.8.1

12 NC: 8670 001 49678
EAN: 87 18863 01443 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

- * EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- * Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
- * Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
- * Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
- * Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smartyv.
- * USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Tā funkcionalitātei tiek izmantotas ChromeCast integrētās lietotnes un viedās ierīces. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet ChromeCast integrēto produktu tīmekļa lapas.
- * 2018. gada Android televizoriem integrētā Google Assistant funkcija būs pieejama kā programmatūras atjauninājums.