




Philips OLED 9 series
Телевизор OLED+ 4K с
системой звука Bowers &
Wilkins и 3-сторонней
подсветкой Ambilight
164 см (65") Ambilight TV
Picture Performance Index 4500
HDR Perfect, расширенная
палитра 99 %
Процессор P5 Perfect Picture



65OLED903

Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins

с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Оцените телевизор OLED+ с аудиосистемой от Bowers & Wilkins и процессором P5.

Прочувствуйте потрясающе реалистичную цветопередачу, четкое изображение с разрешением 4K UHD и ошеломительное качество звука при просмотре фильмов и трансляций концертов.

Непревзойденное качество изображения и звука

- 4K UHD OLED TV. Стандарт реалистичности.
- Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.
- Аудиосистема от Bowers & Wilkins.
- Ambilight — впечатления без границ

Ошеломительная реалистичность

- Perfect Natural Reality. Оптимальная глубина и детализация.
- Сертификат UHD Premium. Четкость, яркость, глубина.
- HDR10+. Изображение в точном соответствии с задумкой режиссера*.

Аудиосистема от Bowers & Wilkins

- Широкий экран и отличный звук для ценителей хороших аудиосистем.
- Ошеломительная производительность. Четкость звуков. Насыщенные басы.

Android TV: любой контент по вашему желанию

- Магазин Google Play и галерея приложений Philips. Еще больше контента.
- Встроенный голосовой помощник Google Ассистент: поиск контента и другие возможности.

PHILIPS

Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 4500, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

Основные особенности


OLED TV

С телевизорами Philips OLED каждая сцена кажется впечатляюще реалистичной. Отдельные пиксели могут быть приглушены или отключены, обеспечивая более глубокую передачу черного, яркие цвета и потрясающую контрастность: вы сможете различать даже объекты в тени и на светлых участках. Более широкий угол просмотра и плавная передача динамики достигаются благодаря процессору Philips.

Процессор P5 Perfect Picture

Процессор Philips P5 Perfect Picture второго поколения с технологией Perfect Natural Reality выводит реалистичность изображения и плавность движений на экране на новый уровень. Теперь вы увидите все: от самого яркого нюанса до деталей в глубокой тени. Уровень четкости и цветопередачи близок к способности восприятия человеческого глаза.

Аудиосистема от Bowers & Wilkins



Телевизор Philips OLED оснащен аудиосистемой легендарного качества от Bowers & Wilkins. Уникальная конструкция динамиков обеспечивает ошеломительное качество звука благодаря невероятному динамическому диапазону. Мощные, насыщенные басы и высокая четкость звука даже на низкой громкости. Сочетание непревзойденного качества изображения и идеального звука подарят незабываемые впечатления.

3-сторонняя подсветка Ambilight


С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

65OLED903/12

Perfect Natural Reality

Perfect Natural Reality. Оптимальная глубина и детализация.

Контент на телевизоре



Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.

Встроенный голосовой помощник Google Ассистент

Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат перед просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.



OLED+



ULTRAHD™ PREMIUM

99% WIDE COLOR GAMUT

4500 PICTURE PERFORMANCE INDEX

androidtv

Sound by Bowers & Wilkins

Телевизор OLED+ 4K с системой звука Bowers & Wilkins
164 см (65") Ambilight TV Picture Performance Index 4500, HDR Perfect, расширенная палитра 99 %, Процессор P5 Perfect Picture

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Версия Ambilight: Трехсторонняя
- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 65 дюймов
- Дисплей: 4K Ultra HD OLED
- Диагональ экрана: 65 (дюймы) / 164 см
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Формат изображения: 16:9
- Процессор Pixel: Процессор P5 Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, HDR Perfect, 4500 точек на дюйм

Android TV

- ОС: Android™ 7.0 (Nougat)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы*, Google Play Музыка*, Поиск Google, YouTube
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*, возможность увеличения памяти через USB

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Приложения SmartTV*: Сетевые видеомагазины, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Простота установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу
- Пульт ДУ: с клавиатурой, Пульт ДУ Easy, 1 шт.

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Аудио: Выходная мощность 50 Вт (среднеквадр.), Каналы: 2.1, Аудиосистема от Bowers & Wilkins
- Громкоговоритель: Титановые купольные ВЧ-динамики, 2 шт., Конусообразные СЧ-излучатели из стекловолокна, 2 шт., Два пассивно-радиаторных НЧ-динамика
- Кодек: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AC-4

- DTS-HD Premium Sound: DTS-HD, DTS Studio Sound II
- Конфигурация динамиков: 2 ВЧ-динамика, 10 Вт x 2, средне-высокочастотный динамик; 30 Вт, сабвуфер

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество разъемов USB: 2
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Беспроводное соединение: Двухдиапазонный, Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Антенна, IEC75, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников, Спутниковый вход — 2 шт.
- Возможность HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- HDCP 2.2: Да, для всех HDMI

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Видеовходы для всех интерфейсов HDMI: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Компьютерные входы для HDMI1/2: Поддержка HDR, HDR10 / HLG
- Видеовходы для HDMI1/2: Поддержка HDR, HDR10 / HLG

Тюнер/прием/передача

- Двойной тюнер: Да
- Поддержка HEVC: Да
- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Текст: 1000-страничный гипертекст

Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо) Вт
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Световой датчик, Отключение изображения (для радио)

65OLED903/12

- Маркировка класса энергоэффективности: B
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 194 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 284 кВт/ч
- содержание ртути: 0 мг
- Наличие свинца: Да*

Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1660 x 1045 x 174 миллиметра
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1448,7 x 876,5 x 50,3 миллиметра
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1448,7 x 891,5 x 280,0 миллиметра
- Ширина подставки: 791,0 миллиметра
- Вес продукта: 31,1 кг
- Вес изделия с подставкой: 31,4 кг
- Вес, включая упаковку: 43,2 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 300 x 300 мм


Аксессуары

- Батареи входят в комплект: Батарея типа AAA — 4 шт.
- Аксессуары в комплекте: 2 пульта ДУ, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Мини-разъем к кабелю L/R, Мини-разъем к кабелю YPbPr, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Настольная подставка




Connections

Side



Bottom



Дата выпуска 2020-08-21

Версия: 13.2.1

12 NC: 8670 001 51834
EAN: 87 18863 01531 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходим условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Для саундбара, акустических систем и других аудиоустройств требуется подключение по HDMI.

* Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений Chromecast и смарт-устройств. Для получения подробной информации посетите страницы продукта Chromecast.

* Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.

* Телевизор поддерживает формат HDR10+ только через источники OTT и USB.