



Philips OLED 9 series
Téléviseur Android
4K UHD - son
Bowers & Wilkins, avec
Ambilight 4 côtés
Moteur
P5 AI Dual Picture Engine
Un son signé Bowers & Wilkins
Ambilight 4 côtés
Téléviseur Android 164 cm (65")



65OLED935

Une image époustouflante et un son digne du cinéma.

Téléviseur Android 4K UHD OLED

Offrez à vos films le téléviseur qu'ils méritent. Ce magnifique téléviseur Philips OLED+ bénéficie de haut-parleurs Bowers & Wilkins orientés vers le haut et de la technologie de traitement de l'image de pointe P5 avec IA. L'image est d'un réalisme parfait et le son est époustouffant, avec des dialogues parfaitement clairs.

Conçu pour émerveiller.

- Téléviseur OLED+ Philips avec HDR. Une réelle différence.
- La magie de l'Ambilight, par Philips uniquement.
- Un son immersif. La rencontre de Bowers & Wilkins et de Dolby Atmos.
- Textile d'enceinte par Kvadrat. Télécommande avec dos en cuir Muirhead.

Une image incroyable. Un son signé Bowers & Wilkins.

- Moteur P5 avec IA. Une image d'un réalisme parfait, quel que soit le contenu.
- Dolby Vision et Dolby Atmos. Une image et un son dignes du cinéma.
- Système audio 3.1.2. Haut-parleurs orientés vers le haut pour Dolby Atmos.
- Caisson de basses intégré et haut-parleurs à large bande.
- Tweeter central séparé pour des dialogues parfaitement clairs.

Les contenus de votre choix.

- Google Play Store, Netflix, Amazon Prime, et plus encore
- Commande vocale. Assistant Google intégré. Fonctionne avec Alexa.
- DTS Play-Fi. Audio multiroom.

PHILIPS

Téléviseur Android 4K UHD - son Bowers & Wilkins
Moteur P5 AI Dual Picture Engine Un son signé Bowers & Wilkins, Ambilight 4 côtés, Téléviseur Android
164 cm (65")

Points forts

Moteur P5 avec IA




Le processeur Philips P5 avec double moteur graphique avec IA produit une image tellement réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Quel que soit le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

Un son signé Bowers & Wilkins



Les acousticiens de légende de Bowers & Wilkins ont conçu une enceinte d'exception, offrant des performances d'un réalisme extraordinaire. Les haut-parleurs orientés vers le haut vous permettent de profiter pleinement de la technologie Dolby Atmos. Le tweeter central contribue à restituer parfaitement les dialogues, quelle que soit l'intensité des scènes.

Ambilight 4 côtés



Avec la technologie Ambilight 4 côtés de Philips, chaque instant est immersif. Les LED intelligentes disposées tout autour du

téléviseur réagissent au contenu à l'écran pour produire un éclairage qui vous captive et vous plonge au cœur de l'action. Lorsque vous en aurez fait l'expérience, vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans.

Téléviseur OLED+ Philips


OLED+

Le téléviseur OLED+ 4K UHD Philips est compatible avec tous les principaux formats HDR. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou du dernier jeu vidéo, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles. Les mouvements sont d'une fluidité incroyable.

L'harmonie tactile

Les matériaux haut de gamme de votre téléviseur Philips font toute la différence. Le textile d'enceinte acoustiquement transparent par Kvadrat en laine mélangée permet au son de circuler librement dans la pièce. Le cuir Muirhead issu d'une source responsable et les boutons rétroéclairés apportent une touche sophistiquée à la télécommande.


Android TV



Personnalisez votre téléviseur Philips Android TV. Passez d'une semaine Amazon et YouTube à une semaine Rakuten TV et Netflix sans aucun problème. Son interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. Reprenez votre série là où vous vous étiez arrêté, ou regardez les derniers films disponibles.


65OLED935/12

Assistant vocal



Commandez vocalement votre téléviseur Philips Android. Vous voulez jouer, regarder Netflix, ou encore rechercher des contenus et des applications dans Google Play Store ? Il suffit de le dire à votre téléviseur. Vous pouvez même commander tous vos appareils domestiques connectés compatibles avec l'Assistant Google, ce qui vous permet par exemple de tamiser la lumière et de régler le thermostat pour une soirée cinéma réussie, le tout sans quitter votre canapé. Vous n'aurez plus jamais à rechercher votre télécommande. Vous pouvez désormais utiliser des appareils équipés d'Alexa, tels que l'Amazon Echo, pour commander vocalement votre Smart TV Philips. Allumez votre téléviseur, changez de chaîne, sélectionnez votre console de jeux et plus encore grâce à Alexa.

DTS Play-Fi



La technologie DTS Play-Fi de votre téléviseur Philips vous permet de connecter des enceintes compatibles dans n'importe quelle pièce. Vous avez des enceintes sans fil dans la cuisine ? Écoutez votre film pendant que vous préparez un en-cas, ou continuez à suivre les commentaires du match pendant que vous allez chercher des rafraîchissements pour vos convives.



OLED+

Sound by
Bowers & Wilkins

AI Intelligent
Dual Picture Engine

ULTRAHD™
PREMIUM

Dolby Vision Atmos

androidtv

Hey Google

Téléviseur Android 4K UHD - son Bowers & Wilkins

Moteur P5 AI Dual Picture Engine Un son signé Bowers & Wilkins, Ambilight 4 côtés, Téléviseur Android 164 cm (65")

Caractéristiques

Ambilight

- Version Ambilight: 4 côtés
- Fonctions Ambilight: Ambilight + Hue intégrés, Musique Ambilight, Mode jeu, S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, AmbiSleep, Réveil avec lever de soleil

Image/affichage

- Afficheur: OLED 4K Ultra HD
- Diagonale d'écran: 65 pouces / 164 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Format d'image: 16/9
- Moteur Pixel: Moteur P5 AI Perfect Picture Engine
- Amélioration de l'image: Ultra Résolution, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 6 600 ppp, Super Resolution

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz, Compatible HDR, HDR10+/HLG, Compatible HDR, HDR10/HLG
- Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz, HDR pris en charge, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV

- Système d'exploitation: Android TV™ 9 (Pie)
- Applications intégrées: Google Play Films*, Google Play Musique*, Google Search, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video
- Taille de la mémoire (flash): 16 Go*

Fonctions de Smart TV

- Télévision interactive: HbbTV
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Bouton menu Smart unique, Manuel d'utilisation à l'écran
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Basic - Plein écran, Adaptation automatique à la taille de l'écran, Avancé - Repositionnement, Zoom, étirement, Ultra-large
- Télécommande: avec fonction vocale, avec touches rétroéclairées
- Interaction utilisateur: SimplyShare
- Assistant vocal*: Assistant Google intégré, Télécommande avec micro, Fonctionne avec Alexa

Traitement en cours

- Puissance processeur: Quad Core

Tuner/réception/transmission

- Compatible HEVC
- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: PAL, SECAM
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre de ports USB: 2
- Connexions sans fil: Bluetooth® 4.2, Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande
- Autres connexions: CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie casque, Connecteur satellite, Connecteur de service
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 Photo, HEIF

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Consommation du téléviseur éteint: N/A W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio), Mode Eco
- Classe énergétique: B
- Classe énergétique européenne: 194 W
- Consommation énergétique annuelle: 284 kWh
- Teneur en mercure: 0 mg
- Présence de plomb: Oui*

Son

- Audio: Un son signé Bowers & Wilkins, 3.1.2 canaux, Puissance de sortie : 70 W (RMS)

65OLED935/12

- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Configuration des haut-parleurs: 10 W x 2, 5 W x 1, haut-parleur de graves 20 W, hauteur 12,5 W x 2
- Amélioration du son: Égaliseur 5 bandes, Son I. A., Dialogues clairs, Dolby Atmos, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Limiteur automatique du volume (AVL), Renforcement des basses

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 660,0 x 1 088,0 x 174,0 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 448,7 x 829,5 x 47,3 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 448,7 x 930,8 x 299,4 millimètre
- Poids du produit: 27,6 kg
- Poids du produit (support compris): 34,8 kg
- Poids (emballage compris): 41,8 kg
- Dimensions du pied (l x H x P): 880,0 x 104,1 x 260,7 millimètre
- Compatible avec support mural VESA: 300 x 300 mm
- Profondeur de l'appareil (support mural): 148,6 millimètre
- Hauteur de l'appareil (support mural): 995,0 millimètre
- Largeur de l'appareil (support mural): 1 448,7 millimètre

Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre gris métallique
- Design du pied: Solution audio chrome foncé


Accessoires

- Accessoires fournis: Brochure légale et de sécurité, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide (1), Socle avec solution audio, 2 piles AAA, Télécommande




Connections

Side



Bottom



Date de publication
2020-12-10

Version: 10.2.1

12 NC: 8670 001 65513
EAN: 87 18863 02278 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
- * Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
- * Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Le fonctionnement dépend des applications ChromeCast et des smartphones. Pour plus de détails, consultez les pages des produits ChromeCast.
- * *Taille de mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)