



Philips OLED 9 series
4K UHD Android-TV –
ljud från Bowers & Wilkins
med fyrsidig Ambilight

P5 AI Dual Picture Engine

Ljud från Bowers & Wilkins
Fyrsidig Ambilight
164 cm (65 tum) Android-TV



65OLED935

Fantastisk bild. Nyanserat ljud.

Android OLED-TV med 4K UHD

Ge dina filmer den TV de förtjänar. Denna fantastiska Philips OLED+ TV har uppåtriktade Bowers & Wilkins-högtalare och den senaste P5-bildprocessorn med AI. Du får en verklighetstrogen bild och fantastiskt ljud med kristallklar dialog.

Utformad för att hänföra.

- Philips OLED+ TV med HDR. Det är verklig skillnad.
- Det magiska med Ambilight. Endast från Philips.
- Uppslukande ljud. Bowers & Wilkins möter Dolby Atmos.
- Kvadrat-högtalartyg. Fjärrkontroll med undersida av skotskt Muirhead-läder

Otrolig bild. Ljud från Bowers & Wilkins.

- P5-motor med AI. Oavsett vad du tittar på så är bilden otroligt verklig.
- Dolby Vision och Dolby Atmos. Ljud och bild som på film.
- 3.1.2-ljudsystem. Uppåtriktade högtalare för Dolby Atmos.
- Integrerad subwoofer och fullregisterhögtalare.
- Separat central diskant-högtalare för kristallklar dialog.

Innehåll som står till ditt förfogande.

- Android-TV. Smart, helt enkelt.
- Röststyrning. Inbyggd Google-assistent. Fungerar med Alexa.
- DTS Play-Fi. Ljud i flera rum.

PHILIPS

Funktioner

P5-motor med AI




Philips P5-processorn med dubbel AI-bildprocessor ger en bild som känns så verklig att du skulle kunna kliva in i den. En djuplärande AI-algoritm behandlar bilder på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. Oavsett vad du tittar på kan du få kontrast och detaljer som är otroligt verklighetstroga, fylliga färger och jämna rörelser.

Ljud från Bowers & Wilkins



En exklusiv högtalardesign av de legendariska ljudteknikerna på Bowers & Wilkins ger fantastiska och verklighetstroga prestanda. Uppåtriktade högtalare gör att du får ut mesta möjliga av Dolby Atmos. En central diskant högtalare gör dialogen kristallklar, oavsett hur intensiv dramatik är.

Fyrsidig Ambilight



Med Philips fyrsidiga Ambilight känns varje ögonblick närmare. Intelligent LED-lampor

runt TV:ns kant reagerar på händelserna på skärmen och avger ett uppslukande sken som är otroligt fängslande. Upplev det en gång och undra hur du kunde gilla att se på TV utan det.

Philips OLED+ TV


OLED+

En Philips 4K UHD OLED+ TV är kompatibel med alla större HDR-format. Oavsett om det är en serie du inte får missa eller det senaste tv-spelet blir skuggor djupare. Ljusa områden lyser. Färgerna är mer verklighetstroga. Rörelserna är otroligt jämna.

Taktill harmoni


Förstklassiga material gör hela skillnaden på din Philips-TV. Kvadrats akustiskt transparenta högtalarmaterialet i ullblandning gör att ljudet kan flöda fritt ut i rummet. Det hållbart framtagna skotska Muirhead-lädet och de bakgrundsbelysta knapparna ger fjärrkontrollen en sofistikerad touch.

Android-TV




Med Philips Android-TV får du det innehåll du vill ha – när du vill ha det. Du kan anpassa startskärmen så att dina favoritappar visas, vilket gör det enkelt att börja streama de filmer och serier du gillar. Eller fortsätt där du slutade.

Röstassistent



Styr din Philips Android TV med din röst. Vill du spela ett spel, titta på Netflix eller hitta innehåll och appar i Google Play Butik? Tala om det för TV:n. Du kan till och med styra alla Google Assistant-kompatibla smarta hemenheter – som att skruva ner ljuset och ställa in termostaten på filmkväll. Utan att lämna soffan. Tiden när du letade efter fjärrkontrollen är över. Nu kan du använda rösten för att styra din Philips Smart TV via Alexa-aktiverade enheter som Amazon Echo. Slå på TV:n, byt kanal, växla till spelkonsolen och mycket mer med Alexa.

DTS Play-Fi



Med DTS Play-Fi på din Philips-TV kan du ansluta till kompatibla högtalare i alla rum. Har du trådlösa högtalare i köket? Lyssna på filmen medan du gör tilltugg eller håll koll på sportsändningen medan du fixar dryck till alla.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: Fyrsidig
- Funktioner för Ambilight: Inbyggd Ambilight + hue, Ambilight Music, Spelläge, Går att anpassa till väggens färg, Loungeläge, AmbiSleep, Soluppgångsalarm

Bild/visning

- Teckenfönster: OLED med 4K Ultra HD
- Diagonal skärmstorlek: 65 tum / 164 cm
- Skärmapplösning: 3840 x 2160
- Bildförhållande: 16:9
- Pixel Engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Bildförbättring: Ultra Resolution, Brett färgomfång 99 % DCI/P3, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion, 6 600 PPI, Superupplösning

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10+/HLG, Stöd för HDR, HDR10/HLG
- Videoingångar på alla HDMI-ingångar: Upp till 4K UHD, 3840 x 2160, vid 60 Hz, Stöd för HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android-TV

- OS: Android TV™
- Förinstallerade appar: Google Play-filmer*, Google Play-musik*, Google Sök, YouTube, BBC iPlayer, Netflix, Amazon Prime Video
- Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Smart TV-funktioner

- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-inspelning*
- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Smart menyknapp för alla behov, Användarhandbok på skärmen
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online
- Bildformatsjustering: Grundläggande – fyll skärm, Anpassa till skärmen, Avancerat – flytta, Zooma, sträcka ut, Bredbild
- Fjärrkontroll: med röstfunktion, med knappbelysning
- Användarinteraktion: SimplyShare
- Röstassistent*: Inbyggd Google Assistant, Fjärrkontroll med mikrofon, Fungerar med Alexa

Behandlas

- Processorkraft: Quad Core

Mottagare/mottagning/sändning

- HEVC-stöd
- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-stöd: MPEG2, MPEG4
- Videouppspelning: PAL, Secam
- TV-programguide*: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1000 sidor hypertext

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- Antal USB-portar: 2
- Trådlösa anslutningar: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dubbla band
- Andra anslutningar: Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hörlur ut, Satellitanslutning, Serviceanslutning
- HDMI-funktioner: 4K, Returkanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Uppspelning med en knapptryckning
- HDCP 2.3: Ja på alla HDMI

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Textningsformat som stöds: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)
- Bilduppspelningsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-foto, HEIF

Effekt

- Nästström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömförbrukning i av-läge: Saknas
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ljussensor, Stäng av bild (för radio), Ekoläge
- Kvicksilverhalt: 0 mg
- Förekomst av bly: Ja*

EU-energikort

- EPREL-registreringsnummer: 422477
- Diagonal skärmstorlek (tum): 65
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 164
- Energiklass för SDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för SDR: 105 Kwh/1 000 tim.
- Energiklass för HDR: G
- Krav på strömförsörjning i påslaget läge för HDR: 127 Kwh/1 000 tim.
- Nätverksanslutet standbyläge: < 2,0 W
- Strömförbrukning i av-läge: saknas
- Panelteknik som används: OLED

Ljud

- Ljud: Ljud från Bowers & Wilkins, 3.1.2-kanaligt, Uteffekt: 70 Watt (RMS)
- Codec: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.3, DTS-HD (M6)
- Högtalarkonfiguration: 10 W x 2, 5 W x 1, woofer 20 W, höjd 12,5 W x 2
- Ljudförbättring: 5-bands equalizer, A.I.-ljud, Tydlig dialog, Dolby Atmos, Dolby-basförbättring, Dolby-volymjustering, Nattdläge, Automatisk volymjustering, Basförbättring

Mått

- Lådas mått (B x H x D): 1 660,0 x 1 088,0 x 174,0 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 1448,7 x 829,5 x 47,3 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 1448,7 x 930,8 x 299,4 mm
- Produktvikt: 27,6 kg
- Produktvikt (+stativ): 34,8 kg
- Vikt inkl. förpackning: 41,8 kg
- Underredets mått (B x H x D): 880,0 x 104,1 x 260,7 mm
- VESA-fäste för väggmontering: 300 x 300 mm
- Djup (väggmonterad): 148,6 mm
- Höjd (väggmonterad): 995,0 mm
- Bredd (väggmonterad): 1448,7 mm

Design

- TV:ns färger: Gun Metal grå ram
- Stativdesign: Ljudlösning i mörkt krom


Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Nätkabel, Snabbstartsguide (x1), Stativ med ljudlösning, 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll




Connections

Side



Bottom



Publiceringsdatum
2021-11-02

Version: 11.2.1

12 NC: 8670 001 65513
EAN: 87 18863 02278 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

* Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

* USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

* Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.

* Minnesstorlek (flash): 16 G, det faktiska tillgängliga diskutrymmet kan variera (beroende på t.ex. (för)installerade appar, installerade operativsystem osv.)