



Philips OLED 9 series
4K UHD z OS Android TV
– zvok Bowers & Wilkins s
4-stranskim Ambilightom

Zvok Bowers & Wilkins
4-stranski Ambilight
Tehnologija P5 Perfect Picture
Glasovno upravljanje Android TV/
AI



65OLED984

Osupljiva slika. Prostoren zvok.

Dolby Vision · Atmos | HDR10+

Občutite televizor v novi luči. Osupljiv 65-palčni televizor OLED+ se ponaša z značilno zasnovo z visečim zvočnim sistemom in 4-stransko funkcijo Ambilight. Procesor slike P5 naslednje generacije skrbi za popolno globino. Prostoren zvok Bowers & Wilkins, ki vas prevzame.

Obstaja OLED in obstaja OLED+

- Televizor 4K UHD OLED+. Razlika je očitna.
- Pristen zvok. Bowers & Wilkins z zvokom Dolby Atmos.
- 4-stranski Ambilight. Ko se drama preljuje čez okvir zaslona.

Kinematografski učinek. Osupljivo realistična slika.

- Procesor slike P5 tretje generacije. Vedno popolna slika, ne glede na vir.
- Popolna naravna realnost. Več globine, več podrobnosti.
- Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.
- HDR10+. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.

Osupljiv zvok sistema zvočnikov Bowers & Wilkins.

- Viseča 3.0-kanalna zvočniška palica: nizkotonski zvočnik in zvočne enote polnega razpona
- Ločen sredinski visokotonski zvočnik za bolj razločno reprodukcijo govora.

Za televizorje z OS Android TV je na voljo vsebina po vaši izbiri

- Trgovina Google Play in galerija aplikacij Philips. Še več navdušenosti.
- Glasovno upravljanje AI. Vgrajen Pomočnik Google. Deluje s storitvijo Alexa.

PHILIPS

4K UHD z OS Android TV – zvok Bowers & Wilkins

Zvok Bowers & Wilkins 4-stranski Ambilight, Tehnologija P5 Perfect Picture, Glasovno upravljanje Android TV/AI

Značilnosti

4-stranski Ambilight



S Philipsovimi 4-stranskimi Ambilightom boste v vsakem trenutku v središču dogajanja. Na vseh štirih robovih televizorja so nameščene pametne svetleče diode, ki v realnem času s svetlobnim sijem osvetljujejo steno za televizorjem z enakimi barvami, kot so prikazane na zaslonu. Dramatično dogajanje vas tako povsem potegne vase. Akcijski prizori postanejo pristnejši. Deležni boste prave svetlobne predstave, vznemirjenje ob igranju iger pa zapolni ves prostor. Vse, nad čimer ste že bili navdušeni, vas bo navdušilo še bolj.


OLED+

Televizor Philips OLED+ še nadgrajuje izjemne lastnosti zaslonov OLED. Odkrite nove odtenke in podrobnosti s procesorjem slike P5. Potopite se v vznemirljiv zvok zvočnikov, ki jih je zasnoval Bowers & Wilkins. Opravite več minutnih pametnih funkcij in se v priljubljene vsebine potopite s tehnologijo Ambilight. Več kot OLED. To je OLED+.

P5 Pro Perfect Picture Engine

Philips P5 Pro Perfect Picture Engine se ponaša z najnovejšo generacijo obdelave slik Picture Quality Processor in prinaša doživetje kakovostnejše slike. Glejte naše OLED-televizorje z najnatančnejšim prikazom črne, živimi barvami, najrealističnejšimi naravnimi odtenki kože in neverjetno gladkim premikanjem. Zdaj si lahko vse podrobnosti ogledate z ostrejšim zaznavanjem globine, na jasni in ostrejši sliki. Philipsovi OLED-televizorji so glasniki nove dobe realistične kakovosti slike.

Zvok Bowers & Wilkins




Slika, ki je tako realistična, zahteva neprekosljiv zvok. Ekskluzivna zasnova zvočnikov legendarnih inženirjev zvoka Bowers & Wilkins prinaša neverjetno realistično doživetje. Vgrajeni nizkokotonski, visokotonski in srednjetonski zvočniki polnega razpona ustvarijo globlje in natančnejše base, razločen dialog in kristalno čiste visoke tone, tudi pri zelo nizki glasnosti.

Zvočno prepustna tkanina Kvadrat

Tako popoln zvok je treba slišati brez popačenj. Zvočniki tega televizorja so prekriti z zvočno prepustno tkanino najvišjega kakovostnega razreda, proizvajalca Kvadrat. Ta čudoviti material z mešanico volne je akustično prepusten, tako da se lahko prav vsak šum pravilno reproducira v prostor.

Dolby Vision in Dolby Atmos



Podpora za vrhunski zvok in video format Dolby pomeni, da vsebina HDR, ki jo gledate, videti in slišati veličastno resnično. Naj gre za pretakanje najnovejše serije ali komplet predvajalnika Blu-ray, deležni boste kontrasta, svetlobe in barve, ki odražajo režiserjeve

65OLED984/12

originalne namene. Zvok pa je prostoren, jasn, natančen in globok.

HDR10+



Philipsov televizor HDR10+ se ponaša s kakovostjo slike, ki je še osupljivejša in pristnejša. Dinamični metapodatki omogočajo, da televizor prilagodi ravni svetlosti od okvirja do okvirja. Barve so osupljivo resnične, tako na sončnem nebu kot v templjih, osvetljenih s svečo. Izvirne podrobnosti so ohranjene. Kontrast je brezhiben.

Glasovno upravljanje AI.

Philips Android TV upravljajte glasovno. Želite igrati igre, gledati Netflix ali poiskati vsebino in aplikacije v Trgovini Google Play? Povejte to svojemu televizorju. Z ukazi lahko upravljate vse pametne domače naprave, ki so združljive s Pomočnikom Google, kot je zatemnitev luči ali nastavitvev termostata za filmski večer. Ne da bi vstali s kavča. Nikoli več vam ne bo treba iskati daljinskega upravljalnika. Zdaj lahko svoj televizor Philips upravljate glasovno prek naprav s podporo za pomočnico Alexa, kot je Amazon Echo. Z Alexo lahko vklopite televizor, spreminjate programe, preklopite na igralno konzolo in še več.



OLED+



Sound by Bowers & Wilkins



Dolby Vision Atmos

androidtv



4K UHD z OS Android TV – zvok Bowers & Wilkins

Zvok Bowers & Wilkins 4-stranski Ambilight, Tehnologija P5 Perfect Picture, Glasovno upravljanje Android TV/AI

Specifikacije

Ambilight

- Različica Ambilight: 4-stranska
- Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje

Slika/zaslon

- Zaslon: OLED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 65 palec / 164 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje strani: 16:9
- Tehnologija za slikovne pike: P5 Pro Perfect Picture Engine
- Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Micro Dimming Perfect, Širok barvni razpon 99 %, DCI/P3, 5100 PPI, Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpira HDR, HDR10+/HLG
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prednamiščene aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Iskanje Google, YouTube
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*

Funkcije Smart TV

- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Pametni gumb za hitro odpiranje menija, Uporabniški priročnik na zaslonu
- Nadgradljiva vdela programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdela programske opreme, Nadgradnja vdela programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdela programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Približaj, povečaj, Širok zaslon
- Aplikacija Philips TV Remote*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, TV-vodnik, Video na zahtevo
- Daljinski upravljalnik: s tipkovnico, z glasom
- Uporabniška izkušnja: SimplyShare

Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Podpora za HEVC
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Dvojni kanalnik

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Število priključkov USB: 2
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- Brežžične povezave: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
- Ostali priključki: Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Satelitski priključek
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.2: Da za vse HDMI

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Razred na energetski oznaki: B
- Moč na energetski oznaki EU: 195 W
- Letna poraba energije: 285 kWh
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svinca: Da*

65OLED984/12

Zvok

- Zvok: Zvok Bowers & Wilkins, 3.0-kanalni, Izhodna moč: 60 W (RMS)
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 2.3, DTS-HD(M6)
- Konfiguracija zvočnikov: 3 x 20 W zvočnik
- Izboljšava zvoka: 5-pasovni izenačevalnik, Zvok AI, Jasen dialog, Dolby Atmos, Okrepitev Dolby Bass, Izravnava glasnosti Dolby, Nočni način, Samodejna izravnava glasnosti, Ojačitev nizkih tonov

Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1660,0 x 1002,0 x 253,0 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1448,7 x 1056,6 x 142,0 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1448,7 x 1338,0 x 382,0 mm
- Teža izdelka: 38,0 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 47,3 kg
- Teža vključno z embalažo: 56,5 kg
- Dimenzije stojala (Š x V x G): 720,0 x 281,4 x 382,0 mm
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 300 x 300 mm


Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Mini vtič za kabel L/R, Mini vtič za kabel YPbPr, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brušeno ploščato stojalo, Kovinski nosilni stebriček, Zvočniški modul z nosilcem*1 kos
- Priložene baterije: 2 bateriji AAA
- Plošča za namestitvev na steno




Connections

Side



Bottom



Datum izdaje 2021-07-15

Različica: 10.2.1

12 NC: 8670 001 57816
EAN: 87 18863 01933 7

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com



- * Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- * Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- * Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- * Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- * Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
- * Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možno so omejitve glede na državo in kanal.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Delovanje je odvisno od vgrajenih aplikacij ChromeCast in pametnih naprav. Za več informacij obiščite spletno stran o vgrajenih izdelkih ChromeCast.