




Philips 8500 series
4K UHD LED-Android-TV
med tresidig Ambilight

164 cm (65") Ambilight-TV

De viktigste HDR-formater
støttes
P5 Perfect Picture Engine
Android-TV / AI-talekontroll



65PUS8505

Performance Series: Den du leter etter

4K UHD LED Android-TV

Det er denne du leter etter. Overlegen bildekvalitet. Elegant design. Flott lyd, AI-talekontroll. Ambilight som gir en unik oppslukende opplevelse. Alt du trenger for en filmkveld, å se store idrettsbegivenheter eller en helg med spilling

Slank TV. Vakkert lys.

- Phillips 4K UHD-TV. Levende HDR-bilde.
- Sølvfarget metallramme. Sentralt buestativ.
- Kraften til Ambilight. Bare fra Philips.

Jevn bevegelse. Ekte farge. Utrolig dybde

- Philips P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
- Støtter HDR10+. Se mer av det regissøren har sett for seg.
- Dolby Vision og Dolby Atmos. Cinematic bilde og lyd.
- Velbalansert lyd. Klar og tydelig dialog. Kraftige effekter.

Android TV-innhold etter ønske

- Talekontroll. Innebygd Google Assistant. Fungerer med Alexa.
- Android-TV. Simpelthen smart.
- DTS Play-Fi. Lyd i flere rom.


PHILIPS

4K UHD LED Android-TV

164 cm (65") Ambilight-TV De viktigste HDR-formater støttes, P5 Perfect Picture Engine, Android-TV / AI-talekontroll

Høydepunkter

Tresidig Ambilight



Med Philips Ambilight kommer du nærmere hvert øyeblikk. Intelligente LED-lamper rundt kanten av TV-en reagerer på handlingen på skjermen og avgir en oppslukende glød som er fengslende. Du trenger bare å oppleve Ambilight én gang for å lure på hvordan du klarte å se på TV uten.

Dolby Vision og Dolby Atmos

Støtte for Dolbys førsteklasses lyd og videoformater betyr at HDR-innholdet du ser på, ser ut og høres utrolig virkelig. Enten det er den nyeste strømmeserien eller en Blu-ray-pakke, vil du kunne glede deg over kontrast, lysstyrke og farger som gjenspeiler regissørens opprinnelige intensjoner. Og høre romlig lyd med klarhet, detaljer og dybde.

Android-TV.




Gjør Philips Android-TV-en til din egen. Hvis det er Amazon og YouTube det går i denne uken, og Rakuten TV og Netflix neste uke, er det null problem. Et klart og intuitivt grensesnitt gir deg muligheten til å fokusere på innholdet du liker best. Du kan enkelt fortsette å se den nyeste serien der du slapp, eller utforske de nye filmutgivelsene.

P5 Perfect Picture Engine

Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.

4K UHD HDR




Philips 4K UHD-TV er kompatibel med alle større HDR-formater, inkludert HDR10+ og

65PUS8505/12

Dolby Vision. Enten det er en serie du bare må se eller det nyeste videospillet, så vil skyggene være dypere, blanke overflater vil skinne mer og farger vil være mer naturtro.

Taleassistent



Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostaten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen. Dagene med å lete etter fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til spillkonsollen og mer med Alexa.

Støtter HDR10+

Philips-TV-en din er klar til å få mest mulig ut av HDR10+-videoformatet. Nivåer for kontrast, farge og lysstyrke justeres fra bilde til bilde. Enten det er en favorittserie eller den nye storfilmen, blir skyggene dypere, reflektert lys blir sterkere og farger blir mer naturtro.



4K UHD LED Android-TV

164 cm (65") Ambilight-TV De viktigste HDR-formater støttes, P5 Perfect Picture Engine, Android-TV / AI-talekontroll

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-versjon: På tre sider
- Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-modus, AmbiWakeUp, AmbiSleep

Bilde/skjerm

- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Diagonal skjermstørrelse: 65 tommer / 164 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Sideforhold: 16:9
- Pikselmotor: P5 Perfect Picture Engine
- Bildeforbedring: Ultra Resolution, Dolby Vision, HDR10+, 2100 PPI

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininn ganger på alle HDMI: Støtter HDR – HDR10/ HLG, opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz
- Videoinn ganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 3840 x 2160 ved 60Hz, HDR-kompatibel, HDR10/ HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby Vision

Android-TV

- Operativsystem: Android TV™
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, BBC iPlayer
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut, Bredskjerm
- Fjernkontroll: med tale
- Taleassistent*: Innebygd Google Assistant, Fjernkontroll med mikrofon., Fungerer med Alexa

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Tuner/mottak/overføring

- Støtter HEVC

- Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløse tilkoblinger: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
- Andre tilkoblinger: Satellitt-kontakt, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling
- HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- HDCP 2.3: Ja på alle HDMI

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360-bilde, HEIF

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio), Øko-modus
- Kvikksølvinnhold: 0 mg
- Spor av bly: Ja*
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t

EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 357476
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 65
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 164
- SDR-energiklasse: G
- Strømkrav i på-modus for SDR: 107 kWh
- HDR-energiklasse: G
- Strømkrav i på-modus for HDR: 209 kWh
- Nettverkstilkoblet standbymodus: <2,0 W
- Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t
- Panelteknologi som brukes: LED LCD

65PUS8505/12

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dolby Atmos, 5-bånd equalizer, A.I.-lyd, Bassforbedring, Tydelig tale, Nattmodus
- Høyttalerkonfigurasjon: 2 x 10 W fulltonehøyttaler

Mål

- Eskemål (B x H x D): 1600,0 x 995,0 x 170,0 millimeter
- Mål på apparat (B x H x D): 1459,3 x 841,3 x 86,4 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 1459,3 x 911,3 x 269,4 millimeter
- Stativmål (B x H x D): 900,0 x 70,0 x 269,4 millimeter
- Produktvekt: 26,6 kg
- Produktvekt (+stativ): 29,2 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 32,8 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 400 x 200 mm

Utforming

- TV-farge: Metallramme i lys sølv
- Stativdesign: Sentral sokkel i lys sølv

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Bordstativ
- Inkludert batterier: 2 x AAA-batterier



Utgivelsesdato
2021-04-12

Versjon: 10.4.1

12 NC: 8670 001 65541
EAN: 87 18863 02298 6

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
- * Minnestørrelse (flash): 16 GB. Minnestørrelsen som faktisk er tilgjengelig, kan variere (avhengig av f.eks. forhånds-)installerte apper, installert operativsystem osv.).
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
- * Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.