




Philips 8500 series  
LED-TV 4K 4K UHD z OS  
Android TV in 3-stransko  
osvetlitvijo Ambilight

164 cm (65") televizor Ambilight

Podprti vsi pomembnejši formati  
HDR

Tehnologija P5

Glasovno upravljanje Android TV/  
AI



65PUS8505

## Seriya Performance: The one to watch

### LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

To je tisto, kar iščete. Vrhunska kakovost slike. Elegantna oblika. Odličen zvok. Glasovno upravljanje z umetno inteligenco. Tehnologija Ambilight za neponovljivo pristno izkušnjo. Vse, kar potrebujete za uživanje v filmskem večeru, športu ali ob igranju ob koncu tedna.

#### **Tanek TV. Čudovita svetloba.**

- Philipsov televizor 4K UHD. Osupljivo barvita HDR-slika.
- Srebrn kovinski okvir. Sredinsko lokasto stojalo.
- Čarobnost Ambiligha. Samo pri Philipsu.

#### **Gladko gibanje. Pristine barve. Neverjetna globina.**

- Procesor slike Philips P5. Vedno popolna slika, ne glede na vir.
- Podprtost HDR10+. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.
- Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.
- Dobro ravnovesje zvoka. Čist in jasen dialog. Močni učinki.

#### **Za televizorje z OS Android TV je na voljo vsebina po vaši izbiri**

- Glasovno upravljanje. Vgrajen Pomočnik Google. Deluje z Alexo.
- Android TV. Preprosto pameten.
- DTS Play-Fi. Večprostorski zvok.


# PHILIPS

LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

164 cm (65") televizor Ambilight Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, Glasovno upravljanje Android TV/AI

# Značilnosti

## 3-stranski Ambilight




S tehnologijo Philips Ambilight boste v vsakem trenutku v središču dogajanja. Pametne svetleče diode ob robu televizorja se odzivajo na dogajanje na zaslonu in prijeto svetlobo, ki vas preprosto posrka vase. Preizkusite in se čudite, kako ste do zdaj živeli s televizorjem brez te funkcije.

## Dolby Vision in Dolby Atmos

Podpora za vrhunski zvok in video format Dolby pomeni, da vsebina HDR, ki jo gledate, videti in slišati veličastno resnično. Naj gre za pretakanje najnovejše serije ali komplet predvajalnika Blu-ray, deležni boste kontrasta, svetlobe in barve, ki odražajo režiserjeve originalne namene. Zvok pa je prostoren, jase, natančen in globok.

## Android TV.




Naj bo televizor Philips Android po vaši meri. Če ta teden gledate samo Amazon in YouTube,

naslednji teden pa Rakuten TV in Netflix, ni problema. Jase, intuitiven vmesnik vam omogoča, da priljubljeno vsebino postavite v ospredje in središče. Preprosto nadaljujete s predvajanjem najnovejše serije, kjer se ostali, ali pobrskajte po novih filmskih izdajah.

## Tehnologija P5

Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.


## 4K UHD HDR



Philipsov televizor 4K UHD je združljiv z vsemi glavnimi formati zapisa HDR, kot sta HDR10+ in Dolby Vision. Naj gre za serijo, ki je ne smete zamuditi, ali najnovejšo videoigro, sence so globlje. Svetle površine blestijo. Barve so resničnejše.

65PUS8505/12

## Glasovni pomočnik



Philips Android TV upravljajte glasovno. Želite igrati igre, gledati Netflix ali poiskati vsebino in aplikacije v Trgovini Google Play? Povejte to svojemu televizorju. Z ukazi lahko upravljate vse pametne domače naprave, ki so združljive s Pomočnikom Google, kot je zatemnitev luči ali nastavitvev termostata za filmski večer. Ne da bi vstali s kavča. Nikoli več vam ne bo treba iskati daljinskega upravljalnika. Zdaj lahko svoj televizor Philips upravljate glasovno prek naprav s podporo za pomočnico Alexa, kot je Amazon Echo. Z Alexo lahko vklopite televizor, spreminjate programe, preklopite na igralno konzolo in še več.

## Podprtost HDR10+

Televizor Philips je zasnovan tako, da kar najbolje izkoristi obliko videozapisa HDR10+. Ravni kontrasta, barve in svetlosti so prilagojeni od okvirja do okvirja. Naj gre za serije, ki jih ne smete zamuditi, ali najnovejšo filmsko uspešnico, sence so globlje. Svetle površine blestijo. Barve so resničnejše.



## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

164 cm (65") televizor Ambilight Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, Glasovno upravljanje Android TV/AI

# Specifikacije

### Ambilight

- Različica Ambilighta: 3-stranska
- Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, AmbiWakeUp, AmbiSleep

### Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Diagonalna velikost zaslona: 65 palec / 164 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Razmerje stranic: 16 : 9
- Tehnologija za slikovne pike: Tehnologija P5
- Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Dolby Vision, HDR10+, 2100 PPI

### Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI: Podpora za HDR, HDR10/HLG, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prednameščene aplikacije: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Iskanje Google, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, BBC iplayer
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB\*

### Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Enostavna namestitvev: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitvev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Pametni gumb za hitro odpiranje menija, Uporabniški priročnik na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Približaj, povečaj, Širok zaslon
- Daljinski upravljalnik: z glasom
- Glasovni pomočnik\*: Vgrajen Pomočnik Google, Daljinski upravljalnik z mikrofonom, Združljiv z Alexo

### Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

### Sprejemnik/sprejem/prenos

- Podpora za HEVC
- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: PAL, SECAM
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

### Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Število priključkov USB: 2
- Brežžične povezave: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni
- Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom
- HDCP 2.3: Da za vse HDMI

### Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio), Način Eco
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svineca: Da\*
- Poraba energije v izklopljenem stanju: Ni na voljo

### Energijska nalepka EU

- Registrske številke EPREL: 357476
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65
- Velikost diagonale zaslona (cm): 164
- Razred energijske učinkovitosti v načinu SDR: G
- Poraba energije v načinu SDR: 107 kWh/1000 h
- Razred energijske učinkovitosti v načinu HDR: G
- Poraba energije v načinu HDR: 209 kWh/1000 h
- Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: < 2,0 W
- Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
- Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

65PUS8505/12

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Dolby Atmos, 5-pasovni izenačevalnik, Zvok AI, Ojačitev nizkih tonov, Jasen dialog, Nočni način
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona

### Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 1600,0 x 995,0 x 170,0 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1459,3 x 841,3 x 86,4 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 1459,3 x 911,3 x 269,4 mm
- Dimenzije stojala (Š x V x G): 900,0 x 70,0 x 269,4 mm
- Teža izdelka: 26,6 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 29,2 kg
- Teža vključno z embalažo: 32,8 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 400 x 200 mm

### Zasnova

- Barve televizorja: Svetlo srebrn kovinski okvir
- Zasnova stojala: Svetlo srebrn sredinski lokasti podstavek


### Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Namizno stojalo
- Priložene baterije: 2 bateriji AAA




## Connections

### Side



### Bottom



Datum izdaje 2022-04-26

Različica: 10.4.1

12 NC: 8670 001 65541  
EAN: 87 18863 02298 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- \*\* Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nameščenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.)
- \* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)
- \* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.