



Philips Convenience
Spot

Separater CareGlow-Sensor
Silberfarben
LED



69158/87/PH

Sicherheit und Geborgenheit in der Nacht

CareGlow sorgt für ein sofortiges sanftes Licht und eignet sich ideal für die Verwendung bei Nacht, wenn Sie das Licht lediglich zur Orientierung benötigen und nicht im Schlaf gestört werden möchten. Durch einen Bewegungssensor wird das Licht bei Bedarf ein- und nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet.

Einfach zu bedienen

- Kann überall montiert werden: Montage mit Schrauben oder Klebehalter
- Betrieb über Netzadapter
- Separater Sensor

Sichere Anwendung

- Keine Erwärmung dank der LED-Technologie
- Innovative LED-Technologie mit extrem langer Lebensdauer

PHILIPS

Spot
Separater CareGlow-Sensor Silberfarben, LED

Daten

Design und Materialausführung

- Material: Kunststoff
- Farbe: Silberfarben

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Bewegungssensor
- LED integriert
- Inklusive Netzteil

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 0,1 cm
- Länge: 0,1 cm
- Breite: 0,1 cm
- Nettogewicht: 0,310 kg

Technische Daten

- Netzstrom: 230 V
- Anzahl an Glühlampen: 1
- Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Lampe:

- Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Maximale Wattage der Ersatzlampe: 15 W
- LED
- Integrierte LED
- Schutzklasse: III – Schutzkleinspannung

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Verpackungsmaße und -gewicht

- Höhe: 22 cm
- Länge: 11,5 cm
- Breite: 8,7 cm
- Gewicht: 0,001 kg

Verschiedenes

- Speziell für: Wohn- und Schlafzimmer
- Style: Zeitgenössisch
- Typ: Spot

6915887PH

Besonderheiten

Keine Erwärmung



Dank der Philips LED-Technologie bleibt das Produkt bei der Verwendung kühl.

Einfache Installation

Kann überall montiert werden: Montage mit Schrauben oder Klebehalter

Innovative LED-Technologie



Schwachstrom-LEDs finden ihren Einsatz in vielen Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine geringere Leuchtstärke benötigt wird. Üblicherweise werden sie für eine dekorative Umgebungsbeleuchtung und für Orientierungsleuchten verwendet.

Betrieb über Netzadapter

Betrieb über Netzadapter

Separater Sensor



Bewegungssensor mit automatischer Ein- und Ausschaltung



Ausstellungsdatum
2018-03-18

Version: 2.0.1

12 NC: 9150 022 00401
EAN: 87 17943 00378 5

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com