




Philips 6700 series
Téléviseur Smart TV
4K UHD LED avec
Ambilight 3 côtés

Téléviseur Ambilight 178 cm
(70")

PPI de 1 200
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD



70PUS6704

Téléviseur Smart TV 4K UHD LED

avec Ambilight 3 côtés

Faites naître l'émotion dans n'importe quelle pièce avec ce téléviseur Philips conçu pour trouver sa place partout. L'image est d'une netteté telle qu'elle vous plonge au cœur de l'action. L'affichage 4K est lumineux et saisissant. L'Ambilight crée l'ambiance parfaite pour les films, la musique ou les jeux.

Magnifique quel que soit son emplacement.

- Téléviseur LED 4K UHD : des couleurs riches et de magnifiques détails.
- Ambilight. Transportez les émotions au-delà de l'écran.
- Cadre fin minimaliste. Socle solide.

La précision de l'image Philips.

- HDR10+ pris en charge : une image au plus proche de la vision du réalisateur.
- Dolby Vision et Dolby Atmos. Une image et un son dignes du cinéma.

SAPHI. L'intelligence au service de votre téléviseur.

- Accès sur simple pression d'un bouton à un menu d'icônes clair.
- Collection de téléviseurs Philips. Netflix, Prime Video, et plus encore.

Un son clair pour entendre chaque mot.

- Un son limpide grâce aux haut-parleurs à gamme étendue.
- Des dialogues clairs et nets, des basses puissantes.

PHILIPS

Points forts

Ambilight 3 côtés




Grâce à la fonction Philips Ambilight, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d'un véritable son et lumière, et l'écran semble plus grand. Les LED intelligentes autour du téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Vous obtenez un éclairage d'ambiance parfaitement adapté. Une raison de plus d'adorer votre téléviseur.

Téléviseur LED 4K

À quatre fois la résolution du Full HD, l'Ultra HD apporte à votre écran plus de 8 millions de pixels, associés à notre technologie exclusive d'upscaling Ultra Resolution. Profitez de meilleures images, quel que soit le contenu d'origine. Elles gagnent en netteté, profondeur et contraste. Les mouvements sont naturels et les détails saisissants.

Dolby Vision et Dolby Atmos



Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme époustouflant. Qu'il s'agisse de la dernière série en streaming ou d'un coffret Blu-ray, le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur. L'espace sonore est vaste, clair, détaillé et profond.


HDR10+ pris en charge



Votre téléviseur Philips est conçu pour tirer le meilleur parti possible du format vidéo HDR10+. Le contraste, la couleur et les

niveaux de luminosité s'adaptent image par image. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou de la dernière superproduction hollywoodienne, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles.

Téléviseur Smart TV Saphi



SAPHI est un système d'exploitation rapide et intuitif qui rend votre téléviseur Philips Smart TV très agréable à utiliser. Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle et d'un menu à icônes convivial accessible d'une simple pression sur un bouton. Commandez votre téléviseur en toute simplicité, et accédez rapidement à des applications populaires de Philips Smart TV, telles que YouTube, Netflix, etc.

Caractéristiques

Ambilight

- Version Ambilight: 3 côtés

Image/affichage

- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Diagonale de l'écran (cm): 178 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Format d'image: 16/9
- Amélioration de l'image: Micro Dimming, Ultra Résolution, 1 200 ppi, Dolby Vision, HDR10+

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz
- Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz, HDR pris en charge, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Fonctions de Smart TV

- Interaction utilisateur: SimplyShare, Miracast Wi-Fi Certified*
- Télévision interactive: HbbTV
- Programme: Pause TV, Enregistrement USB*
- Applications Smart TV*: Sites de location de vidéos, Navigateur Internet open source, Télévision à la demande, YouTube
- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant d'installation du réseau, Assistant de réglage
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Réglages du format d'écran: Avancé - Repositionnement, Basic - Plein écran, Adaptation automatique à la taille de l'écran, Zoom, étirement, Ultra-large
- Application Philips TV Remote*: Applications, Chaînes, Contrôle, NowOnTV, Guide TV, Vidéo à la demande
- Facilité d'utilisation: Bouton menu Smart unique, Manuel d'utilisation à l'écran

Traitement en cours

- Puissance processeur: Quad Core

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.

- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Compatible HEVC

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Nombre de ports USB: 2
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Connexions sans fil: Double bande, Wi-Fi 802.11 n 2 x 2, intégré
- Autres connexions: Connecteur satellite, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Ethernet-LAN RJ-45, Entrée audio G/D, Sortie casque
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- HDCP 2.2: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- Nombre de prises CVBS: 1

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 Photo, HEIF

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Image Muet (pour la radio)
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 118 W
- Consommation énergétique annuelle: 173 kWh
- Teneur en mercure: 0 mg
- Présence de plomb: Oui*
- Consommation du téléviseur éteint: N/A W

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Amélioration du son: Égaliseur 5 bandes, Son I. A., Dialogues clairs, Dolby Atmos, Ajusteur de volume Dolby, Mode nuit, Limiteur automatique du volume

- (AVL), Renforcement des basses
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W

Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 757,0 x 1 034,0 x 185,0 millimètre
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 581,0 x 894,0 x 86,1 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 581,0 x 912,4 x 284,5 millimètre
- Dimensions du pied (l x H x P): 806,7 x 18,4 x 284,5 millimètre
- Largeur du socle réglable (mini.): 806,7 millimètre
- Largeur du socle réglable (maxi.): 1 397,7 millimètre
- Poids du produit: 30,1 kg
- Poids du produit (support compris): 30,5 kg
- Compatible avec support mural VESA: 400 x 200 mm
- Poids (emballage compris): 37,5 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Support de table


Couleur et finitions

- Façade du téléviseur: Black High Gloss



Connections

Side



Rear



Bottom



Date de publication
2020-10-19

Version: 10.1.1

12 NC: 8670 001 57656
EAN: 87 18863 01884 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les téléviseurs 139 cm (55"), 164 cm (65"), 178 cm (70") et 189 cm (75") sont équipés d'un socle à largeur réglable.
* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
* Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
* La compatibilité dépend de la certification Wi-Fi Miracast & Android version 4.2 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre appareil.
* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
* La position réelle du socle peut différer de l'illustration figurant dans la brochure en raison de différentes tailles des écrans de la gamme. Consultez les dimensions du produit à la page des caractéristiques techniques.