




„Philips“ 8500 series
4K UHD LED „Android“
televizorius su 3 pusių
„Ambilight“ „Ambilight“
televizorius

Palaikomi pagrindiniai HDR
formatai
„P5 Perfect Picture Engine“
„Android“ televizorius / valdymas
balsu



70PUS8505

„Performance“ serija: verta pažiūrėti

4K UHD LED „Android“ televizorius

Tai yra tai, ko ieškote. Puiki vaizdo kokybė. Elegantiškas dizainas. Puikus garsas. DI valdymas balsu. „Ambilight“ – neprilygstamai prikaustantys potyriai. Viskas, ko reikia, kad mėgautumėtės filmų vakaru, sportu ar savaitgalio žaidimų maratonu

Plonas televizorius. Gražus apšvietimas.

- „Philips“ 4K UHD televizorius. Ryškus HDR vaizdas.
- Sidabrinis metalinis rėmelis. Reguliuojamo aukščio kojėlės.
- „Ambilight“ magija. Tik iš „Philips“.

Natūralūs judesiai. Tikroviškos spalvos. Neįtikėtinai pojūtis.

- „Philips P5 Engine“. Koks bebūtų šaltinis, visada tobula.
- Palaikomas HDR10+. Pamatykite daugiau to, ką norėjo parodyti režisierius.
- „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“. Kinematografinis vaizdas ir garsas.
- Stovo aukštis reguliuojamas, kad būtų galima pritaikyti prie garso kolonėlės.
- Puikiai subalansuotas garsas. Aiškus, švarus dialogas. Įtaigūs efektai.

„Android“ televizoriaus turinys pagal jūsų komandą


- Valdymas balsu. Įdiegta „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“.
- „Android“ televizorius. Tiesiog išmanus.
- „DTS Play-Fi“. Garo sistema keliuose kambariuose.

PHILIPS

4K UHD LED „Android“ televizorius
178 cm (70 in) „Ambilight“ televizorius Palaikomi pagrindiniai HDR formatai, „P5 Perfect Picture Engine“, „Android“ televizorius / valdymas balsu

Ypatybės

3 pusių „Ambilight“



Su „Philips Ambilight“ kiekviena akimirka atrodo arčiau. Išmaniosios LED lemputės aplink televizoriaus kraštą reaguoja į veiksmą ekrane ir skleidžia dėmesį prikaustantį, tiesiog užburiantį švytėjimą. Pajuskite tai kartą ir nustebsite, kad galėjote mėgautis televizoriumi be šio apšvietimo.

„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“

„Dolby“ aukščiausios kokybės garso ir vaizdo formatų palaikymas reiškia, kad žiūrimas HDR turinys atrodys ir skambės neįtikėtina tikroviškai. Ar tai būtų naujausias transliuojamas serialas, ar „Blu-Ray“ diskų rinkinys – mėgausitės režisieriaus ketinimus perteikiančiu kontrastu, ryškumu ir spalvomis. Taip pat aiškiai, su visomis smulkmenomis ir sodriai girdėsite erdvinį garsą.

„Android“ televizorius.



Pritaikykite „Philips Android“ televizorių sau. Jei šią savaitę žiūrėsite tik „Amazon“ ir „YouTube“, o kitą – „Rakuten TV“ ir „Netflix“ – jokių problemų. Su aiškia, intuityvia sąsaja mėgstamą turinį perkelsite į priekį ir vidurį. Lengvai pasirinkite vietą, kurioje baigėte žiūrėti paskutinį serialą, arba pažiūrėkite naujus filmus.

„P5 Perfect Picture Engine“

„Philips P5 Engine“ perteikia tokį pat puikų vaizdą kaip ir jūsų mėgstamas turinys. Detalėse pastebimas didesnis gylis. Spalvos ryškios, o odos atspalviai atrodo natūraliai. Kontrastas toks aiškus, kad pajusite kiekvieną smulkmeną. Judesiai tobulai sklandūs.

4K UHD HDR




Jūsų „Philips“ 4K UHD televizorius yra suderinamas su visais pagrindiniais HDR formatais, įskaitant HDR10+ ir „Dolby Vision“. Ar tai būtų privalomas pažiūrėti serialas, ar

70PUS8505/12

naujausias vaizdo žaidimas, šešėliai bus tamsesni. Ryškūs paviršiai švies. Spalvos bus tikroviškesnės.

Pagalbinė balso programa



Valdykite „Philips Android“ televizorių balsu. Norite žaisti žaidimą, žiūrėti „Netflix“, rasti turinį ar programas „Google Play“ parduotuvėje? Tiesiog pasakykite televizoriui. Net galite duoti komandas visiems su „Google Assistant“ suderinamiems išmaniesiems namų prietaisams, pvz., galite pritemdyti šviesas ir nustatyti termostatą kino vakarui. Ir nereikės pakilti nuo sofos. Dienos, kai ieškojote nuotolinio televizoriaus valdymo pultelio, jau praeityje. Dabar naudokite balsą, norėdami valdyti išmanųjį „Philips“ televizorių per su „Alexa“ veikiančius prietaisus, pvz., „Amazon Echo“. Įjunkite televizorių, perjunkite kanalą, įjunkite žaidimų valdymo pultą ir atlikite kitus veiksmus su „Alexa“.

Palaikomas HDR10+

Jūsų „Philips“ televizorius sukurtas taip, kad būtų geriausiai išnaudotas HDR10+ vaizdo formatai. Kontrastas, spalvos ir ryškumas reguliuojami kiekviename kadre. Ar tai būtų privalomas pažiūrėti serialas, ar naujas populiarus filmas, šešėliai bus tamsesni. Ryškūs paviršiai švies. Spalvos bus tikroviškesnės.



4K UHD LED „Android“ televizorius
178 cm (70 in) „Ambilight“ televizorius Palaikomi pagrindiniai HDR formatai, „P5 Perfect Picture Engine“, „Android“ televizorius / valdymas balsu

70PUS8505/12

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ versija: 3 pusį
- „Ambilight“ funkcijos: Integruota „Ambilight+Hue“, „Ambilight“ muzika, Žaidimų režimas, Prisitaiko prie sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas, „AmbiWakeUp“, „AmbiSleep“

Vaizdas / ekranas

- Ekranas: „4K Ultra HD LED“
- Ekranas įstrižainės dydis: 70 in / 178 cm
- Skiriamoji ekrano geba: 3 840 x 2 160
- Kraštinių santykis: 16:9
- „Pixel Engine“: „P5 Perfect Picture Engine“
- Vaizdo išryškimas: „Ultra“ raiška, „Dolby Vision“, HDR10+, 2100 PPI

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestys visose HDMI: Palaikoma HDR, HDR10 / HLG, iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz, HDR palaikymas, HDR10 / HLG (hibridinis gama logaritmas), HDR10+ / „Dolby Vision“

„Android TV“

- OS: „Android TV™ 9“ („Pie“)
- Iš anksto įdiegtos programos: „Google Play Movies“*, „Google Play Music“*, „Google Paieška“, „YouTube“, „Netflix“, „Amazon instant video“ paslauga, „BBC iplayer“
- Atminties dydis (laikinosios): 16 GB*

„Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: „SimplyShare“
- Interaktyvioji televizija: „HbbTV“
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas*
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ mygtukas, Ekranas naudotojo vadovas
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramas automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramas atnaujinimas per USB, Mikroprogramas atnaujinimas internete
- Ekranas formos nustatymai: Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Žengti į priekį – Slinkti, Padidinimas, išplėtimas, Plačiaekranis
- Nuotolinis valdymas: su balsu funkcija
- „Voice assistant“*: Įdiegtas „Google Assistant“, Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu, Veikia su „Alexa“

Apdorojimas

- Apdorojimo galia: Keturių branduolių

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- HEVC palaikymas
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- Vaizdo atkūrimas: PAL, SECAM
- TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- USB jungčių skaičius: 2
- Bevielės jungtys: „Bluetooth 4.2“, „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
- Kitos jungtys: Palydovinio imtuvo jungtis, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), „Ethernet“ LAN RJ-45, Ausinių išvestis, Paslaugos jungtis
- HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- HDCP 2.3: Taip, visose HDMI

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 nuotrauka, HEIF

Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas), Eko režimas
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
- Sudėtyje yra švino: Taip*
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma

ES energijos suvartojimo kortelė

- EPREL registracijos numeriai: 357483
- Ekranas įstrižainė (coliais): 70
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 178
- SDR energinė klasė: G
- Įjungto režimo SDR energijos poreikis: 137 kWh/1000 h
- HDR energinė klasė: G
- Įjungto režimo HDR energijos poreikis: 267 kWh/1000 h
- Tinklo budėjimo režimas: < 2,0 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma
- Naudojama ekrano technologija: LED LCD

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Dolby Atmos“, 5 juostų išlyginimas, A.I. garsas, Žemųjų dažnių patobulinimas, Aiškus dialogas, Naktinis režimas
- Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 10 W pilno diapazono garsiakalbis

Matmenys

- Dežutės matmenys (W x H x D): 1757,0 x 1025,0 x 181,0 mm
- Rinkinio matmenys (W x H x D): 1581,0 x 894,0 x 86,1 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 1581,0 x 912,4 x 312,2 mm
- Laikiklio matmenys (W x D): 810 / 1401 x 312,2 mm
- Reguliuojamas stovo aukštis (maks.): 81,4 mm
- Reguliuojamas stovo aukštis (min.): 18,4 mm
- Gaminio svoris: 27,6 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 28,2 kg
- Svoris su pakuote: 32,7 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: 400 x 200 mm

Konstrukcija

- Televizoriaus spalvos: Šviesios sidabro spalvos metalinis rėmelis
- Stovo dizainas: Šviesiai sidabrinės kojelės


Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas, Stalnis stovas
- Pridedami maitinimo elementai: 2 x AAA baterijos




Connections

Side



Bottom



Išleidimo data 2021-07-27

Versija: 9.3.1

12 NC: 8670 001 65542
EAN: 87 18863 02299 3

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- * EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
- * „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
- * Atminties dydis (trumpalaikis): 16 GB, faktinis naudingos vietos kiekis diske gali skirtis (priklausomai nuo pvz., (iš anksto) įdiegtų programų, įdiegtos operacinės sistemos, kt.)
- * Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
- * Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės priėmimo ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
- * „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
- * „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
- * USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikoma šalies ir kanalo ribojimai.
- * Atminkite, kad „Amazon Apps“ gali būti ne visada pasiekiamos jūsų šalyje („Amazon apps“ šiuo metu veikia tik JK, Vokietijoje, Austrijoje)
- * Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojaingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.