

Philips Performance Series
Téléviseur Android
4K UHD LED

Téléviseur Ambilight 3 côtés
Principaux formats HDR pris en charge
Moteur P5 Perfect Picture Engine
Téléviseur Android 177 cm (70")



70PUS8556

Un téléviseur fascinant

Téléviseur LED 4K UHD Android avec Ambilight

Le choix de votre prochain téléviseur n'aura jamais été aussi évident. Si vous recherchez une image et un son d'une qualité exceptionnelle, une connectivité simple et des jeux réactifs tournant à la perfection, The One est pour vous. Profitez également de la technologie Ambilight, pour une expérience plus immersive que jamais.

Un téléviseur fin et un magnifique éclairage.

- Avec une image HDR saisissante. Téléviseur 4K UHD Philips.
- Avec la magie de l'Ambilight. Par Philips uniquement.
- Design fin et esthétique
- La largeur du socle est réglable pour vous permettre de glisser une barre de son.

Mouvements fluides, couleurs fidèles, profondeur incroyable.

- La perfection, quelle que soit la source. Moteur Philips P5.
- Principaux formats HDR. Voyez les films tels que leurs réalisateurs les ont imaginés.
- Image et son cinématographiques. Dolby Vision et Dolby Atmos.
- Pour les joueurs. Faible latence sur n'importe quelle console.

Les contenus de votre choix.

- La connectivité en toute simplicité. Android TV.
- Pour l'audio multi-room. Compatible DTS Play-Fi.
- Commande vocale. Assistant Google. Fonctionne avec Alexa.
- Saisie de texte facile. Télécommande avec clavier QWERTY.


PHILIPS

Téléviseur Android 4K UHD LED

Téléviseur Ambilight 3 côtés Principaux formats HDR pris en charge, Moteur P5 Perfect Picture Engine, Téléviseur Android 177 cm (70")


Points forts

Ambilight sur 3 côtés




Avec la technologie Ambilight de Philips, chaque instant est immersif. Les LED intelligentes disposées tout autour du téléviseur réagissent au contenu à l'écran pour produire un éclairage qui vous captive et vous plonge au cœur de l'action. Lorsque vous en aurez fait l'expérience, vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans.

Dolby Vision et Dolby Atmos



Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme Dolby, l'image et le son des contenus HDR sont d'une qualité exceptionnelle. Profitez d'une image reflétant parfaitement la vision du réalisateur, accompagnée d'un son ample, clair et profond.


Android TV



Votre téléviseur Philips Android vous permet d'accéder aux contenus de votre choix quand vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil pour afficher vos applications préférées, ce qui facilite la diffusion des films et des émissions que vous aimez. Vous pouvez


également reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Moteur Philips P5 Picture Engine




Le moteur Philips P5 produit une image aussi saisissante que vos contenus préférés. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez chaque détail, et les mouvements sont parfaitement fluides.

Une image HDR saisissante



Votre téléviseur 4K UHD Philips est compatible avec tous les principaux formats HDR, et notamment Dolby Vision. Qu'il s'agisse d'une série incontournable ou du dernier jeu vidéo, il affiche des zones d'ombres plus profondes, des surfaces lumineuses éclatantes et des couleurs plus fidèles.

Compatible DTS Play-Fi



La technologie DTS Play-Fi de votre téléviseur Philips vous permet de connecter des enceintes compatibles dans n'importe quelle

70PUS8556/12

pièce. Vous avez des enceintes sans fil dans la cuisine ? Écoutez votre film pendant que vous vous préparez un en-cas, ou continuez à suivre les commentaires du match pendant que vous allez chercher des rafraîchissements pour vos convives.

HDMI 2.1 VRR et faible latence



Votre téléviseur Philips bénéficie de la connectivité de pointe HDMI 2.1 et adopte automatiquement une faible latence lorsque vous commencez à jouer sur votre console. La technologie VRR est prise en charge pour un jeu fluide et rapide. Le mode de jeu d'Ambilight vous plonge au cœur de l'action.

Commande vocale IA



Appuyez sur un bouton de la télécommande pour parler à l'Assistant Google. Contrôlez le téléviseur ou des appareils domestiques connectés compatibles avec l'Assistant Google en utilisant des commandes vocales. Ou demandez à Alexa de contrôler le téléviseur via des appareils compatibles Alexa.

Télécommande avec clavier QWERTY

Le dos de cette télécommande présente un clavier QWERTY complet intégré, ce qui accélère considérablement la saisie de texte. La saisie de mots de passe pour vos comptes sur des services de streaming, la recherche de contenus et la saisie d'adresses Web n'auront jamais été aussi simples.



Dolby Vision Atmos

androidtv



Téléviseur Android 4K UHD LED

Téléviseur Ambilight 3 côtés Principaux formats HDR pris en charge, Moteur P5 Perfect Picture Engine, Téléviseur Android 177 cm (70")

Caractéristiques

Ambilight

- Version Ambilight: 3 côtés
- Fonctions Ambilight: Ambilight + Hue intégrés, Musique Ambilight, Mode jeu, S'adapte à la couleur du mur, Mode lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Enceintes domestiques sans fil Philips

Image/affichage

- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Diagonale d'écran: 70 pouces / 177 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Format d'image: 16/9
- Moteur Pixel: Moteur P5 Perfect Picture Engine
- Amélioration de l'image: Ultra Résolution, Dolby Vision, HDR10+, Calibration de l'image ISF, Micro Dimming Pro

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI: Compatible HDR, HDR10/HLG, Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz, Compatible HDR, HDR10+/HLG
- Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI: Jusqu'à 4K UHD 3 840 x 2 160 à 60 Hz, HDR pris en charge, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Android TV

- Système d'exploitation: Android TV™ 10 (Q)
- Applications intégrées: Google Play Films*, Google Play Musique*, Google Search, YouTube, Netflix, Amazon instant video, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Application Fitness, Spotify
- Taille de la mémoire (flash): 16 Go*

Traitement en cours

- Puissance processeur: Quad Core

Tuner/réception/transmission

- Compatible HEVC
- TV numérique: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: PAL, SECAM
- Guide des programmes de télévision*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre de ports USB: 2
- Connexions sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.0
- Autres connexions: Connecteur satellite, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie casque, Connecteur de service
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression

- HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI
- HDMI ARC: Oui pour tous les ports
- HDMI eARC: Oui, sur HDMI2
- HDMI VRR: Oui sur HDMI1 et HDMI2

Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1, HEVC
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SRT, .SUB, .TXT, .SML
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 Photo, HEIF

Carte énergie UE

- Numéros d'enregistrement EPREL: 494826
- Diagonale de l'écran (pouces): 70
- Diagonale de l'écran (cm): 177
- Classe énergétique pour SDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 121 kWh/1 000 h
- Classe énergétique pour HDR: G
- Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 186 kWh/1 000 h
- Mode veille en réseau: < 2,0 W
- Consommation du téléviseur éteint: S.O.
- Technologie de dalle utilisée: LED LCD

Son

- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Amélioration du son: Dolby Atmos, Son I. A., Dialogues clairs, Mode nuit, EQ IA, Amélioration des basses Dolby, Ajusteur de volume Dolby, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization
- Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W

Dimensions

- Compatible avec support mural VESA: 300 x 300 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 757,0 x 1 025,0 x 174,0 millimètre
- Poids du produit: 27,1 kg
- Poids du produit (support compris): 28,4 kg
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 1 572,3 x 876,3 x 85,1 millimètre
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 1 572,3 x 947,9 x 360,6 millimètre
- Dimensions du pied (l x H x P): 807,6 / 1 349,6 x 70,0 x 360,6 millimètre
- Poids (emballage compris): 35,7 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité, Cordon d'alimentation, Support de table, Télécommande avec clavier QWERTY
- Piles fournies: 2 piles AAA

Design

- Couleurs du téléviseur: Cadre gris anthracite
- Design du pied: Pieds en V gris anthracite


Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio), Mode Eco




Connexions

Side



Bottom



Date de publication
2021-09-24

Version: 7.3.1

12 NC: 8670 001 74947
EAN: 87 18863 02877 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- * Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
- * Les offres d'applications Android peuvent varier selon le pays. Pour plus d'informations, visitez le site local du Google Play Store.
- * Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- * L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Les applications Smart TV proposées varient selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/smarttv.
- * Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.
- * Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
- * Taille de la mémoire (flash) : 16 Go ; espace disque véritablement disponible sujet à variation (en fonction par exemple des applications (pré-)installées, du système d'exploitation installé, etc.)
- * L'Assistant Google est disponible sur les téléviseurs Philips Android fonctionnant sous Android O (8) ou une version ultérieure. L'Assistant Google est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.
- * Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>
- * Abonnement Disney+ requis. Sous réserve des conditions de <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney et de ses entités liées. Disney+ est disponible dans certaines langues et certains pays.
- * Rakuten TV est disponible dans certaines langues et certains pays.