



Philips Signage Solutions
H-Line zaslon

75 inča
3000 cd/m²
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3003H

Zaokupite pažnju publike

Doživljajem koji pruža izuzetno veliki zaslon

Uživajte u sadržaju kao nikad dosad zahvaljujući četiri puta većoj rezoluciji u odnosu na onu standardnih zaslona. Ovaj izuzetno veliki 75-inčni zaslon pruža rezoluciju od 3840 x 2160 piksela koja je toliko profinjena i živopisna da vam pruža prozor u novi svijet.

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- 4K Ultra HD: rezolucija kakvu još niste vidjeli
- Svjetlina od 3000 nita za primjene uz jako ambijentalno osvjetljenje

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- Reproducirajte sadržaj iz 4 zasebna ulaza uz QuadViewer
- CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima
- Dodatni OPS umetak za kreiranje sveobuhvatnog rješenja

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- SmartPower za uštedu energije
- FailOver osigurava neprekinut sadržaj

PHILIPS

Istaknute značajke

Visoka svjetlina – 3000 nita

Uživajte u odličnom vizualnom doživljaju čak i u područjima osvijetljenima izravnom sunčevom svjetlošću zahvaljujući ploči s 3000 nita. Visoka svjetlina pruža mnogobrojne mogućnosti primjene, naročito na jako osvijetljenim lokacijama, i osigurava kristalnu čistu sliku na svim lokacijama na kojima svjetlina predstavlja problem.

4K Ultra HD rezolucija


Gledajte zaslon za prikaz u javnim prostorima kao nikada prije zahvaljujući rezoluciji četiri puta većoj od one konvencionalnih Full HD zaslona. 3840 x 2160 piksela pruža sliku tako profinjenu, tako realističnu, poput prozora u novi svijet.

QuadViewer




Budite fleksibilniji sa svojim zaslonima uz mogućnost reprodukcije sadržaja iz do četiri zasebna ulaza, sve na jednom zaslonu. QuadViewer je idealan za kontrolne sobe, korporacijska okruženja i sobe za sastanke.

CMND



Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

OPS umetak



Pretvorite zaslon u sveobuhvatno digitalno rješenje za prikaz u javnim prostorima i kreirajte mrežu zaslona koja je povezana, napredna i sigurna. Open Pluggable Specification (OPS) predstavlja standardni industrijski utor u koji možete dodati multimedijски reproduktor koji podržava OPS standard. To rješenje bez kabela pruža mogućnost instalacije, uporabe ili održavanja hardvera po potrebi.

FailOver



Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

SmartPower

Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 74,5 inča / 189,3 cm
- Tehnologija zaslona: IPS
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 3000 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Razmak piksela: 0,429 x 0,429 mm
- Boje zaslona: 1073 M
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: VGA (analogno, D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA)
- Video izlaz: DisplayPort
- Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm, Audio lijevi/desni (RCA)
- Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm, Priključak vanjskog zvučnika, SPDIF
- Vanjska kontrola: RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: AC izlaz, OPS, USB

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 15,3 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1681,2 x 956,6 x 142,4 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 66,19 x 37,66 x 5,61 inča
- VESA postolje: 600 x 400 mm, M8
- Masa proizvoda: 54,1 kg
- Masa proizvoda (lb): 119,27 lb
- Smart Insert – visina: 300 mm
- Smart Insert – širina: 136 mm

Praktičnost

- Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, HDMI (One Wire), LAN (RJ45)
- Prijenos signala (petlja): RS232, DisplayPort, IR

- prijenos signala (petlja)
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Jednostavna instalacija: Smart Insert
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Slika u slici: PIP
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Potrošnja (uobičajena): 200 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, RS232 kabel, HDMI kabel
- Dodatna oprema (opcija): HDBaseT OPS prijemnik (CRD25), IC svjetlosni senzor (CRD41)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Poljski, Ruski, Španjolski, Turski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Arapski, Japanski, Portugalski
- Odobrenja prema propisima: CE, UL/cUL, CCC, C oznaka, RoHS, GOST, FCC, klasa A
- Jamstvo: 3 godine jamstva

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB,

WMV


Podržana rezolucija zaslona

• Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

• Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz



Datum izdavanja
2022-04-21

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 45634
EAN: 87 12581 74653 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com