

Philips Signage Solutions
Višedodirni zaslon

75 inča
Edge-lit LED
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3010T



Upoznajte novu razinu interakcije

uz ovaj UltraHD zaslon

Približite se svojoj publici više nego ikad prije. Osim brzine, preciznosti i izuzetne izdržljivosti, njegove odlične radne značajke idu ruku pod ruku s pouzdanošću i funkcionalnošću.

Vrhunska interakcija publike

- Iskusite nevjerojatnu interaktivnost uz istinski višedodirni zaslon
- Dodir u 10 točaka

Optimiziran za prikaz u javnim prostorima

- 4K Ultra HD: rezolucija kakvu još niste vidjeli

Inovativna rješenja za prikaz na javnim mjestima

- Reproducirajte sadržaj iz 4 zasebna ulaza uz QuadViewer
- Dodatni OPS umetak za kreiranje sveobuhvatnog rješenja
- CMND: preuzmite kontrolu nad svojim zaslonima

Briga za vas, vaše poslovanje i vašu publiku

- FailOver osigurava neprekinut sadržaj
- Pojednostavite sastanke uz FailOver za konferencije
- SmartPower za uštedu energije

PHILIPS

Istaknute znač.

Plug & Play višedodirni zaslon



Sada je dostupna nova razina interaktivnosti zahvaljujući integriranoj tehnologiji za dodir. Veća prilagodljivost i optimalan rad za istovremeno višestruko dodirivanje u kombinaciji s odličnim mogućnostima rukovanja pružaju vrhunsku korisničku interakciju. Višedodirni zasloni imaju automatsko prepoznavanje dodira. USB priključak podržava HID, što omogućava istinsku plug-and-play uporabu.

4K Ultra HD rezolucija

Gledajte zaslon za prikaz u javnim prostorima kao nikada prije zahvaljujući rezoluciji četiri puta većoj od one konvencionalnih Full HD zaslona. 3840 x 2160 piksela pruža sliku tako profinjenu, tako realističnu, poput prozora u novi svijet.

QuadViewer



Budite fleksibilniji sa svojim zaslonima uz mogućnost reprodukcije sadržaja iz do četiri zasebna ulaza, sve na jednom zaslonu. QuadViewer je idealan za kontrolne sobe, korporacijska okruženja i sobe za sastanke.

FailOver za sobe za sastanke


Koristeći FailOver, pojednostavite prezentacije i videokonferencije. Kada se soba za sastanke ili konferencije ne koristi, sadržaj u pozadini može se reproducirati iz bilo kojeg izvora. Kada sastanak započne i trebate podijeliti prezentaciju na zaslonu, jednostavno povežite računalo i zaslon će automatski odabrati odgovarajući ulaz i prikazati ono što je na zaslonu računala, bez potrebe za ručnom promjenom ulaza.

FailOver




Kad su u pitanju zahtjevne komercijalne primjene, od ključne je važnosti da ne dođe do prekida sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će se sa sadržajem dogoditi nešto strašno, FailOver pruža zaštitu zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji koja omogućava reprodukciju rezervnog sadržaja na zaslonu u slučaju da dođe do prekida rada multimedijiskog reproduktora. FailOver se automatski aktivira u slučaju prekida signala iz primarnog ulaza. Jednostavno odaberite primarni ulaz i FailOver ulaz i bit ćete zaštićeni.

CMND



Robusna platforma za upravljanje zaslonima, CMND vraća kontrolu u vaše ruke. Ažurirajte sadržaj uz CMND & Create i upravljajte njime ili kontrolirajte postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

OPS umetak



Pretvorite zaslon u sveobuhvatno digitalno rješenje za prikaz u javnim prostorima i kreirajte mrežu zaslona koja je povezana, napredna i sigurna. Open Pluggable Specification (OPS) predstavlja standardni industrijski utvor u koji možete dodati multimedijiski reproduktor koji podržava OPS standard. To rješenje bez kabela pruža mogućnost instalacije, uporabe ili održavanja hardvera po potrebi.

SmartPower



Intenzitet pozadinskog osvjetljenja moguće je kontrolirati i prethodno postaviti putem sustava kako bi smanjila potrošnja energije do 50%, što značajno smanjuje troškove energije.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona: 74,5 inča / 189,3 cm
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svjetlina: 410 cd/m²
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200 : 1
- Dinamički kontrast: 500 000:1
- Premaz površine: Premaz za sprječavanje odsjaja
- Omjer širine i visine: 16:9
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Razmak piksela: 0,429 x 0,429 mm
- Boje zaslona: 1073 mil.
- Kut gledanja (V / O): 178 / 178 stupanj
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progressivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboljšanje dinamičkog kontrasta
- Tehnologija zaslona: IPS

Interaktivnost

- Tehnologija više dodira: Infracrveni dodirni
- Dodirne točke: 10 dodirnih točaka u isto vrijeme
- Plug and play: Sukladnost HID standardu
- Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 5 mm, Sprječava odblesak, Sprječava refleksiju

Mogućnost povezivanja

- Video ulaz: DisplayPort (1.2), DVI-D, VGA (analogno, D-Sub), Komponentni (RCA), Kompozitni (RCA), HDMI (x3)
- Video izlaz: DisplayPort
- Audio ulaz: Audio lijevi/desni (RCA), Priključak od 3,5 mm
- Audio izlaz: Priključak vanjskog zvučnika, Priključak od 3,5 mm, SPDIF
- Vanjska kontrola: RJ45, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm
- Ostali priključci: USB, OPS, AC izlaz

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz

1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz

Video formati

Rezolucija	Brzina osvježavanja
480p	60 Hz
480i	30, 60 Hz
576 p	50 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz

Praktičnost

- Položaj: Pejzažni (16/7)
- Prijenos signala (petlja): RS232, IR prijenos signala (petlja), DisplayPort
- Može se kontrolirati putem mreže: RS232, HDMI (One Wire), LAN (RJ45)
- Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
- Slika u slici: PIP
- Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
- Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
- Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
- Funkcije za uštedu energije: Smart Power
- Dodatne pogodnosti: Ručke za nošenje
- Jednostavna instalacija: Smart Insert

Dimenzije

- Širina prednje ploče: 29,20 mm
- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 1709,70 x 988,60 x 92,50 mm
- Dimenzije kompleta u inčima (Š x V x D): 67,31 x 38,92 x 3,64 inča
- VESA postolje: 600 x 400, M8
- Masa proizvoda: 75 kg
- Masa proizvoda (lb): 165,35 lb
- Nosač za Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm

Zvuk

- Ugrađeni zvučnici: 2 x 10 W RMS

Radni uvjeti

- Raspon temperature (rada): 5 ~ 40 °C
- Relativna vlažnost: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 sat(i)
- Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
- Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Potrošnja (uobičajena): 200 W

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, RS232 kabel, USB kabel, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, HDMI kabel
- Dodatna oprema (opcija): HDBaseT OPS prijemnik (CRD25), IC svjetlosni senzor (CRD41)

Razno

- Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Portugalski
- Odobrenja prema propisima: CE, CCC, UL/cUL, RoHS, C oznaka, FCC, klasa A, GOST
- Jamstvo: 3 godine jamstva

Multimedijske aplikacije

- USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA
- USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV



Datum izdavanja
2020-10-05

Verzija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37217
EAN: 87 12581 73978 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com