



Philips Signage Solutions
Layar Q-Line

75"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3050Q

Tampilkan lebih banyak

Layar 18/7 yang tajam, cerdas, dan praktis.

Layar Android Q-Line UHD dengan resolusi hebat yang selalu memukau. Pemasangannya cepat dan tidak memerlukan perangkat keras, dan kualitas gambarnya luar biasa.

Tampilkan konten online dan lokal dengan mudah.

Gambar menawan. Performa hebat

- Ultra-HD. Gambar kaya warna. Kontras menawan
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Manajemen sistem jarak jauh melalui CMND
- CMND & Deploy. Menginstal dan meluncurkan aplikasi dari jarak jauh
- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri

Solusi sistem yang hemat biaya

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Pemutar media terpadu. Jadwalkan konten USB dengan mudah
- Browser HTML5 terintegrasi. Tayangkan dan kontrol konten online
- Memori internal. Unggah konten untuk penayangan instan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Didukung Android

Kontrol layar Anda melalui koneksi Internet. Layar Philips Professional dengan Android dioptimalkan untuk aplikasi Android, Anda juga bisa menginstal aplikasi web langsung ke layar. OS Android yang baru menjamin perangkat lunak tetap aman dan lebih lama sesuai dengan spesifikasi terbaru.

CMND

Kendalikan jaringan Layar Profesional Philips Anda. Dengan CMND Anda bisa mengelola, memperbarui, memelihara, dan menayangkan melalui satu antarmuka mudah. Dari instalasi hingga operasional harian.

CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

CMND & Create



Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi

menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

CMND & Deploy

Menginstal dengan cepat dan meluncurkan aplikasi dan bekerja dari jarak jauh. Dengan CMND & Deploy Anda bisa menambahkan dan memperbarui aplikasi sendiri, atau aplikasi dari Toko Aplikasi Layar Philips Profesional. Cukup pindai kode QR, login ke toko aplikasi, dan klik aplikasi yang ingin diinstal. Aplikasi akan diunduh dan diluncurkan secara otomatis.

Memori internal

Simpan dan tayangkan konten tanpa memerlukan pemutar eksternal. Layar profesional Philips Anda dilengkapi memori internal, sehingga Anda bisa mengunggah media ke layar agar langsung ditayangkan. Memori internal juga berfungsi sebagai cache untuk streaming online.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal: 74,52 inci / 189,27 cm
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Kecerahan: 410 cd/m²
- Rasio kontras (khas): 1200:1
- Waktu respons (khas): 8 ms
- Rasio Aspek: 16:9
- Sudut pandang (H / V): 178 / 178 derajat
- Pitch piksel: 0,429 x 0,429 mm
- Warna tampilan: 1,07 Miliar
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis, Penyempurnaan warna, Penyesuaian Suhu Warna, De-interlacer, Reduksi Noise, Smart Picture
- Sistem operasi: Android 5.0.1
- Teknologi panel: IPS

Resolusi Layar yang Didukung

Format komputer

Resolusi	Laju pembaruan
640 x 480	60, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60, 75Hz
1024 x 768	60, 75Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 800	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
3840 x 2160	30, 60Hz

Format video

Resolusi	Laju pembaruan
480i	30, 60Hz
480p	30, 60Hz
576i	25, 50Hz
576p	25, 50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	25, 30Hz
1080p	50, 60Hz
2160p	30,50, 60Hz

Konektivitas

- Input video: VGA (Analog D-Sub), DisplayPort (1.2), HDMI (x4), USB 2.0 (x2)
- Input audio: Jack 3,5 mm

- Output audio: Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Kontrol eksternal: RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm, RJ45
- Koneksi lain: OPS, IR out, Keluaran-AC, Analog (input D-sub), Keluaran Kiri/Kanan audio analog, Port Layar, HDMI, micro SD, PC Audio in, RS232 Serial, USB 2.0, Stopkontak USB (5 V. 2 amp)

Nyaman

- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Dapat dikunci
- Dapat dikontrol oleh jaringan: LAN (RJ45), RS232, Kartu OPS RS232, HDMI (Satu Kabel)
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough
- Mudah diinstal: Smart Insert, AC Out, Gagang Pengangkat
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Penempatan: Lanskap (18/7)
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 15
- Memori: 8GB eMMC

Dimensi

- Lebar bezel: 12,5 (Atas/Kiri/Kanan) 16,0 (Bawah) mm
- Ukuran paket (L x T x D): 1676,6 x 955 x 73,8 milimeter
- Ukuran paket dalam inci (L x T x D): 66,01 x 37,60 x 2,91 inci
- Berat produk: 53,3 kg
- Berat produk (lb): 117,5 lb
- Dudukan VESA: 600 x 400 mm M8

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 (pengoperasian), 10 - 90% (penyimpanan) %
- MTBF: 50.000 jam

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Konsumsi (Mode aktif): 237 W
- Konsumsi sebesar 350 nit: 181 W
- Penggunaan daya siaga: <0,5W
- Fitur Hemat Daya: Smart Power
- Kelas Label Energi: G

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Remote Control, Kabel HDMI, Kabel sensor IR (1,8M)
- Aksesori Disertakan: kabel daisy-chain RS232, Tutup USB dan 1x sekrup

Aplikasi Multimedia


- Pemutaran Video USB: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, MOV, TRP, VOB, WEBM
- Pemutaran Gambar USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Lain-lain

- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki, Jepang, Ceko, Denmark, Belanda, Finlandia, Norwegia, Portugis, Swedia
- Persetujuan peraturan: CE, UL/cUL, CB, FCC, Kelas B, BSMI, CCC, EAC, EMF, PSB

Pemutar Internal

- Penyimpanan: 8GB eMMC
- CPU: Quad Core Full HD
- Memori: 2GB DDR3



Tanggal dikeluarkan
2021-03-03

Versi: 17.1.2

12 NC: 8670 001 42307
EAN: 87 12581 74359 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com