



Philips Signage Solutions
Interaktív tábla

75"

Android rendszerrel
Multi-touch

SignageSolutions

75BDL3151T

Vonja be őket

10 pontos Multi-Touch kijelző.

Ösztönözze az együttműködést. Szolgáltasson információval. Ez az érzékeny Philips Multi-Touch professzionális 4K UHD kijelző ideális a többbujjas, több felhasználó általi alkalmazásokhoz – az útbaigazítástól kezdve a prezentációig. Egyszerre akár 10 érintési pont is aktív lehet.

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- 4K UHD. Színgazdag, mély képek. Lenyűgöző kontraszt
- Plug&Play 10 pontos Multi-Touch kijelző
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Interaktív tábla-alkalmazás

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

Sokoldalú rendszer megoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. A beépített időzítő megkönnyíti a napszaktól függő alkalmazások és tartalmak indítását.

CMND & Deploy

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.


CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt

üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 74,5 hüvelyk / 189,3 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz mellett
- Fényerő: 490 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Felületkezelés: Csillagvédő bevonat
- Képfórmátum: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képpont-osztásköz: 0,429 x 0,429 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képváltás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D fésűszűrő, Mozgáskompenzált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás
- Paneltechnológia: IPS

Interaktivitás

- Multi-touch technológia: Infravörös érintőképernyő
- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont
- Plug & Play: HID-kompatibilis
- Védőüveg: 5 mm-es temperált biztonsági üveg, Csillagvédelemmel ellátott, Tükröződésmentes

Csatlakoztathóság

- Videobemenet: Kompozit (RCA), HDMI, 4 db HDMI, 2 db VGA (Analog D-Sub)
- Videokimenet: HDMI, VGA (Analog D-Sub)
- Audióbemenet: Audió bal/jobbs (RCA), 3,5 mm-es jack csatlakozó (2 db), 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: SPDIF
- Egyéb csatlakozások: OPS, USB fali aljzat (5 V, 2 A), 4 db USB (A típusú), 2 db USB (B típusú)

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Videofórmátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7)

- Jel áthurkolása: IR áthurkolás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Képteljesítmény: Fejlett szín szabályozás
- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távvezérlőjel: Zárható
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Egyéb kényelmi jellemzők: Fogantyúk
- Könnyen telepíthető: Smart Insert
- Memória: 8 GB eMMC

Méret

- Keretvastagság: 21,7 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1739,7 x 1072,8 x 99,0 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 68,49 x 42,24 x 3,90 hüvelyk
- VESA tartó: 400 (H) x 400 (V), M8
- Termék tömege: 64,7 kg
- Termék tömege (fontban): 142,64 lb
- Smart Insert szerelvény: 100 x 200 mm

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 15 W RMS

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80% (üzemi), 10~90% (tárolási) %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Tengelyszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Energiellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Fogyasztás (tipikus): 350 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, USB kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, HDMI kábel, VGA kábel
- Mellékelt tartozékok: OPS Androidos lejtátszó (CRD50)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, portugál
- Előírt jóváhagyások: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, B osztály
- Jótállás: 3 év garancia

Multimédiás alkalmazások

- USB audiólejtátszás: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB képlejtátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB videolejtátszás: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3



Kiadás dátuma
2020-09-01

Verzió: 6.0.1

12 NC: 8670 001 45507
EAN: 87 12581 74635 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com