



Philips Signage Solutions
Interaktivna tabla

190 cm

S sistemom Android
Večkratni dotik

SignageSolutions

75BDL3151T

Spodbudite jih k sodelovanju

Zaslon na 10-točkovni dotik.

Navdihnite sodelovanje. Prenesite informacije. Ta odzivni Philipsov profesionalni zaslon na večkratni dotik 4K UHD je idealen za večprstno uporabo in za več uporabnikov, od iskanja poti do predstavitev. Naenkrat je lahko aktivnih do 10 točk na dotik.

Vrhunska slika. Odziven zaslon na dotik.

- 4K UHD. Živahne, natančne slike. Neverjeten kontrast
- Zaslon na 10-točkovni dotik za takojšnjo uporabo
- Procesor Android SoC. Izvirne in spletne aplikacije
- Aplikacija z interaktivno tablo

Enostavna nastavitvev. Popoln nadzor.

- CMND & Deploy. Oddaljena namestitvev in zagon aplikacij.
- CMND & Control. Upravljanje, nadzor, vzdrževanje
- CMND & Create. Razvijte in predvajajte lastno vsebino.

Vsestranska sistemska rešitev

- Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja
- Reža OPS. Vdelajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik. Kabli niso potrebni
- Notranji pomnilnik. Naložite vsebino za takojšnje predvajanje

PHILIPS

Značilnosti

S sistemom Android

Upravljajte zaslon prek internetne povezave. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Vgrajen razporejevalnik omogoča enostaven zagon aplikacij in vsebine glede na del dneva.

CMND & Deploy

Hitro namestite in zaženite vsako aplikacijo, tudi če ste dislocirani in delate oddaljeno. CMND & Deploy vam omogoča, da dodajate in posodobljate svoje aplikacije in tudi aplikacije iz Philipsove trgovine aplikacij za profesionalen zaslon. Enostavno skenirajte kodo QR, se prijavite v trgovino in kliknite na aplikacijo, ki jo želite namestiti. Aplikacija se samodejno prenese in zažene.

CMND & Control




Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

CMND & Create

Imejte nadzor nad svojo vsebino s CMND & Create. Vmesnik s funkcijo povleci in spusti vam omogoča enostavno objavo vaše vsebine, naj gre za dnevno posebno ponudbo ali informacije o blagovni znamki podjetja. S predhodno naloženimi predlogami in integriranimi pripomočki bodo vaše slike, besedilo in videoposnetki pripravljene na objavo v trenutku.

Reža OPS



V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD50 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže z vhodom, vključno z napajanjem.

Notranji pomnilnik

Shranite in predvajajte vsebino, pri čemer ne potrebujete stalnega zunanega predvajalnika. Vaš profesionalen zaslon Philips ima notranji pomnilnik, ki vam omogoča nalaganje medije v zaslon za takojšnje predvajanje. Notranji pomnilnik deluje tudi kot predpomnilnik za spletno pretakanje.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 74,5 palec / 189,3 cm
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Optimalna ločljivost: 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Svetlost: 490 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 1200:1
- Dinamično kontrastno razmerje: 500.000:1
- Premaz na površini: Protiodsevni premaz
- Razmerje stranic: 16:9
- Odzivni čas (običajno): 8 ms
- Razmik med točkami: 0,429 x 0,429 mm
- Barve zaslona: 1,07 milijarde
- Zorni kot (H / V): 178 / 178 stopinja
- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Izravnava gibanja, brez povezovanja, Progresivni izris, Razpletanje 3D MA, Dinamična izboljšava kontrasta
- Tehnologija plošče: IPS

Interaktivne vsebine

- Tehnologija večkratnega dotika: Infrardeča tehnologija na dotik
- Točke na dotik: 10 sočasnih točk na dotik
- Pripravljeno za takojšnjo uporabo: Skladno s HID
- Projicirno steklo: 5-mm kaljeno varnostno steklo, Proti bleščanju, Proti odsevu

Povezljivost

- Video vhod: Kompozitni (RCA), HDMI, HDMI (x4), 2 x VGA (analogni D-Sub)
- Video izhod: HDMI, VGA (analogni D-Sub)
- Zvočni vhod: Zvok levo/desno (RCA), 2 x 3,5-milimetrski vtikač, 3,5 mm vtikač
- Avdio izhod: SPDIF
- Ostali priključki: OPS, Vtičnica USB (5 V, 2 A), 4 x USB (tipa A), 2 x USB (tipa B)

Podprta ločljivost zaslona

Računalniški formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1024 x 768	60, 75 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 75 Hz

Video formati

Ločljivost	Hitrost osveževanja
1080p	50, 60 Hz
1080i	25, 30 Hz
480i	30, 60 Hz
576i	25, 50 Hz
720p	50, 60 Hz
2160p	30, 50, 60 Hz
480p	30, 60 Hz
576p	25, 50 Hz

Priročnost

- Namestitev: Ležeče (18/7)

- Signalna zanka: Zanka IR
- Upravljanje prek omrežja: RS232, RJ45
- Kakovost slike: Napredno upravljanje barv
- Funkcije ohranjanja zaslona: Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
- Upravljanje s tipkovnico: Skrito, Možnost zaklepa
- Signal za daljinsko upravljanje: Možnost zaklepa
- Funkcije za varčevanje z energijo: Smart Power
- Druge prednosti: Ročaja za prenašanje
- Enostavna namestitve: Smart Insert
- Pomnilnik: 8 GB eMMC

Dimenzije

- Širina obrobe: 21,7 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 1739,7 x 1072,8 x 99,0 mm
- Dimenzije naprave v palcih (Š x V x G): 68,49 x 42,24 x 3,90 palec
- Podstavek VESA: 400 (V) x 400 (N), M8
- Teža izdelka: 64,7 kg
- Teža izdelka (lb): 142,64 lb
- Nosilec Smart Insert: 100 x 200 mm

Zvok

- Vgrajeni zvočniki: 2 x 15 W RMS

Delovni pogoji

- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0–40 °C
- Relativna vlažnost: 20–80 % (med delovanjem), 10–90 % (med shranjevanjem) %
- MTBF: 50.000 ur
- Nadmorska višina: 0–3000 m
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20–60 °C

Napajanje

- Omrežno napajanje: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba (običajna): 350 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Smart Power

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Kabel RS232, Kabel USB, Daljinski upravljalnik, Baterije za daljinski upravljalnik, vodnik za hiter začetek, kabel HDMI, Kabel VGA
- Priložena dodatna oprema: Predvajalnik OPS Android (CRD50)

Razno

- Jeziki prikaza na zaslonu: Arabščina, Angleščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljščina, Španščina, Turščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Tradicionalna kitajščina, Portugalščina
- Zakonske odobritve: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, razreda B
- Garancija: 3 leta garancije

Večpredstavnostne aplikacije

- Predvajanje zvoka z USB-ja: AAC, M4A, MP3, WMA
- Predvajanje slike z USB-ja: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Predvajanje videa z USB-ja: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3



Datum izdaje 2019-05-28

Različica: 6.0.1

12 NC: 8670 001 45507
EAN: 87 12581 74635 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com