



Philips Signage Solutions
Interaktiv whiteboard

75 tum

Drivs av Android
Multipekning

SignageSolutions

75BDL3151T

Engagera dem

10 punkters multipeksskärm.

Inspirera samarbete. Leverera information. Denna responsiva Philips Multi-Touch Professional 4K UHD-skärm är perfekt för flera olika sorters användningsområden – från skyltning till presentationer. Upp till 10 pekpunkter kan vara aktiva samtidigt.

Suverän bild. Responsiv pekskärm.

- 4K UHD. Fylliga, djupa bilder. Enastående kontrast
- Plug-and-play 10-punkters multipeksskärm
- Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar
- Interaktiv whiteboardapp

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar
- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

Mångsidig systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

PHILIPS

Funktioner

Drivs av Android

Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. En inbyggd schemaläggare gör det enkelt att starta appar och innehåll utifrån tidpunkt på dagen.

CMND & Deploy

Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.


CMND & Create



Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina

stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

OPS-plats



Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

Specifikationer

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 74,5 tum / 189,3 cm
- Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
- Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 490 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Ytbehandling: Antireflekterande ytskikt
- Bildförhållande: 16:9
- Svarstid (medel): 8 ms
- Bildpunktavstånd: 0,429 x 0,429 mm
- Antal färger: 1,07 miljarder
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Rörelsekomparerad videobearbetning, Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning, Dynamisk kontrastförbättring
- Panelteknik: IPS

Interaktivitet

- Multipekning: Infraröd pekskärm
- Tryckpunkter: 10 samtidiga tryckpunkter
- Plug-and-play: HID-kompatibel
- Skyddsglas: 5 mm härdat säkerhetsglas, Icke-bländande, Inga reflektioner

Anslutningar

- Videoingång: Komposit (RCA), HDMI, HDMI (x4), VGA (analog D-Sub) x 2
- Video output (Videoutgång): HDMI, VGA (analog D-Sub)
- Ljudingång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag (x 2), 3,5 mm-uttag
- Ljudutgång: SPDIF
- Andra anslutningar: OPS, USB-uttag (5 V, 2 A), USB (typ A) x 4, USB (typ B) x 2

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat	Upplösning	Uppdateringsintervall
	1024 x 768	60, 75 Hz
	1 280 x 1 024	60 Hz
	1 280 x 768	60 Hz
	1 280 x 800	60 Hz
	1360 x 768	60 Hz
	1 600 x 1 200	60Hz
	1920 x 1080	60 Hz
	3840 x 2160	60 Hz
	640 x 480	60, 72, 75 Hz
	720 x 400	70 Hz
	800 x 600	60, 75 Hz
Videoformat	Upplösning	Uppdateringsintervall
	1080p	50, 60 Hz
	1080i	25, 30 Hz
	480i	30, 60 Hz
	576i	25, 50 Hz
	720p	50, 60Hz
	2 160p	30, 50, 60 Hz
	480p	30, 60 Hz
	576p	25, 50 Hz

Bekvämlighet

- Placering: Liggande (18/7)
- Signalgenomkoppling: IR Loopthrough
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Bildkvalitet: Avancerad färgkontroll
- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka
- Tangentbordskontroll: Dold, Läsbar
- Fjärrkontrollsignal: Läsbar
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Annan bekvämlighet: Bärhandtag
- Enkel installation: Smart-insats
- Minne: 8 GB EMMC

Mått

- Rambredd: 21,7 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 1739,7 x 1072,8 x 99,0 mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 68,49 x 42,24 x 3,90 tum
- VESA-montering: 400 (H) x 400 (V), M8
- Produktvikt: 64,7 kg
- Produktvikt (i lbs): 142,64 lb
- Fäste för Smart-insats: 100 x 200 mm

Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 15 W RMS

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 % (drift), 10-90 % (förvaring) %
- MTBF: 50 000 timmar
- Höjd: 0 ~ 3 000 m
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Effekt

- Nätström: 100 ~ 240 VAC, 50-60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
- Förbrukning (medel): 350 W
- Strömsparfunktioner: Smart Power

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, USB-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, HDMI-kabel, VGA-kabel
- Tillbehör som medföljer: OPS Android-spelare (CRD50)

Övrigt

- OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Spanska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Traditionell kinesiska, Portugisiska
- Myndighetsgodkännande: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, klass B
- Garanti: 3 års garanti

Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, ljud: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-uppspelning, video: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3



Publiceringsdatum
2020-09-01

Version: 6.0.1

12 NC: 8670 001 45507
EAN: 87 12581 74635 3

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com