

Philips Signage Solutions
Interaktivt whiteboard

75"

På Android-plattform
Multi-touch

SignageSolutions



75BDL3552T

Interaktiv skærm til undervisningslokaler

Med Multi-Touch-teknologi

Øg modtagernes engagementet, og inspirer til samarbejde med en interaktiv Philips T-Line-skærm. Disse Android-skærme har hærdet glas med antirefleks og er fremstillet til at tåle daglig brug og har op til 20 berøringspunkter

Interaktivt og samarbejde

- Multi-Touch-teknologi, der kan håndtere 20 berøringspunkter
- Avanceret IR-berøring med mindre og fladere frontrammer
- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control

Smart og kraftfuld

- Blændfrit glas
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler
- Indbygget whiteboard-tilstand
- Trådløs skærmdeling og avanceret samarbejde
- Android: Kør din egen app, eller vælg din foretrukne app til indhold

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Multi-Touch-teknologi

Skab en mindeværdig interaktiv oplevelse med op til 20 berøringspunkter på samme tid. Denne skærm er perfekt til samarbejdsbaserede og kompetitive programmer og forbinder dit publikum med alt indhold - hvilket gør den velegnet til uddannelse, offentlige arrangementer, virksomheder, hotelbranchen og detailhandel. Berøringspanelet er HID-kompatibelt, hvilket giver ægte plug-and-play-betjening.

CMND & Control




Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Indbygget whiteboard-tilstand

Inspirer til fleksibelt samarbejde med whiteboard-tilstand. Du skal blot aktivere denne funktion for at forvandle din skærm til et tomt lærred, som flere brugere kan tegne på manuelt eller med særlige visningsmarkører. Alt på skærmen kan derefter optages, så det er nemt at udskrive eller dele filer.

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Trådløs skærmdeling

Vis fire feeds på den ene skærm. Trådløs skærmdeling giver dig mulighed for at tilslutte

flere enheder på samme tid, så du hurtigt kan skifte indhold, når du har brug for det. Brug dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkeligt og sikkert at tilslutte enheder, eller brug vores valgfri HDMI Interact-dongler til at sende direkte til skærmen uden at skulle oprette forbindelse til dit sikrede/beskyttede netværk.

På Android-plattform

Med Android-operativsystemet integreret i skærmen kan du arbejde med verdens mest udviklede operativsystem og gemme din egen app direkte i skærmen. Du kan også vælge fra det store bibliotek med Android-apps og afspille indhold derfra. Med den indbyggede planlægningsfunktion du dagsdifferentiere dine apps og dit indhold baseret på kunden og tidspunktet på dagen. Med den automatiske retningsfunktion kan du nemt skifte mellem stående eller liggende visning af indhold ved blot at vende skærmen.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 74,5 tommer / 189,3 cm
- Panelopløsning: 3840 x 2160
- Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 420 sekunder cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Overfladebehandling: Belægning uden genskær
- Billedformat: 16:9
- Svartid (typisk): 9 ms
- Pixel-størrelse: 0,4296 x 0,4296 mm
- Skærmfarver: 1,07 milliarder
- Betragtningvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring
- Panelteknologi: IPS
- Operativsystem: Android 9

Interaktivitet

- Multi-Touch-teknologi: Avanceret infrarød berøring
- Berøringspunkter: 20 samtidige berøringspunkter
- Plug and Play: HID-kompatibel
- Beskyttelsesglas: Anti-refleks, 5 mm hærdet sikkerhedsglas

Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x4), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik (x1)
- Lydudgang: 3,5 mm jackstik (x2)
- Andre tilslutninger: OPS, micro SD
- Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik
- Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x2)

Understøttet skærmopløsning

- **Computer-formater**

Opløsning	Opdateringshastighed
1600 x 1200	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1024 x 768	60,70 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1152 x 900	66Hz
1280 x 720	60,70Hz

1280 x 768	60Hz, 75Hz
1280 x 800	60,75Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 1024	60,67,75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1440 x 1050	60Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	24,25,30,60 Hz
640 x 350	70Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624 pixel ved 75 Hz	
848 x 480	60 Hz
960 x 720	75 Hz
Oppløsning	Opdateringshastighed
1080p	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
480p	60 Hz
4K x 2K	
576p	50 Hz
720p	60 Hz

Komfort

- Placering: Liggende (18/7)
- Signalgennemsløfning: IR-gennemsløfning, DisplayPort, RS232
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Andet udstyr: Bærehåndtag
- Nem installation: Smart-indsats

Mål

- Rammebredde: 16,30 mm (lige)
- Mål på anlæg (B x H x D): 1715,50 x 993,70 x 80,8 mm (D ved vægmontering)/108,7 (D ved højtalerfront) mm
- Apparatets mål i tommer (B x H x D):

- 67,54 x 39,12 x 3,18 (D ved vægmontering)/4,28 (D ved højtalerfront) tommer
- VESA-beslag: 600 (V) x 400 (L) mm, M8
- Produktvægt: 53,0 kg
- Vægt (lb): 116,85 lb
- Smart-indsatsmontering: 100 mm x 100 mm, 6xM4L6

Lyd

- Indbyggede højtalere: 2 x 20 RMS

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 % (drift), 5 - 95 % (opbevaring) %
- MTBF: 30.000 time(r)
- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Strøm

- Lysnet: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Forbrug (typisk): 190 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power
- Forbrug (maks.): 380 W
- Klasse for energimærke: G

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog, HDMI-kabel, IR-sensorkabel (1,8M)
- Medfølgende tilbehør: Rengøringsklud (x1), DVI-D-kabel (1,8 m), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Philips-logo (x1), RS232 kabel med flere tilslutninger, Berøringspen (x2), Touch USB (x1), USB-dæksel (x1)
- Ekstra tilbehør: Cast til dongle

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Portugisisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Svensk
- Myndighedsgodkendelser: CE, BSMI, CB, EMF, ETL, FCC, klasse A, PSB, RoHS, EAC
- Garanti: 3 års garanti


Multimedieprogrammer

- USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-videoafspilning: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPG, TS, VOB, MPEG, WEBM, WMV

Intern afspiller

- CPU: MTK5680
- Hukommelse: 4 GB RAM
- Opbevaring: 32 GB eMMC
- Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)
- GPU: DDR4 4 GB

PHILIPS 75BDL3552T
Version: 1.1
Revised Date: 20/01/2020



Udgivelsesdato
2021-09-22

Version: 11.0.1

12 NC: 8670 001 66458
EAN: 87 12581 76597 2

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com