



Philips Signage Solutions
Οθόνη C-Line

75"

Powered by Windows
350cd/m²

SignageSolutions



75BDL8051C

Διαδραστική οθόνη συσκέψεων

κορυφαία χωρητική τεχνολογία πολλαπλών αγγιγμάτων αφής

Μεγιστοποιήστε την αφοσίωση και εμπνεύστε τη συνεργασία με μια διαδραστική οθόνη Philips C-Line. Αυτές οι οθόνες Windows έχουν κατασκευαστεί για να αντέχουν στην εντατική καθημερινή χρήση, ενώ διαθέτουν έως και 10 σημεία αφής, γυαλί από άκρη σε άκρη και κομψή σχεδίαση.

Κατάλληλη για αλληλεπίδραση και συνεργασία

- Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης και προηγμένη συνεργασία
- Λειτουργεί με iOS, Android, Windows, Mac
- Χωρητική οθόνη αφής HID με σύνδεση και άμεση λειτουργία USB
- Λειτουργία, παρακολούθηση και συντήρηση με το CMND & Control

Έξυπνη και ισχυρή

- Σκληρυμένο αντιθαμβωτικό γυαλί
- Με Windows 10
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές και τις λειτουργίες που προτιμάτε
- Ενσωματωμένη λειτουργία πίνακα
- Προσθέστε σχόλια σε οποιαδήποτε πηγή και αποθηκεύστε στιγμιότυπα οθόνης
- Γρήγορες και εύκολες βιντεοδιασκέψεις
- Πιστοποίηση Crestron Connected

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ασύρματη κοινή χρήση οθόνης

Εμφανίστε τέσσερις τροφοδοσίες σε μία οθόνη. Χρησιμοποιήστε το υπάρχον δίκτυο Wi-Fi για να συνδέσετε άμεσα και με ασφάλεια συσκευές ή χρησιμοποιήστε τα δύο παρεχόμενα dongle HDMI για απευθείας μετάδοση στην οθόνη, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε στο ασφαλές δίκτυο.

Χωρητική οθόνη αφής HID

Χάρη στη χωρητική τεχνολογία αφής, η εικόνα εμφανίζεται από άκρη σε άκρη, με πλάτος πλαισίου μόλις 1,5 χιλ.! Δημιουργήστε μια αξέχαστη διαδραστική εμπειρία με έως και 10 σημεία αφής ταυτόχρονα. Ιδανική για συνεργατικές και ανταγωνιστικές εφαρμογές, αυτή η οθόνη συνδέει το κοινό σας με οποιοδήποτε περιεχόμενο, καθιστώντας την ιδανική για χώρους εκπαίδευσης, δημόσιους χώρους, εταιρείες, χώρους φιλοξενίας και καταστήματα λιανικής.

Με Windows 10

Πανίσχυρος επεξεργαστής Core i7 με GPU nVidia. Εκτελεί όλες τις αγαπημένες σας

εφαρμογές, όπως Zoom, Skype (περιλαμβάνεται) και MS Teams, MS Office (δεν περιλαμβάνεται)

CMND & Control



Εκτελέστε το δίκτυο οθόνης σε μια τοπική σύνδεση (LAN). Το CMND & Control σας επιτρέπει να εκτελείτε σημαντικές λειτουργίες όπως ο έλεγχος των εισόδων και η παρακολούθηση της κατάστασης της οθόνης. Είτε έχετε τον έλεγχο μίας είτε 100 οθονών.

Ενσωματωμένη λειτουργία πίνακα

Εμπνεύστε την ευέλικτη συνεργασία με τη λειτουργία πίνακα. Απλώς ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα για να μετατρέψετε την οθόνη σας σε έναν κενό καμβά, στον οποίο μπορούν να σχεδιάσουν πολλοί χρήστες, είτε με το χέρι είτε με ειδικούς μαρκαδόρους οθόνης. Ό,τι βλέπετε στην οθόνη μπορεί

στην συνέχεια να καταγραφεί για εύκολη εκτύπωση ή κοινή χρήση αρχείων.

Γρήγορη και εύκολη βιντεοδιάσκεψη

Το λογισμικό τηλεδιάσκεψης με βίντεο είναι έτοιμο για χρήση και διευκολύνει όσο ποτέ άλλοτε τις βιντεοκλήσεις των μελών της ομάδας. Απλώς χρησιμοποιήστε τη δική σας κάμερα ή προσθέστε το προαιρετικό πακέτο Logitech Meetup για μια ολοκληρωμένη λύση ConferenceCam.

Πιστοποίηση Crestron Connected

Ενσωματώστε αυτήν την επαγγελματική οθόνη Philips στο δίκτυο Crestron και αποκτήστε πλήρη έλεγχο από απόσταση χρησιμοποιώντας έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την οθόνη, προγραμματίστε περιεχόμενο, διαχειριστείτε ρυθμίσεις και συνδέστε εύκολα εξωτερικές συσκευές. Το Crestron Connected[®] παρέχει μια γρήγορη, αξιόπιστη και ασφαλή λύση εταιρικού επιπέδου για τον έλεγχο του συστήματός σας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 74,5 ίντσες / 189,3 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 3840 x 2160
- Βέλτιστη ανάλυση: 3840x 2160 στα 60 Hz
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 1000:1
- Λόγος δυναμικής αντίθεσης: 500.000:1
- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,4935 (Οριζ.) x 0,4935 (Κατακόρ.)
- Χρώματα οθόνης: 1,07 δισεκατομμύρια
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 178 / 178 μοίρες
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Σάρωση απόπλεξης εξισορρόπησης κίνησης, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Προοδευτική σάρωση
- Λειτουργικό σύστημα: Windows 10

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος βίντεο: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)
- Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Είσοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ. (x1)
- Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ. (x2)
- Άλλες συνδέσεις: OPS, micro SD
- Εξωτερικό στοιχείο ελέγχου: RJ45, Βύσμα 2,5 χιλ. RS232C (είσοδος/έξοδος), Βύσμα 3,5 χιλ. IR (είσοδος/έξοδος)

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- **Φορμά Η/Υ**

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
1920 x 1200	60Hz
1920 x 1080	60Hz
1680 x 1050	60Hz
1600 x 1200	60Hz
1600 x 900	60Hz
1440 x 1050	60Hz
1440 x 900	60, 75Hz
1400 x 1050	60, 75Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1280x1024	60,67,75Hz
1280 x 960	60Hz
1280 x 800	60,75Hz
1280 x 768	60Hz, 75Hz
1280 x 720	60,70Hz
1152 x 900	66Hz
1152 x 864	60, 70, 75Hz
1024x768	60,70Hz
960x720	75Hz
848 x 480	60Hz
832 x 624	75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
640 x 350	70Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
- **Φορμά εικόνας**

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
1080p	50, 60Hz
576i	50Hz
576p	50 Hz
480i	60Hz
480p	60Hz
1080i	50, 60Hz
4K x 2K	50,60Hz
720p	50, 60Hz
- Μορφές UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 1703,80 x 982,00 x 84,20 (@στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο), 99,70 (@μέγιστο) χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής σε ίντσες (Π x Υ x Β): 67,08 x 38,66 x 3,31 (@στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο), 3,93 (@μέγιστο) ίντσες
- Πλάτος πλαισίου: 1,50 χιλ. (επίπεδο)

- Βάρος προϊόντος (λίβρες): 146,61 lb
- Βάρος προϊόντος: 66,5 κ.
- Επιτοίχιο στήριγμα: 600(O)x400(K) χιλ., M8
- Στήριγμα εισόδου Smart: 6*M4*L6(200x100)

Άνεση

- Τοποθέτηση: Οριζόντια, Οριζόντια (18/7)
- Έλεγχος πληκτρολογίου: Κρυφό, Με δυνατότητα κλειδώματος
- Signal loop through: RS232, IR Loophrough
- Με δυνατότητα δικτυακού ελέγχου: RJ45, RS232
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Smart Power
- Λειτουργίες προστασίας οθόνης: Μετατόπιση ρικελ, χαμηλή φωτεινότητα
- Ευκολία εγκατάστασης: Έξυπνο εξάρτημα
- Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας DPMS

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Κατανάλωση (τυπική): 240 W
- Κατανάλωση (μεγ.): 340 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: G

Συνθήκες λειτουργίας

- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0 ~ 40 ° C
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20 ~ 60 ° C
- Σχετική υγρασία: 20 ~ 80%(λειτουργία), 5 - 95%(αποθήκευση) %
- Υψόμετρο: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 ώρα(ες)

Ήχος

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2 x 20W RMS

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Λογότυπο Philips (x1), Καλώδιο αλυσιδωτής σύνδεσης RS232 (x1), Πανί καθαρισμού (x1), Καλώδιο DVI - I (1,8 μ.) (x1), Καλώδιο HDMI (3 μ.) (x1), Καλώδιο αισθητήρα IR (1,8 μ.) (x1), Βίδα M2 (x2), Βίδα M3 (x2), Καλώδιο τροφοδοσίας (x3), Γραφίδα αφής (x2), Καλώδιο USB A σε B (3 μ.) (x1), Κάλυμμα USB (x1), Μπαταρίες AAA (x1), Πομπός HDMI (x2), Οδηγός γρήγορης έναρξης (x1), Τηλεχειριστήριο (x1), Καλώδιο RS232 (3 μ.) (x1)

Εφαρμογές πολυμέσων

- Αναπαραγωγή ήχου USB: AAC, M4A, MP3, WMA
- Αναπαραγωγή εικόνας USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Αναπαραγωγή βίντεο USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Διάφορα

- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ρωσικά, Ιταλικά, Απλοποιημένα κινέζικα, Παραδοσιακά Κινεζικά, Αραβικά, Ιαπωνικά, Δανικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά
- Εγκρίσεις Εποπτικών Αρχών: CE, RoHS, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Κλάση A, ETL, PSB
- Εγγύηση: Εγγύηση 3 ετών


Εσωτερική συσκευή αναπαραγωγής

- CPU: Intel Core i7
- Αποθήκευση: 256GB eMMC
- GPU: Nvidia GT730
- RAM: 8GB DDR4

Διαδραστικότητα με πολλά σημεία αφής

- Σημεία αφής: 10 ταυτόχρονα σημεία αφής

Philips 75BDL8051C
Version 0.4
Release Date: 2019/12/18



Ημερομηνία έκδοσης
2022-11-03

Έκδοση: 5.1.1

12 NC: 8670 001 67649
EAN: 87 12581 76742 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com