



飞利浦 8000 series
4K UHD LED 智能电视

189 厘米 (75 英寸)

4K 超高清 LED 电视
DTMB



75PUF8005

4K 纤薄智能 LED 电视

采用 P5 处理引擎

精密工程结合多功能设计。飞利浦 8000 电视将令人惊叹的 4K 高清分辨率与出色的音质及简约的设计巧妙融合。这款智能电视可为您提供几乎无限的娱乐选择。

高清画质引人入胜

- 飞利浦 P5 画质引擎。无论来源如何，效果始终出色。
- 4K 高清呈现前所未有的分辨率

观看电视，随心所欲

- USB 连接让您欣赏多媒体内容

清晰逼真的画面，始终如一

- 鲜艳缤纷的色彩无损眼睛的舒服度

饱满音效。更多畅想。

- 杜比全景声。影院级音效。

随心掌控，乐在其中

- 人工智能语音控制。使用声音控制您的飞利浦电视。

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 显示屏: 4K 超高清 LED
- 面板分辨率: 3840x2160
- 宽高比: 16:9
- 画面效果增强: HDR10, Micro Dimming

智能电视功能

- 便于安装: 自动检测飞利浦设备, 设备连接向导, 网络安装向导, 设置辅助向导
- 易于使用: 一站式智能菜单按钮, 屏上用户手册
- 固件可升级: 固件自动升级向导, 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级
- 屏幕格式调整: 适应屏幕, 缩放、拉伸
- 智能电视应用程序*: 在线视频商店, 社交电视

便利性

- 定时关机
- 图文电视: EPG

声音

- 音效增强: 加宽环绕立体声, 自动音量调节器, 低音控制
- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦

连接

- HDMI 接口数: 3
- USB 数量: 2
- 其它接口: 天线 IEC75, 以太网 -LAN RJ-45, CVBS + 音频 L / R 输入, AV 输出, AV 输入, 数字音频输出 (光纤)
- 无线连接: 是, 蓝牙 5.0, Wi-Fi 802.11n, 2x2, 双频段
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 遥控器功能转移, 系统音频控制, 系统待机

多媒体应用

- 视频播放格式: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, MPEG-4, 兼容: AVI、MKV, MPEG-1

- 音乐播放格式: AAC, MP3, WMA-PRO (v9 和 v10)
- 图片播放格式: JPEG, BMP, GIF

支持的显示分辨率

- 电脑输入均通过 HDMI 传输: 4K 高清 3840x2160@30 赫兹
- 视频输入均通过 HDMI 传输: 高达 4K 超高清 3840x2160p, @ 24、25、30、50、60Hz

调谐器 / 接收 / 发送

- 数字电视: DTMB
- 支持 MPEG: MPEG2, MPEG4
- 视频播放: NTSC, PAL
- 电视节目指南*: 8 天电视节目指导
- HEVC 支持

功率

- 主电源: 220V ~ / 50Hz
- 使用环境温度: 5 ° C 至 45 ° C
- 待机功耗: <=0.5 瓦
- 功耗: 250 瓦

尺寸

- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)): 1899 x 1116 x 190 毫米
- 装置尺寸 ((宽 x 高 x 厚)): 1670 x 962 x 92 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1670 x 1034 x 315 毫米
- 产品重量: 26.2 千克
- 产品重量 (含桌架): 26.8 千克
- VESA 壁挂: 600 x 400 毫米

附件

- 随附的附件: 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 桌架, 保修单, 2 节 AAA 电池, 迷你插孔到 CVBS-L/R 线缆

产品亮点

USB (照片、音乐、视频)

分享快乐。将 USB 记忆棒、数码相机、MP3 播放器或其他多媒体设备连接至电视的 USB 端口, 便可以使用便捷的屏幕内容浏览器欣赏照片、视频和音乐。

人工智能语音控制

使用声音控制您的飞利浦电视。无论是玩游戏、在商店中观看或寻找内容和应用程序都不在话下。无需离开沙发, 只需告诉您的电视即可。四处寻找电视遥控器的日子已一去不复返。现在, 您可以使用您的声音通过遥控器控制您的飞利浦智能电视。打开电视、更改频道、切换到游戏控制台等更多功能均可通过人工智能语音遥控器完成。

4K 超高清

满足更多视听需求。飞利浦 4K 高清电视, 凭借丰富的色彩和清晰的对比度, 可呈现栩栩如生的画面内容。图像更有深度, 运动更流畅。无论源文件如何, 都能为电影、节目、游戏等带来出色画质。


SoftBlue 舒视蓝护眼技术

研究显示, LED 显示屏发出的紫外线以及蓝光射线会造成眼睛损伤, 长期以往将影响视力。我们的 SoftBlue LED 技术采用的智能技术在不影响显示屏的颜色或图像情况下, 可减少这种有害蓝光, 同时还能呵护您的眼睛。

杜比全景声

支持杜比出色音效意味着您可以体验出色非凡的环绕音效, 感受逼真的空间提示。

P5 画质增强引擎



飞利浦 P5 引擎提供如您喜爱内容精彩般的图像。细节更深入。色彩鲜艳, 而肤色则显自然。提供清晰的对比度, 可让您感受到每个细节。动作流畅。



Connections

Side



Rear



发行日期 2020-12-24

版本: 2.0.3

12 NC: 8670 001 75478
EAN: 69 59033 85758 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPG 及其实际可视时间 (长达 8 天) 视国家 / 地区和运营商而定。
* USB 录制功能仅限于数字频道, 录制可能会受到广播复制保护 (CI+) 限制。可能存在国家 / 地区和频道限制。
* 网站上展示的图片仅供参考, 产品以实物为准。请务必参考零售商或店铺销售的实际电视。