

Philips
PhotoFrame

7"

7FF1AW



Varje bild har en historia

Hur många digitala bilder döljer sig i din dator? Se, dela och återupplev dina minnen med Philips fotoram – det lättaste sättet att visa digitala foton i tryckkvalitet utan dator.

Högkvalitativ, utskriftslik visning

- Hög bildpunktstäthet för skarp och detaljerad fotovisning
- Färgdisplay som visar bilder med en utskriftslik kvalitet
- Ljusstyrkan kan justeras så att den passar det omgivande ljuset

Visa dina digitala bilder på ett enkelt sätt

- Visa bilder direkt från minneskortet - utan dator
- Skapa ett bildspel med alla sparade bilder
- Visa bildspel, enstaka foton, miniatyrbilder eller klockan
- Smart lagring gör att du kan lagra fler foton
- Visa bilder direkt från kameran eller för över dem från datorn

Fantastisk bekvämlighet

- Displayen kan slås på och av automatiskt på förinställda tider varje dag
- Enkel, intuitiv hantering - ingen programmering krävs
- Du kan välja mellan visning i stående eller liggande läge
- Elförsörjning via nätspänning eller trådlöst med uppladdningsbart batteri



reddot design award
winner 2006

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Effektiv visningsyta: 137 x 91 mm
- Punktavstånd (horisontalt): 0,1905 mm
- Punktavstånd (vertikalt): 0,1905 mm
- Upplösning: 720 x 480 pixel
- Ljusstyrka (nits): 200 nit
- Synfältsvinkel: vid C/R > 5
- Beträktningsvinkel (h / v): 170 / 170 grader
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim

Anslutningar

- USB: Till digitalkameran, Till datorn

Lagring

- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Multimediekort, SD (Secure Digital)

Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggd (1x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foto (med DCF-struktur), Upp till 12 megapixel
- Lagringsstorlek för bilder: 50 bilder eller fler
- Placeringar som kan användas: Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 6 knappar
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Bildspel, Status, Automatisk på/av varje dag

- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter, Visa i bildspel
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Plug & Play-kompatibel: Windows 2000/XP eller senare, Mac OS X, Linux
- Myndighetsgodkännande: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

Tillbehör

- Tillbehör: Nätadapter, Snabbstartguide, Ställning, USB-kabel
- Bruksanvisning på CD-skiva

Storlek

- Apparatorstörlek med stativ (B x H x D): 212 x 164 x 105 mm
- Vikt: 0,73 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 45 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Ström

- Strömförbrukning: (Systemet på och batteriet laddas) 12 W
- Drifttid för batteri: 0,8 tim
- Batteriindikator: Laddar - gul, Laddad inte - av
- Lysdiodsvisning för ström: Påslagen - grön
- Energiläge som kan användas: Nätdriven, Batteridriven

Funktioner

Visning med hög bildpunktstäthet

Den branschledande skärmen med hög täthet visar 88 procent fler bildpunkter per kvadrattum än t.o.m. en förstklassig 17-tums LCD-skärm. Dina foton visas med samma verklighetstrogn detaljrikedom och starka färger som i högkvalitativa utskrifter.

Inställbar ljusstyrka

Skärmens justerbara ljusstyrka ger dig bättre bildvisning i och med att du kan justera ljusstyrkan till att passa alla ljusförhållanden, oavsett om du tittar på dina bilder på mitt på dagen eller mitt i natten.

Minneskortplats

Det finns två inbyggda minneskortsläsare för att förenkla när man vill titta på och dela med sig av foton som sparats på minneskortet. Den ena minneskortplatsen passar Compact Flash I (CF) medan den andra passar minneskortet Memory Stick (MS), SD Card och Multi Media Cards (MMC).


Flera visningslägen

Med de flexibla visningslägena kan du visa dina bilder antingen en i taget, som miniatyrbilder när du behöver söka efter en bild eller som ett bildspel med dina favoritbilder.

Intelligent bildlagring

Tack vare den smarta programvaran lagras bilder på ett intelligent sätt, så att lagringsutrymmet minimeras utan att visningskvaliteten riskeras.

USB-port



Enheten har en inbyggd USB-port så du snabbt och enkelt kan ladda ner bilder från de flesta kameror och datorer. Du kan kontrollera om din kamera är kompatibel med Philips digitala fotoram på Philips webbplats.



Publiceringsdatum
2009-05-07

Version: 6.0.12

12 NC: 8639 000 16423
EAN: 87 10895 90723 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com