

飛利浦
PhotoFrame

7 吋液晶顯示器

6.5 吋可視範圍
3:2 外框比

7FF2FPA



每張相片都是一個故事

有多少數位相片被隱藏在您的電腦中？飛利浦數位相框可讓您分享、整理及重溫您的記憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數位相片。

頂級相片顯示品質，媲美傳統相片

- 高像素密度，能顯示清晰且豐富的相片
- 顯示專業傳統相片般的清晰色彩

豪華設計，襯托您的相片

- 精緻材質及質感為您的相片加分

輕鬆展示及管理數位照片

- 幻燈片展示、瀏覽單張相片、縮圖或顯示時鐘
- 顯示和管理記憶卡或內建記憶體中的相片

操作簡單，使用極為便利

- USB 接頭可從個人電腦輕鬆下載相片
- 自動在預設時間開啟 / 關閉顯示器以節省電力

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 實際可視範圍: 137.16 x 91.44 公釐
- 解析度: 可視範圍解析度: 720 x 480
- 視角: @ C/R > 10, 120° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命: 至 50% 亮度: 20000 hr
- 亮度: 200 cd/m²
- 長寬比: 3:2
- 面板解析度: 800x480
- 像素密度: 133 ppi
- 對比率 (一般): 400:1

連線

- USB: 連至 PC/Mac (USB 2.0)

儲存媒體

- 記憶卡類型: Compact Flash type I 數位記憶卡, Secure Digital (SD) 記憶卡, Secure Digital (SDHC) 記憶卡, 多媒體卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro 記憶卡
- 內建記憶體容量: 16MB Flash

便利

- 讀卡機: 內建 (2x)
- 支援相片格式: JPEG 相片, 高達 1300 萬畫素, 最多 10MB 的 JPEG 檔案
- 擺放位置: 橫向, 縱向
- 按鈕與控制器: 7 個按鈕
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 相片編輯: 複製, 刪除, 旋轉
- 相片效果: 黑白
- 幻燈片展示設定: 隨機, 連續, 漸層效果
- 螢幕背景: 黑色, 白色, 灰色
- 設定功能: 亮度調整, 語言, 狀態, 自動開啟 / 關閉, 警示音開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 鬧鐘
- 系統狀態: 韌體版本, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 隨插即用相容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 以上, Mac 作業系統 X
- 符合法規: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL
- 螢幕顯示語言: 英文, 西班牙文, 德文, 法文, 義

大利文, 荷蘭文, 丹麥文, 俄文, 繁體中文, 簡體中文

配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, USB 纜線, 機座, 快速入門指南

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 159 x 207 x 28 公釐
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 6.62 x 8.15 x 1.1 吋
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 159 x 207 x 105 公釐
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 6.62 x 8.15 x 4.13 吋
- 重量: 0.34 kg
- 設備重量 (磅): 0.75 lb
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 溫度範圍 (儲存): -10° C 至 60° C

電源

- 耗電量: (系統啟動) 4.9 W

外箱

- 淨重: 9.45 kg
- 淨重: 20.833 lb
- 外箱 (L x 寬 x 高): 24.4 x 13 x 10.2 吋
- 外箱 (L x 寬 x 高): 62 x 33 x 26 cm
- 淨重: 6.06 kg
- 淨重: 13.36 lb
- 皮重: 7.473 lb
- 皮重: 3.39 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 24 x 10.4 x 24 cm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 9.4 x 4.1 x 9.4 吋
- 淨重: 1.339 kg
- 淨重: 2.952 lb
- 淨重: 1.01 kg
- 淨重: 2.227 lb
- 皮重: .329 kg
- 皮重: .725 lb

焦點

高像素密度顯示器

業界最出色的高密度螢幕將您珍貴的相片以高品質印刷般栩栩如生的豐富細節與生動色彩呈現眼前。

豐富生動的色彩

全彩顯示能顯示專業傳統相片的全系列色彩, 為您的相片帶來鮮明生動的最佳色彩。

高品質設計與材質

超高品質設計及精緻材質, 包括堅固的金屬底座、時尚外框及細膩的質感, 展現價值與極致品味, 令數位相框的相片增色不少。

多種相片檢視模式

顯示模式靈活, 可一次顯示一張相片、使用縮圖模式進行快速簡易的搜尋、或將最心愛的相片作成幻燈片展示。

USB 輕鬆連線

USB 接頭內建在裝置中, 可輕鬆快速地從個人電腦下載相片。

SmartPower

定時器會在您設定的時間, 開啟和關閉數位相框, 可為環境減低能源的消耗, 最多可替您的數位相框降低 1/3 的耗電量。



Lead Free



發行日期 2019-04-18

版本: 3.1.12

12 NC: 8670 000 34537
UPC: 6 09585 14413 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com