

飞利浦
数码相框

7 英寸液晶

6.5 英寸 v. 区 3:2 帧比率

7FF2M4



每张照片都讲述着一个故事

显示、分享、整理和重温美好回忆！7FF2M4 以专业打印质量的丰富色彩显示您的数码照片。四种可互换相框满足您的装饰需求和个人品味。

顶级显示品质可与打印照片相媲美

- 高像素密度带来更加清晰、细腻的照片显示
- 完美的数码色彩，显示令人赞叹的靓丽照片

屡获嘉奖的设计为您的照片锦上添花

- 四个可互换相框满足您的装饰需求和个人喜好
- 自动照片定向以适合横向或纵向模式

轻松显示和管理您的数码照片

- 播放幻灯片、单张照片、缩略图或显示时钟
- 创建相册、幻灯片和管理您的照片
- 可在内存中存储多达 1000 张照片
- 旋转、缩放、裁切、蒙板以及为照片添加效果

简单直观的操作和卓越的便利性

- 享受拼贴画的乐趣：在一个视图中显示多张照片
- 在存储卡之间复制照片，增加存储容量
- 使用交流电源或用充电电池无线操作

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

数码相框

7 英寸液晶 6.5 英寸 v. 区 3:2 帧比率

规格

图片 / 显示

- 有效显示区: 137.16 x 91.44 毫米
- 分辨率: 视图区域分辨率: 720 x 480
- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 亮度: 200 堪 / 平方米
- 宽高比: 3:2
- 面板分辨率: 800x480
- 像素密度: 133 ppi
- 对比度 (标准): 400:1

连接

- USB: 可连接到 PC/Mac (USB 2.0)

存储介质

- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD) 存储卡, Memory Stick Duo (通过适配器), MS Pro Duo (通过适配器)
- 内置存储器容量: 128MB (可拍摄 510-1020 张照片, 系统大约占用 26MB)

便利性

- 存储卡阅读器: 内置 (2x)
- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 1600 万像素, 最高 10MB JPEG 文件
- 支持布局: 照片自动定向, 风景, 肖像
- 按钮和控制: 5 向迷你导航键, 2 个按钮
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 相册管理: 创建, 删除, 编辑, 重命名
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切, 裁切, 移动
- 照片效果: 黑白, 相框, 深褐色
- 幻灯片放映管理: 创建幻灯片, 删除幻灯片, 重命名幻灯片
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果, 拼贴画

(多张照片)

- 屏幕背景: 黑色, 白色, 灰色
- 设置功能: 亮度调整, 语言, 状态, 事件连续提醒, 工作日/周末自动开/关, 开/关铃声, 设置时间和日期, 时钟显示启用/禁用, 照片来源
- 系统状态: 固件版本, 电源, 剩余内存, 电量显示
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 即插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 或更高版本, Mac OS X
- 法律许可范围: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- 可调节支架: 旋转, 可调节倾斜
- 其它便利性: 兼容 Kensington 锁
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 屏幕显示语言: 英语, 西班牙语, 德语, 法语, 意大利语, 荷兰语, 丹麦语, 俄语, 简体中文, 日语

附件

- 随附配件: 交流-直流适配器, USB 电缆, 支架, 4 种可互换相框, PC/Mac 软件光盘, 快速入门指南, 用户手册

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 214 x 166 x 97 毫米
- 重量: 0.66 千克
- 温度范围 (工作): 0°C 至 45°C
- 温度范围 (存储): -20°C 至 60°C

电源

- 功耗: (系统开启和电池充电) 4.9 瓦
- 电池操作时间: 1* 小时
- 电池 LED 指示灯: 充电 - 闪烁
- 电源 LED 指示灯: 操作 - 蓝色
- 支持电源模式: 交流电源, 电池供电

7FF2M4/93

产品集锦

高像素密度显示屏

这款行业顶尖的高密度显示屏比高端 17 英寸 LCD 液晶显示器每平方英寸多显示 88% 的像素 - 以同样“栩栩如生”的丰富细节和鲜艳色彩显示您心爱的照片, 进行高质量打印。

完美的数码色彩

通过显示在专业打印照片中找到相同的全范围色彩, 全彩色显示器以其鲜艳、生动的色彩呈现出照片的最佳状态。

可互换相框

一套可互换相框可扣合在数码相框上, 充分满足您的个人喜好, 为您的家庭或办公装饰锦上添花。

自动定向

自动横向/纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器, 能够以适当的模式显示每张照片。

智能相册

智能相册允许您创建并管理相册, 还可以设置并调节幻灯片放映照片的转换效果。

智能照片存储

智能照片存储器采用智能软件, 将在不影响照片显示质量的前提下最小化所需存储空间。

照片效果向导

此“照片效果向导”功能操作简单, 使您可以轻松旋转、放大、裁切照片, 甚至还可将数码相框中的照片色调调节成黑白或怀旧效果。



发行日期 2009-02-12

版本: 4.0.9

12 NC: 8670 000 32323
EAN: 87 12581 35063 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com