



Philips BlueVision Moto
Faros delanteros para
motos

Tipo de lámpara: H1

Pack de: 1
12 V, 55 W
P14,5s



82143030

Luz blanca para darle estilo

Hasta 3.700 K de luz blanca

El foco halógeno de señalización para motos Philips BlueVision mejora el estilo de tu moto con hasta 3.700 K de luz blanca.

Luz blanca elegante para que te vean

- Luz blanca BlueVision Moto con hasta 3700 K para dar más estilo a tu moto

Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- Philips es la elección de los principales fabricantes de motos.
- Soluciones de seguridad y estilo disponibles para todas tus necesidades.

PHILIPS

Especificaciones

Datos del embalaje

- EAN1: 8711500821430
- EAN3: 8711500821447
- Tipo de embalaje: B1L

Características de iluminación

- Temperatura de color: 3700 K

Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Estilo
- Características destacadas del producto: Luz blanca para darle estilo

Descripción del producto

- Denominación: H1-12258BV-BI
- Alcance: BlueVision Moto
- Tecnología: Luz halógena
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Tipo: H1
- Homologación ECE: Sí
- Base: P14,5s

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 55 W

Información de solicitud

- Código de solicitud: 82143030
- Entrada de solicitud: 12258BV+B1

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 12,9 g
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 2,568 cm
- Peso neto por pieza: 6,2 g
- Ancho: 9,5 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10
- Cantidad por paquete: 1,00

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,26 g
- Altura: 11 cm
- Longitud: 19,50 cm
- Peso neto por pieza: 62,00 g
- Ancho: 15,30 cm

Destacados

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que podés confiar.

Cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

La elección de los fabricantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Soluciones para todas las necesidades

Los motociclistas necesitan diferentes tipos de iluminación según la hora del día, las condiciones del camino y sus preferencias personales. Es por esto que Philips ofrece una amplia gama de productos de iluminación para motos. Todos pueden disfrutar la mejor iluminación en su camino.

hasta 3700 K de luz blanca

BlueVision Moto proporciona faros delanteros de luz blanca con hasta 3700 K y revestimiento azul para que sea visto por los demás conductores.

