



Philips Ultinon HID
車頭燈燈泡

D2S
85 伏
35 瓦

85122FSX2

光度提升一倍 / 滿足您的不同 需要

Ultinon HID 燈泡屬於高強度射燈，內部填充了特製的鹽、及氣體（包括氙氣）。

適合即時升級及更換裝備

- 比普通燈泡光 200%
- 比鹵素燈泡節約 50% 能源
- 2,500 小時壽命，幾乎相等於汽車的壽命
- 可阻擋紫外線的石英玻璃

PHILIPS

車頭燈燈泡
D2S 85 伏, 35 瓦

規格

技術規格

- 機座 : P32d-2
- 描述 : D2S 6700K
- 範圍 : FS

- 電壓 : 85 伏
- 瓦數 : 35 瓦

包裝資料

- 包裝 : x2

85122FSX2

產品特點

比普通燈泡光 200%
比普通燈泡光 200%

比鹵素燈泡節約 50% 能源
比鹵素燈泡節約 50% 能源

2,500 小時壽命，幾乎相等於汽車的壽命
2,500 小時壽命，幾乎相等於汽車的壽命

可阻擋紫外線的石英玻璃
可阻擋紫外線的石英玻璃



出版日期 2018-07-24

版本 : 5.0.1

12 NC: 8670 001 00202

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com