



Philips LongerLife
Xenon-Garantie

Lampentyp: D2R

Packung mit: 1
85 V, 35 W



85126SYS1

Wir sorgen für Ihre Sicherheit – garantiert

Verlängern Sie Ihre 4-jährige Garantie in 3 einfachen Schritten auf 7 Jahre

Philips LongerLife Xenon Lampen verfügen automatisch über eine 4-jährige Garantie. Registrieren Sie einfach Ihren Kauf online, und verlängern Sie so Ihre Garantie kostenlos um zusätzliche 3 Jahre. So sind Sie in den nächsten 7 Jahren mit einem sicheren Gefühl unterwegs.

4 Jahre Garantie + 3 zusätzlich

- Xenon LongerLife Lampen verfügen über eine kostenlose Garantie von 4 Jahren.
- Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie
- Allgemeine Garantiebedingungen
- So fordern Sie Ihre Garantie ein

Die perfekte Xenon-Lampe mit langer Lebensdauer für Ihr Fahrzeug

- Die perfekte Xenon-Lampe mit langer Lebensdauer für Ihr Fahrzeug

Originalzubehör vom Xenon-Erfinder

- Philips hat die Xenon-HID-Technologie erfunden
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.
- Die Fahrzeuglampen von Philips sind extrem widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.

PHILIPS

Xenon-Garantie
Lampentyp: D2R Packung mit: 1, 85 V, 35 W

Besonderheiten

Erhalten Sie beim Kauf 4 Jahre Garantie



Philips LongerLife Xenon-Lampen bieten hohe Qualität und Sicherheit. Ab Kaufdatum erhalten Sie automatisch eine Garantie von 4 Jahren kostenlos.

Zusätzliche 3 Jahre Garantie – kostenlos



Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter <https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty>, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.

Hochwertiges Quarzglas

Das UV-blockierende Quarzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen,

wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quarzglaslampen von Philips halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quarzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungstärkeres Licht.

So fordern Sie Ihre Garantie ein



Gehen Sie zu Ihren Händler, oder wenden Sie sich an den Philips Kundendienst unter 00800-7445 4775. Wenn Ihr Antrag den allgemeinen Geschäftsbedingungen entspricht, erhalten Sie eine neue Lampe, die technisch einer Xenon LongerLife Lampe entspricht. Wenn Sie sich wegen eines Ersatzes an den Philips Kundendienst wenden, senden Sie bitte die defekte Philips Lampe in einer Schutzverpackung ein. Vergessen Sie nicht, Ihren Kaufbeleg hinzuzufügen und das entsprechende Porto für den Versand an die Kontaktadresse in Ihrem Land zu bezahlen.

Langlebiger Ersatz



Philips Xenon LongerLife ersetzt eine einzelne defekte Lampe. Wir empfehlen dringend, dass

85126SYS1

Sie Ihre Lampen paarweise ersetzen, um gleichmäßigere Sicht für maximale Sicherheit zu ermöglichen. Die Lampen sind langlebig und sparsam, sodass Sie bei Dunkelheit optimal fahren können.

Original Xenon-Technologie



Xenon-HID-Lampen (High Intensity Discharge, Entladungslampen hoher Intensität) bieten zweimal so viel Licht für sichereres Fahren bei allen Bedingungen. Das intensive, weiße Licht der Xenon-HID-Lampen ist vergleichbar mit Tageslicht. Studien haben gezeigt, dass Xenon-Automobilbeleuchtung Fahrern hilft, sich auf die Straße zu konzentrieren und Hindernisse sowie Verkehrsschilder viel schneller zu unterscheiden als mit traditionellen Lampen.

Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit

Nur eine brennende Glühlampe aus Quarzglas kann extremen Temperaturschwankungen widerstehen, wenn z. B. ein Tropfen kaltes Wasser auf die heiße Glühlampe fällt.

Daten

Produktbeschreibung

- Technologie: Xenon
- Anwendung: Fernlicht, Abblendlicht
- ECE-Homologierung
- Reihe: LongerLife
- Typ: D2R
- Bezeichnung: D2R LongerLife

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 85 V
- Wattleistung: 35 W

Lichteigenschaften

- Lumen: 3350 ±300 lm
- Farbtemperatur: 4300 K

Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Langlebig
- Produktmerkmale: 4 Jahre Garantie + 3 zusätzlich

Umverpackungsinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 0.307 kg

- Höhe: 14 cm
- Länge: 14,6 cm
- Breite: 13,1 cm

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: S1
- EAN1: 8727900372489
- EAN3: 8727900372496

Produktinformationen

- Bruttogewicht pro Stück: 153,5 g
- Höhe: 14 cm
- Länge: 12,5 cm
- Nettogewicht pro Stück: 73,2 g
- Breite: 6,8 cm
- Mindestbestellmenge (für Profis): 2
- Packungsmenge: 1

Bestellinformationen

- Bestelleingabe: 85126SYS1
- Bestellcode: 37248933



Ausstellungsdatum
2018-03-20

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 001 25667
EAN: 87 27900 37248 9

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Philips
Lighting Holding B.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com