



Philips Ultinon HID 6000K  
車頭燈燈泡

燈泡類型：D2R  
每個包裝數量：2  
85 V，35 W

85126WXX2



## 時尚駕駛體驗

即時升級到 6000K 閃亮白光

Philips Ultinon HID (WX) 是 6000K 白光氙氣 HID 燈泡，讓您的車在馬路上更添型格

### 6000K 閃亮白光讓您的車在馬路上更添型格

- Ultinon HID (WX) 已升級，適合作為氙氣車頭燈

### 氙氣 HID 帶來最高安全度

- 氙氣 HID 燈泡的強效燈光帶來最高安全度

### 原裝設備製造商

- Philips 是各大汽車製造商之選
- Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造
- Philips 車用燈能高度防潮
- Philips 車用燈能高度防紫外線

# PHILIPS

## 車頭燈燈泡

燈泡類型：D2R 每個包裝數量：2, 85 V, 35 W

# 產品特點

### 6000K 閃亮白光升級

Philips Ultinon HID (WX) 燈泡專為希望愛車擁有極致型格效果的駕駛者而設。6000K 的亮白燈光令您的車更加出眾。

### 氙氣 HID 帶來最高安全度

氙氣 HID (高強度射燈) 燈泡帶來兩倍明亮的燈光\*, 在任何情況下都可安全駕駛。氙氣 HID 燈泡的強效白光可與日光媲美。有研究指出, 氙氣汽車照明可以幫助司機開車時更集中, 比傳統燈泡更快區分障礙物和路牌。\* 與標準鹵素燈相比

### 汽車製造商之選



100 年來, Philips 一直位居汽車照明業的最前線, 推出各種技術創新, 成為現代汽車的標準。今天, 歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

### 高品質石英玻璃



防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固, 能高度抵抗極端溫度和震動, 減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈 (燈絲 2650° C, 玻璃為 800° C) 可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力, 因而發出更強的光

### 防潮

只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度 (燈絲為 2650° C, 玻璃為 800° C), 極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。

### 防紫外線



Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射, 令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況, 耐用堅固。

85126WXX2

# 規格

### 包裝資料

- 包裝: X2
- EAN1: 8727900373462
- EAN3: 8727900373479

### 電氣特性

- 電壓: 85 伏
- 瓦數: 35 瓦

### 使用壽命

- 使用壽命: B3/Tc = 1000/1500

### 燈光特性

- 色溫: 5800 K
- 燈光輸出: 2100 ± 250 流明

### 市場推廣詳細說明

- 期望效果: 更白的燈光
- 產品特色: 6000K

### 外包裝資訊

- 每件總重量: 1.15 千克
- 高度: 14 厘米
- 長度: 35 厘米
- 寬度: 17.5 厘米

### 產品包裝資訊

- 每件總重量: 108 克
- 高度: 7 厘米
- 長度: 12.5 厘米
- 每件淨重: 20.64 克
- 包裝數量 / MOQ: 10
- 寬度: 16 厘米

### 產品說明

- 應用: 遠光燈, 近光燈
- 機座: P32d-3
- ECE 認可: 沒有
- ECE 標記: N/A
- 範圍: Ultinon HID - WX, Ultinon HID (WX), Ultinon HID 6000K
- 技術: 氙氣
- 型號: D2R WX
- 類型: D2R

### 訂購資訊

- 訂購代碼: 37346228



出版日期 2020-02-03

版本: 11.0.1

12 NC: 8670 001 18824

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 每個類型的燈管的數據不同