



フィリップス X-treme  
Ultinon HID (XG)  
ヘッドランプ用 LED バ  
ルブ

バルブタイプ : D2S/R 共用  
2 個入  
85V、35W

85222XGX2JP

## スタイルと安全を実現する走り

### 6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は、S/R 共用タイプの HID バルブです。純正 HID バルブの印象からぐっと変えたいドライバーに最適です。6000K の白色光がヘッドランプの存在感を際立たせます。

#### スタイルアップする 6000K の明るい白色光

- X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は明るい白色光の HID バルブにドレスアップしたい方に最適

#### 明るい HID バルブで視認性を確保

- フィリップス XG シリーズは同じ色温度 : 6000K の WX シリーズと比較し、上位グレードにあたります。

#### S/R 共通仕様の製品デザイン

- S/R 共通仕様の製品デザイン

#### キセノン品質で耐久性の高い自動車用照明

- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

#### OEM

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー

# PHILIPS

ヘッドランプ用 LED バルブ  
バルブタイプ : D2S/R 共用 2 個入 , 85V、35W

## 特長

### 6000K の明るい白色 HID 光へ

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) ランプは、愛車の印象をぐっと引き立てたいドライバーに最適です。6000K の明るい白色光が愛車の存在感を際立たせます。

### 6000K のホワイト照射光で視認性の向上

X-treme Ultinon HID (XG シリーズ) は、同じ色温度帯 6000K の WX シリーズに比べ、より明るい光を発するため、路上での視認性が高まります。6000K の白い照射光は、白線やガードレール道路標識などの白い色をより白く際立たせます。

### 使いやすい S/R 共通仕様

フィリップス X-treme Ultinon HID (XG) では、プロジェクターヘッドランプ用 (S) とリフレクターヘッドランプ用 (R) を間違える心配がありません。特許取得済みの遮光膜 : ピンストライプデザインとバルブ台座は S/R 共通仕様のため、フィリップス XG シリーズ (D2 または D4) を選べばアタッチメントの取付/取り外しの手間がありません。

### 自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

### 高品質のクォーツ (石英) ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂

の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

### 防湿性

熱温度衝撃には、石英ガラス (フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C) でできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

### UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

### 推奨された自動車用照明



当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。

85222XGX2JP

## 仕様

### パッケージデータ

- JANCODE: 8727900378818
- EAN3: 8727900378825
- パッケージ種類 : X2

### セールスポイント

- 期待される効果 : 6700K の蒼白光、ドレスアップに最適
- 製品特長 : 6000K

### 電源仕様

- 対応電圧 : 85 V
- ワット数 : 35 W

### 製品寿命

- 寿命 : B3/Tc = 1000/1500

### 光束

- 色温度 : 6000 K
- 光束 (lm) : 2850

### 製品仕様

- アプリケーション : ハイビーム、ロービーム
- 名称 : D2S / R XG
- ECE 認証 : 未取得
- シリーズ名 : X-treme Ultinon XG, X-treme Ultinon HID (XG)
- 光源 : キセノン
- バルブタイプ : D2S / R
- ベース : P32d

### 梱包製品情報

- 1 箱あたりの総重量 : 115 g
- 高さ : 7 cm
- 長さ : 12.5 cm
- 1 箱あたりの本体重量 : 20.64 g
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量) : 10
- 幅 : 16 cm

### 外装箱情報

- 1 箱あたりの総重量 : 1.15 kg
- 高さ : 14 cm
- 長さ : 35 cm
- 幅 : 17.5 cm

### 注文情報

- 注文コード : 37881830
- 品番 : 85222XGX2JP



発行日 2019-09-27

バージョン : 5.1.1

12 NC: 8670 001 52277

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com