



Philips Ultinon HID  
หลอดไฟหน้า

ประเภทหลอดไฟ: D1S  
ภายในบรรจุ: 2 หลอด  
85 V, 35 W

85410WXX2



ส่องสว่างเป็นสองเท่า/

หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับความต้องการเฉพาะด้าน

หลอดไฟ Ultinon HID คือหลอดไฟ High Intensity Discharge  
ที่มีการผสมกันของเกลือและก๊าซชนิดพิเศษรวมถึง Xenon

**ไฟแบบกะพริบ 6000K เพื่อสไตล์บนท้องถนนที่เหนือกว่า**

- Ultinon HID (WX) เป็นอัปเกรดสำหรับไฟหน้า Xenon ของคุณ

**Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด**

- แสงที่ส่องสว่างจากหลอดไฟ Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

**ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม**

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

**PHILIPS**

หลอดไฟหน้า  
ประเภทหลอดไฟ: D1S ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 85 V, 35 W

# ไฮโลต์

## อัพเกรดไฟแบบกะพริบ 6000K

หลอดไฟ Philips Ultinon HID (WX) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการเอฟเฟกต์ที่มีสไตล์อันน่าทึ่งให้กับตัวรถไฟสีขาวสว่าง 6000K จะทำให้รถของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคันอื่นๆ ได้อย่างแท้จริง

## Xenon HID ให้ความปลอดภัยระดับสูงสุด

หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ให้แสงสว่างมากกว่าถึงสองเท่า\* เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกสภาวะ แสงสีขาวสว่างเจิดจ้าที่ส่องออกมาจาก Xenon HID สามารถเทียบเคียงได้กับแสงสว่างตามธรรมชาติ ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าไฟรถยนต์ Xenon ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมีสมาธิอยู่กับการขับขี่ และแยกแยะสิ่งกีดขวางและเครื่องหมายจราจรได้รวดเร็วกว่าหลอดไฟทั่วไป  
\*เปรียบเทียบกับหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน

## ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ หนึ่ง ในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสียหายต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

## ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ทันใดได้: เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อนเมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขารุดอยู่

## ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

85410WXX2

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อมูลทางเทคนิค

- รุ่น: PK32d-2
- รายละเอียด: D1S 6000K
- ช่วง: WX
- แรงดันไฟฟ้า: 85 โวลต์
- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์

## ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- ขนาดบรรจุ: X2
- EAN1: 8727900373288
- EAN3: 8727900373295

## อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: B3/Tc = 800/1500

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 2300 lm

## ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 6000K

## ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รหัสการสั่งซื้อ: 37328828
- รายการใบสั่ง: 85410WXX2

## รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- ช่วง: Ultinon HID - WX, Ultinon HID



วันที่ออก 2020-02-03

เวอร์ชัน: 8.0.1

12 NC: 8670 001 01357

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Philips Lighting Holding B.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com